

WP-PA HF 42,5 BK - Guaina di protezione



3241089

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3241089>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Guaina di protezione, materiale: PA 6, resistente ai raggi UV: sì, flessibile, grado di protezione: IP68, colore: nero, classe di infiammabilità secondo UL 94: V0, diametro interno: 36 mm, Lunghezza totale: 25 m

Dati commerciali

| | |
|-------------------------------------|---------------|
| Codice articolo | 3241089 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Codice vendita | AF7DSA |
| Codice prodotto | AF7DSA |
| GTIN | 4046356736534 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 3.850 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 3.850 g |
| Numero tariffa doganale | 39173200 |
| Paese di origine | DE |

3241089

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3241089>

Dati tecnici

Caratteristiche articolo

| | |
|------------------------------|----------------------|
| Tipo di prodotto | Guaina di protezione |
| Resistenza alla trazione GRP | 100 N |

Dimensioni

Misure esterne

| | |
|------------------|---------|
| Diametro esterno | 42,5 mm |
|------------------|---------|

Misure interne

| | |
|------------------|-------|
| Diametro interno | 36 mm |
|------------------|-------|

Indicazioni materiale

| | |
|--|------------------------------------|
| Materiale | PA 6 |
| Classe di combustibilità a norma UL 94 | V0 |
| Sostanze contenute | senza silicone, alogenati e cadmio |

Cavo / linea

| | |
|-------------------------------|--------|
| Raggio di piegatura, dinamico | 150 mm |
| Raggio di piegatura, statico | 90 mm |
| Resistenza alla trazione | 100 N |
| Assenza di alogeni | sì |

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

| | |
|----------------------------------|-------------------|
| Grado di protezione | IP68 |
| | IP69K |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 120 °C |
| Resistenza ai raggi UV | sì |
| Temperatura intervallo breve | 150 °C |

WP-PA HF 42,5 BK - Guaina di protezione



3241089

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3241089>

Omologazioni

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3241089>



UL Recognized

ID omologazione: E86359



LR



Omologazione marchio VDE

DNV

ID omologazione: TAE0000188_Rev-1

WP-PA HF 42,5 BK - Guaina di protezione



3241089

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3241089>

Classifiche

ECLASS

| | |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27430304 |
| ECLASS-15.0 | 27430304 |

ETIM

| | |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC001177 |
|-----------|----------|

UNSPSC

| | |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 40141700 |
|-------------|----------|

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS

Sì, Nessuna deroga

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-E

Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)

Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%