

WG-D HF 12,7 BK - Clip fermacavo a torsione



3241104

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3241104>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.

Clip fermacavo a torsione, per la fasciatura rapida e senza utensili di cavi e conduttori, allentabili e riutilizzabili



Dati commerciali

| | |
|-------------------------------------|---------------|
| Codice articolo | 3241104 |
| Pezzi/conf. | 500 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 500 Pezzi |
| Codice vendita | BE7133 |
| Codice prodotto | BE7133 |
| GTIN | 4046356717335 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 0,44 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 0,42 g |
| Numero tariffa doganale | 39269097 |
| Paese di origine | TW |

WG-D HF 12,7 BK - Clip fermacavo a torsione



3241104

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3241104>

Dati tecnici

Caratteristiche articolo

| | |
|------------------------------|--------------------|
| Tipo di prodotto | Fascetta fermacavo |
| Resistenza alla trazione GRP | 0 N |

Dimensioni

| | |
|-----------|---------|
| Larghezza | 12,7 mm |
| Lunghezza | 30,5 mm |

Indicazioni materiale

| | |
|--|----------------------------|
| Colore | nero (RAL 9005) |
| Materiale | PA 6.6 |
| Classe di combustibilità a norma UL 94 | V2 |
| Sostanze contenute | senza silicone e alogenati |

Cavo / linea

| | |
|-----------------------------|---------------------|
| Diametro esterno conduttore | 10,2 mm ... 12,7 mm |
| Resistenza alla trazione | 0 N |

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

| | |
|--|--|
| Temperatura ambiente ottimale (stoccaggio/trasporto) | 23,00 °C 50,00 % La poliammide 6.6 ha marcate proprietà igroscopiche. In base all'umidità dell'aria ambiente essa assorbe o cede acqua. Con un contenuto di acqua del 2-3% le caratteristiche sono ottimali. Nella speciale confezione destinata all'articolo viene mantenuto il livello di umidità dell'aria ottimale. Per conservare le caratteristiche ottimali è necessario rispettare i seguenti punti per quanto riguarda la conservazione: conservare nella confezione originale chiusa, manipolare brevemente l'articolo dopo l'apertura della confezione, evitare l'esposizione diretta ai raggi del sole, evitare il calore diretto. |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 85 °C |
| Temperatura ambiente (montaggio) | -10 °C ... 60 °C |
| Resistenza ai raggi UV | no |

Montaggio

| | |
|-------------------|----------|
| Tipo di montaggio | Twistare |
|-------------------|----------|

WG-D HF 12,7 BK - Clip fermacavo a torsione



3241104

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3241104>

Classifiche

ECLASS

| | |
|-------------|----------|
| ECLASS-15.0 | 27140702 |
| ECLASS-13.0 | 27140702 |

ETIM

| | |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC000046 |
|-----------|----------|

UNSPSC

| | |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121700 |
|-------------|----------|

WG-D HF 12,7 BK - Clip fermacavo a torsione



3241104

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3241104>

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS

Sì, Nessuna deroga

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-E

Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)

Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com