

WP-CN BRASS PG11 - Controdado



3241154

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3241154>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.

Controdado, per filettatura Pg11, colore: argento



I vantaggi

- I controdadi in ottone sono utilizzati per il fissaggio dei raccordi a vite dei tubi di protezione, in caso di fori senza filettatura.

Dati commerciali

| | |
|-------------------------------------|---------------|
| Codice articolo | 3241154 |
| Pezzi/conf. | 100 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 100 Pezzi |
| Codice vendita | AF7DSA |
| Codice prodotto | AF7DSA |
| GTIN | 4046356785600 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 3,045 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 3,02 g |
| Numero tariffa doganale | 73181900 |
| Paese di origine | DE |

WP-CN BRASS PG11 - Controdado



3241154

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3241154>

Dati tecnici

Caratteristiche articolo

| | |
|---------------------|-------------|
| Tipo di prodotto | Dado piatto |
| Tipo di filettatura | Pg11 |

Dimensioni

| | |
|------------------------------------|------|
| Altezza | 3 mm |
| Tipo filettatura lato collegamenti | Pg11 |

Indicazioni materiale

| | |
|-----------|-------------------|
| Materiale | Ottone, nichelato |
|-----------|-------------------|

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

| | |
|----------------------------------|-------------------|
| Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 200 °C |
|----------------------------------|-------------------|

WP-CN BRASS PG11 - Controdado



3241154

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3241154>

Classifiche

ECLASS

| | |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27140807 |
| ECLASS-15.0 | 27140807 |

ETIM

| | |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC003608 |
|-----------|----------|

UNSPSC

| | |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 31161700 |
|-------------|----------|

3241154

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3241154>

Environmental product compliance

EU RoHS

| | |
|---|------|
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì |
| con eccezione delle deroghe, se note | 6(c) |

China RoHS

| | |
|--|---|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-50 |
| | Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base all'articolo è disponibile nell'area di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS. |

EU REACH SVHC

| | |
|---|--------------------------------------|
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Lead(n. CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | 397117b4-2bd5-4b6f-bdf2-cda4fe01d776 |

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com