

C-PCEI 1,5/2 - Capocorda

3241215

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3241215>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Ponticello a pettine, rosso, 0,5-1,5 mm², L1=L12 mm, con anello in rame inserito, per crimpaggio di isolamento

I vantaggi

- "Easy Entry" inserimento semplice e sicuro dei conduttori
- Assenza di alogeni
- Stagnato elettroliticamente
- Mediante l'anello in rame (crimpaggio dell'isolamento) integrato è possibile aumentare notevolmente la capacità di carico meccanico del collegamento

Dati commerciali


Codice articolo	3241215
Pezzi/conf.	100 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	100 Pezzi
Codice vendita	BH3461
Codice prodotto	BH3461
GTIN	4046356826204
Peso per pezzo (confezione inclusa)	0,938 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	0,938 g
Numero tariffa doganale	74152900
Paese di origine	TW

Dati tecnici

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Connettore
Caratteristica di prodotto	Senza alogenati
	Con "Easy Entry" (area di inserimento conica)
	Brasato
	PA isolato
	Con anello in rame inserito, per la crimpatura di isolamento
	Stagnatura galvanica
	Intervallo di temperatura -20 °C ... +105 °C

Dimensioni

Disegno quotato	
Lunghezza anelli	21,5 mm
Lunghezza collare isolante	11 mm
Lunghezza zona di contatto	10,5 mm
Spessore materiale min.	0,75 mm
Misure interne collare isolante	4,1 mm

Misure interne

Diametro interno	1,9 mm
------------------	--------

Indicazioni materiale

Colore	rosso (RAL 3001)
Materiale	Rame
Classe di combustibilità a norma UL 94	V2
Rivestimento	stagnata
Materiale isolante	PA
Sostanze contenute	senza alogenati

Caratteristiche meccaniche

Dati tecnici

Lunghezza anelli	21,5 mm
------------------	---------

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente (esercizio)	-20 °C ... 105 °C
----------------------------------	-------------------

C-PCEI 1,5/2 - Capocorda

3241215

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3241215>



Disegni

Disegno quotato



C-PCEI 1,5/2 - Capocorda

3241215

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3241215>



Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0	27400204
ECLASS-15.0	27400204

ETIM

ETIM 10.0	EC001052
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27121700
-------------	----------

C-PCEI 1,5/2 - Capocorda

3241215

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3241215>



Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS

Sì, Nessuna deroga

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-E

Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)

Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com