

PTFIX-NS35A-FIX - Adattatore per guida DIN



3274057

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3274057>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.

Adattatore per guida DIN, per NS 35 con funzione di supporto terminale per il fissaggio di blocchi FIX da 2,5 mm² e 4 mm² in direzione orizzontale; colore: grigio



Dati commerciali

| | |
|-------------------------------------|---------------|
| Codice articolo | 3274057 |
| Pezzi/conf. | 20 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 20 Pezzi |
| Codice vendita | BEAZ11 |
| Codice prodotto | BEAZ11 |
| GTIN | 4055626394138 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 1,625 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 1,576 g |
| Numero tariffa doganale | 39269097 |
| Paese di origine | PL |

PTFIX-NS35A-FIX - Adattatore per guida DIN



3274057

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3274057>

Dati tecnici

Caratteristiche articolo

| | |
|------------------|------------------------|
| Tipo di prodotto | Materiale di montaggio |
|------------------|------------------------|

Dimensioni

| | |
|-------------------------|---------|
| Larghezza | 10,3 mm |
| Altezza | 45,7 mm |
| Profondità | 12 mm |
| Profondità su NS 35/7,5 | 13,7 mm |
| Profondità su NS 35/15 | 21,2 mm |

Indicazioni materiale

| | |
|----------------------------------------|-------------------|
| Colore | grigio (RAL 7042) |
| Classe di combustibilità a norma UL 94 | V0 |

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

| | |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Temperatura ambiente (esercizio) | -60 °C ... 105 °C (Temperatura di esercizio massima per breve tempo, vedi RTI Elec.) |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -25 °C ... 60 °C (per breve durata, non oltre le 24 h, da -60 °C °C a +70 °C) |
| Temperatura ambiente (montaggio) | -5 °C ... 70 °C |
| Temperatura ambiente (attivazione) | -5 °C ... 70 °C |
| Umidità dell'aria consentita (stoccaggio/trasporto) | 30 % ... 70 % |

Montaggio

| | |
|-------------------|-----------|
| Tipo di montaggio | NS 35/7,5 |
| | NS 35/15 |

PTFIX-NS35A-FIX - Adattatore per guida DIN



3274057

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3274057>

Classifiche

ECLASS

| | |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27370419 |
| ECLASS-15.0 | 27370419 |

ETIM

| | |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC001024 |
|-----------|----------|

UNSPSC

| | |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
|-------------|----------|

3274057

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3274057>

Environmental product compliance

EU RoHS

| | |
|-------------------------------------------|--------------------|
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì, Nessuna deroga |
|-------------------------------------------|--------------------|

China RoHS

| | |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E |
| | Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite |

EU REACH SVHC

| | |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|

EF3.1 Cambiamento climatico

| | |
|---------|--------------|
| CO2e kg | 0,04 kg CO2e |
|---------|--------------|

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com