

PTFIX-F - Flangia



3274060

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3274060>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Flangia, con fissaggio a vite, per il montaggio diretto dei blocchi FIX da 2,5 mm² e 4 mm², profondità: 21,7 mm, larghezza: 8,6 mm, altezza: 28,6 mm, colore: grigio, tipo di montaggio: Montaggio a vite

I vantaggi

- Possibilità di marcatura semplificate

Dati commerciali

Codice articolo	3274060
Pezzi/conf.	20 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	20 Pezzi
Codice vendita	BEAZ11
Codice prodotto	BEAZ11
GTIN	4055626394152
Peso per pezzo (confezione inclusa)	3,01 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	1,72 g
Numero tariffa doganale	85389099
Paese di origine	PL

PTFIX-F - Flangia

3274060

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3274060>

Dati tecnici


Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Materiale di montaggio
------------------	------------------------

Dati di collegamento

Coppia di serraggio	0,3 Nm
---------------------	--------

Dimensioni

Disegno quotato	
Larghezza	8,6 mm
Altezza	28,6 mm
Profondità	21,7 mm
Diametro foro	5,8 mm

Indicazioni materiale

Colore	grigio (RAL 7042)
Materiale	PA
Classe di combustibilità a norma UL 94	V0

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente (esercizio)	-60 °C ... 105 °C (Temperatura di esercizio massima per breve tempo, vedi RTI Elec.)
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto)	-25 °C ... 60 °C (per breve durata, non oltre le 24 h, da -60 °C °C a +70 °C)
Temperatura ambiente (montaggio)	-5 °C ... 70 °C
Temperatura ambiente (attivazione)	-5 °C ... 70 °C
Umidità dell'aria consentita (stoccaggio/trasporto)	30 % ... 70 %

Montaggio

Tipo di montaggio	Montaggio a vite
-------------------	------------------

PTFIX-F - Flangia



3274060

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3274060>



Disegni

Disegno quotato



PTFIX-F - Flangia

3274060

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3274060>



Omologazioni

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3274060>



EAC

ID omologazione: KZ7500651131219505

PTFIX-F - Flangia

3274060

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3274060>



Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0	27250302
ECLASS-15.0	27250302

ETIM

ETIM 9.0	EC001041
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

PTFIX-F - Flangia



3274060

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3274060>

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS

Sì, Nessuna deroga

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-E

Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)

Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%

Phoenix Contact 2025 © - Tutti i diritti riservati
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com