

# AP 3-TNS 35 - Copertura



5022672

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/5022672>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Supporto per profilo di copertura piombabile, per il montaggio su guida DIN NS 35/7,5, per il fissaggio del profilo di copertura AP 3, con dado zigrinato di plastica M5, ingombro: 13 mm

## I vantaggi

- Ampia superficie di siglatura con i cartellini a nastro AP-ES
- I profili di copertura offrono protezione contro l'attivazione involontaria delle morsettiera

## Dati commerciali

Codice articolo	5022672
Pezzi/conf.	10 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	10 Pezzi
Codice vendita	BE61ZX
Codice prodotto	BE61ZX
GTIN	4017918095277
Peso per pezzo (confezione inclusa)	18,62 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	18 g
Numero tariffa doganale	85389099
Paese di origine	DE

# AP 3-TNS 35 - Copertura



5022672

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/5022672>

## Dati tecnici

### Dimensioni

Disegno quotato	
Larghezza	10 mm
Altezza	89 mm
Profondità	90 mm
Profondità su NS 35/7,5	92,5 mm
Profondità su NS 35/15	100 mm
Lunghezza	89 mm

### Indicazioni materiale

Colore	grigio (RAL 7042)
Materiale	PA
Classe di combustibilità a norma UL 94	V2

### Condizioni ambientali e della vita elettrica

#### Condizioni ambientali

Temperatura ambiente (esercizio)	-60 °C ... 105 °C (Temperatura di esercizio massima per breve tempo, vedi RTI Elec.)
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto)	-25 °C ... 60 °C (per breve durata, non oltre le 24 h, da -60 °C a +70 °C)
Temperatura ambiente (montaggio)	-5 °C ... 70 °C
Temperatura ambiente (attivazione)	-5 °C ... 70 °C
Umidità dell'aria consentita (stoccaggio/trasporto)	30 % ... 70 %

# AP 3-TNS 35 - Copertura


5022672

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/5022672>



## Disegni

Disegno quotato



# AP 3-TNS 35 - Copertura

5022672

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/5022672>



## Classifiche

### ECLASS

ECLASS-13.0	27371392
ECLASS-15.0	27250302

### ETIM

ETIM 10.0	EC001041
-----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121100
-------------	----------

# AP 3-TNS 35 - Copertura



5022672

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/5022672>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì, Nessuna deroga
---	--------------------

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite
--	---

### EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%
---	---

### EF3.1 Cambiamento climatico

CO2e kg	0,135 kg CO2e
---------	---------------

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41  
20095 Cusano Milanino (MI)  
+39 02 660591  
[info\\_it@phoenixcontact.com](mailto:info_it@phoenixcontact.com)