

# LB 100-6 BRUECKE OHNE SCHRAUB - Ponticello



5029125

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/5029125>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.

Ponticello, passo: 6,15 mm, numero poli: 100, lunghezza: 613 mm, colore: color argento



## Dati commerciali

Codice articolo	5029125
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	100 Pezzi
Codice vendita	BE1Z2X
Codice prodotto	BE1Z2X
GTIN	4017918287139
Peso per pezzo (confezione inclusa)	62,7 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	62 g
Numero tariffa doganale	85369095
Paese di origine	DE

5029125

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/5029125>

## Dati tecnici

### Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Ponticello a vite
Numero di poli	100
Passo	6,15 mm

### Dimensioni

Larghezza	5,5 mm
Altezza	613,45 mm
Profondità	13,1 mm
Lunghezza	613,45 mm
Passo	6,15 mm

### Indicazioni materiale

Colore	argento
Materiale	CuSn

5029125

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/5029125>

## Classifiche

### ECLASS

ECLASS-13.0	27250303
ECLASS-15.0	27250303

### ETIM

ETIM 10.0	EC000489
-----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

## Environmental product compliance

### EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS

Sì, Nessuna deroga

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-E

Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

### EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)

Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%