


SSMK 60X18 - Siglatura di quadri elettrici



5032439

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/5032439>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Siglatura di quadri elettrici, misura: 60 x 18 mm, dimensioni campo di siglatura: 56 x 14 mm, 2 fori di fissaggio M3, inclusi 1 x ES-SSMK-GB 60 x 18

I vantaggi

- I cartellini a nastro ES-SSMK... possono essere siglati con CMS-P1-PLOTTER e con il caricatore CMS-P1-PAD
- La siglatura risulta in questo modo protetta da fattori esterni
- Il supporto è dotato di due fori di fissaggio per il collegamento a vite
- Siglatura di quadri elettrici composta da cappuccio trasparente e supporto
- Il cartellino a stecca siglato viene posto nel cappuccio e quest'ultimo viene bloccato con il supporto

Dati commerciali

Codice articolo	5032439
Pezzi/conf.	50 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	50 Pezzi
Codice vendita	BG241B
Codice prodotto	BG241B
GTIN	4017918095802
Peso per pezzo (confezione inclusa)	4,636 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	4,636 g
Numero tariffa doganale	39269097
Paese di origine	PL

Dati tecnici

Note

Note generali	siglabile con CMS
---------------	-------------------

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Portacartellini
------------------	-----------------

Dimensioni

Larghezza	60,22 mm
Altezza	18,00 mm
Profondità	4,50 mm

Campo di testo

Larghezza del campo di testo	56 mm
Altezza del campo di testo	14 mm

Indicazioni materiale

Colore	multicolore (RAL -)
	bianco (RAL 9010)
	trasparente
Classe di combustibilità a norma UL 94	V2
Materiale, elemento base	PC
Sostanze contenute	senza silicone e alogenati

Caratteristiche meccaniche

Dati tecnici

Distanza fori	40,00 mm
---------------	----------

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente (esercizio)	-40 °C ... 115 °C
Temperatura ambiente consigliata (stoccaggio/trasporto)	23 °C
Umidità dell'aria consigliata (stoccaggio/trasporto)	50 %

Resistenza ai raggi UV

Specifica di prova	DIN EN ISO 4892-2:2021-11 (in conformità)
--------------------	---

Resistenza allo strofinamento delle scritte

Specifica di prova	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-01):2020-03
	DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (in parti)

Montaggio

Tipo di montaggio	fissaggio con viti, rivetti
-------------------	-----------------------------

SSMK 60X18 - Siglatura di quadri elettrici



5032439

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/5032439>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0	27281103
ECLASS-15.0	27281103

ETIM

ETIM 10.0	EC001288
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39131500
-------------	----------

5032439

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/5032439>

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS

Sì, Nessuna deroga

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)

Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com