

# SSMK 60X18 - Siglatura di quadri elettrici



5032439

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/5032439>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Siglatura di quadri elettrici, misura: 60 x 18 mm, dimensioni campo di siglatura: 56 x 14 mm, 2 fori di fissaggio M3, inclusi 1 x ES-SSMK-GB 60 x 18

## I vantaggi

- I cartellini a nastro ES-SSMK... possono essere siglati con CMS-P1-PLOTTER e con il caricatore CMS-P1-PAD
- La siglatura risulta in questo modo protetta da fattori esterni
- Il supporto è dotato di due fori di fissaggio per il collegamento a vite
- Siglatura di quadri elettrici composta da cappuccio trasparente e supporto
- Il cartellino a stecca siglato viene posto nel cappuccio e quest'ultimo viene bloccato con il supporto

## Dati commerciali

Codice articolo	5032439
Pezzi/conf.	50 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	50 Pezzi
Codice vendita	BG241B
Codice prodotto	BG241B
GTIN	4017918095802
Peso per pezzo (confezione inclusa)	4,636 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	4,636 g
Numero tariffa doganale	39269097
Paese di origine	PL

## Dati tecnici

### Note

Note generali	siglabile con CMS
---------------	-------------------

### Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Portacartellini
------------------	-----------------

### Dimensioni

Larghezza	60,22 mm
Altezza	18,00 mm
Profondità	4,50 mm

### Campo di testo

Larghezza del campo di testo	56 mm
Altezza del campo di testo	14 mm

### Indicazioni materiale

Colore	multicolore (RAL -)
	bianco (RAL 9010)
	trasparente
Classe di combustibilità a norma UL 94	V2
Materiale, elemento base	PC
Sostanze contenute	senza silicone e alogenati

### Caratteristiche meccaniche

#### Dati tecnici

Distanza fori	40,00 mm
---------------	----------

### Condizioni ambientali e della vita elettrica

#### Condizioni ambientali

Temperatura ambiente (esercizio)	-40 °C ... 115 °C
Temperatura ambiente consigliata (stoccaggio/trasporto)	23 °C
Umidità dell'aria consigliata (stoccaggio/trasporto)	50 %

#### Resistenza ai raggi UV

Specifica di prova	DIN EN ISO 4892-2:2021-11 (in conformità)
--------------------	---

#### Resistenza allo strofinamento delle scritte

Specifica di prova	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-01):2020-03
	DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (in parti)

### Montaggio

Tipo di montaggio	fissaggio con viti, rivetti
-------------------	-----------------------------

# SSMK 60X18 - Siglatura di quadri elettrici



5032439

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/5032439>

## Classifiche

### ECLASS

ECLASS-13.0	27281103
ECLASS-15.0	27281103

### ETIM

ETIM 10.0	EC001288
-----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	39131500
-------------	----------

# SSMK 60X18 - Siglatura di quadri elettrici



5032439

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/5032439>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS

Sì, Nessuna deroga

### EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)

Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.  
Via Bellini, 39/41  
20095 Cusano Milanino (MI)  
+39 02 660591  
[info\\_it@phoenixcontact.com](mailto:info_it@phoenixcontact.com)