


UK 5-RETURN-PE - Aardklem



3002584

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/3002584>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht.



Aardklem met schroefaansluiting, doorsnede: 0,2 - 4 mm², AWG: 24 - 10, dikte: 6,2 mm, kleur: groen-geel

Commerciële gegevens

Artikelnummer	3002584
Verpakkingseenheid	50 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	1 Stuks
Productcode	BE1221
Cataloguspagina	Pagina 227 (CL-2005)
GTIN	4017918090357
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	20,99 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	20,99 g
Land van herkomst	PL

Technische gegevens

Artikeleigenschappen

Producttype	Aardklem
Aantal Aansluitingen	2
Aantal rijen	2

Isolatie-eigenschappen

Overspanningscategorie	III
vervuilingsgraad	3

Elektrische eigenschappen

test-stootspanning	6 kV
--------------------	------

aansluitgegevens

aardvoet	ja
Aantal aansluitingen per etage	2

etage 1 boven 1 onder 1

schroefdraad	M3
Opmerking	Houd a.u.b. rekening met de stroombelastbaarheid van de montagerail.
Aanhaalmoment	0,6 ... 0,8 Nm
Striplengte	8 mm
teststift	A4
Aderdoorsnede massief	0,2 mm ² ... 6 mm ²
Aderdoorsnede AWG	24 ... 10 (omgezet naar IEC)
Aderdoorsnede soepel	0,2 mm ² ... 4 mm ²
aderdoorsnede soepel [AWG]	24 ... 8 (omgezet naar IEC)
Aderdoorsnede soepel (adereindhuls zonder kunststofhuls)	0,25 mm ² ... 4 mm ²
Aderdoorsnede soepel (adereindhuls met kunststofhuls)	0,25 mm ² ... 2,5 mm ²
Aderdoorsnede AWG	30 ... 12 (omgezet naar IEC)

Afmetingen

Breedte	6,2 mm
---------	--------

Materiaal

kleur	groen-geel
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94	V2
isolatiemateriaalgroep	I
Isolatiemateriaal	PA
statische kunststoftoepassing in koude	-40 °C
Temperatuur Index isolatiemateriaal (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21))	125 °C
Relatieve Temperatuur Index isolatiemateriaal (Elec., UL 746 B)	125 °C

UK 5-RETURN-PE - Aardklem



3002584

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/3002584>

Mechanische eigenschappen

Algemeen

klembevestiging	0,5 Nm ... 0,6 Nm (PE-voet met bevestigingsschroef, M2,5)
-----------------	---

Mechanische gegevens


open zijwand	Nee
--------------	-----

Montage

montagetechniek	NS 35/7,5
	NS 35/15
	NS 32
klembevestiging	0,5 Nm ... 0,6 Nm (PE-voet met bevestigingsschroef, M2,5)

Tekeningen

schakelschema



UK 5-RETURN-PE - Aardklem

3002584

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/3002584>



Classificaties

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121410
-------------	----------

3002584

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/3002584>

Environmental product compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
	4-Nonylphenol, branched and linear
China RoHS	Periode voor reglementair gebruik (EFUP): 50 jaar
	Informatie over gevaarlijke stoffen vindt u in de fabrikantverklaring onder 'Downloads'

UK 5-RETURN-PE - Aardklem

3002584

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/3002584>



Toebehoren

SBS 6:UNBEDRUCKT - Coderingskaart

1007222

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1007222>



Coderingskaart, kaart, wit, niet gecodeerd, codeerbaar met: Coderingsstift, montagetechniek: vergrendelen, vergrendelen in vlakke coderingsuitsparing, voor klemmen met een breedte van: 6 mm, schrijfvlak: 6 x 6,1 mm, Aantal afzonderlijke schildjes : 250

NS 32 PERF 2000MM-VPE 10 - Montagerail geboord

1201002

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1201002>



Montagerail geboord, Verpakking met 10 stuks (20 m), volgens EN 60715, materiaal: Staal, verzinkt, met dikke-film passivering, G-profiel, kleur: zilver

UK 5-RETURN-PE - Aardklem

3002584

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/3002584>



NS 32 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Montagerail, ongeboord

1201015

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1201015>



Montagerail, ongeboord, Verpakking met 10 stuks (20 m), volgens EN 60715, materiaal: Staal, verzinkt, met dikke-film passivering, G-profiel, kleur: zilverkleurig

NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Montagerail geboord

0801733

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0801733>



Montagerail geboord, Verpakking met 25 stuks (50 m), volgens EN 60715, materiaal: Staal, verzinkt, met dikke-film passivering, standaardprofiel, kleur: zilver

UK 5-RETURN-PE - Aardklem

3002584

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/3002584>



NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Montagerail, ongeboord

0801681

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0801681>



Montagerail, ongeboord, Verpakking met 25 stuks (50 m), volgens EN 60715, materiaal: Staal, verzinkt, met dikke-film passivering, standaardprofiel, kleur: zilverkleurig

NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Montagerail geboord

1204119

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1204119>



Montagerail geboord, Verpakking met 25 stuks (50 m), volgens EN 60715, materiaal: Staal, verzinkt, wit-gepassiveerd, standaardprofiel, kleur: zilverkleurig

UK 5-RETURN-PE - Aardklem

3002584

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/3002584>



NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Montagerail, ongeboord

1204122

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1204122>



Montagerail, ongeboord, Verpakking met 10 stuks (20 m), volgens EN 60715, materiaal: Staal, verzinkt, wit-gepassiveerd, standaardprofiel, kleur: zilverkleurig

NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Montagerail, ongeboord

0801704

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0801704>



Montagerail, ongeboord, Verpakking met 25 stuks (50 m), volgens EN 60715, materiaal: Aluminium, zonder coating, standaardprofiel, kleur: zilverkleurig

UK 5-RETURN-PE - Aardklem

3002584

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/3002584>



NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Montagerail geboord

1206421

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1206421>



Montagerail geboord, Verpakking met 25 stuks (50 m), volgens EN 60715, materiaal: Staal, verzinkt, standaardprofiel, kleur: zilverkleurig

NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Montagerail, ongeboord

1206434

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1206434>



Montagerail, ongeboord, Verpakking met 25 stuks (50 m), volgens EN 60715, materiaal: Staal, verzinkt, standaardprofiel, kleur: zilverkleurig

UK 5-RETURN-PE - Aardklem

3002584

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/3002584>



NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Montagerail, ongeboord

0801762

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0801762>



Montagerail, ongeboord, Verpakking met 10 stuks (20 m), volgens EN 60715, materiaal: Koper, zonder coating, standaardprofiel, kleur: koperkleurig

NS 35/ 7,5 CAP - Eindkap

1206560

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1206560>

Montagerailafsluitstuk, voor montagerail NS 35/7,5



UK 5-RETURN-PE - Aardklem

3002584

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/3002584>



NS 35/15 PERF 2000MM - Montagerail geboord

1201730

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1201730>



Montagerail geboord, Verpakking met 25 stuks (50 m), volgens EN 60715, materiaal: Staal, verzinkt, met dikke-film passivering, standaardprofiel, kleur: zilverkleurig

NS 35/15 UNPERF 2000MM - Montagerail, ongeboord

1201714

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1201714>



Montagerail, ongeboord, Verpakking met 25 stuks (50 m), volgens EN 60715, materiaal: Staal, verzinkt, met dikke-film passivering, standaardprofiel, kleur: zilverkleurig

UK 5-RETURN-PE - Aardklem

3002584

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/3002584>



NS 35/15 WH PERF 2000MM - Montagerail geboord

0806602

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0806602>



Montagerail geboord, Verpakking met 25 stuks (50 m), volgens EN 60715, materiaal: Staal, verzinkt, wit-gepassiveerd, standaardprofiel, kleur: wit

NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Montagerail, ongeboord

1204135

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1204135>



Montagerail, ongeboord, Verpakking met 10 stuks (20 m), volgens EN 60715, materiaal: Staal, verzinkt, wit-gepassiveerd, standaardprofiel, kleur: zilverkleurig

UK 5-RETURN-PE - Aardklem

3002584

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/3002584>



NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Montagerail, ongeboord

1201756

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1201756>



Montagerail, ongeboord, volgens EN 60715, materiaal: Aluminium, zonder coating, standaardprofiel, kleur: zilverkleurig

NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Montagerail geboord

1206599

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1206599>



Montagerail geboord, Verpakking met 25 stuks (50 m), volgens EN 60715, materiaal: Staal, verzinkt, standaardprofiel, kleur: zilverkleurig

UK 5-RETURN-PE - Aardklem

3002584

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/3002584>



NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Montagerail, ongeboord

1206586

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1206586>



Montagerail, ongeboord, Verpakking met 25 stuks (50 m), volgens EN 60715, materiaal: Staal, verzinkt, standaardprofiel, kleur: zilverkleurig

NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Montagerail, ongeboord

1201895

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1201895>



Montagerail, ongeboord, Verpakking met 10 stuks (20 m), volgens EN 60715, materiaal: Koper, zonder coating, standaardprofiel, kleur: koperkleurig

UK 5-RETURN-PE - Aardklem

3002584

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/3002584>



NS 35/15 CAP - Eindkap

1206573

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1206573>

Montagerailafsluitstuk, voor montagerail NS 35/15



ZB 6:UNBEDRUCKT - Zackband

1051003

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1051003>



Zackband, stroken, wit, niet gecodeerd, codeerbaar met: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, montagetechniek: vergrendelen, voor klemmen met een breedte van: 6,2 mm, schrijfvlak: 6,15 x 10,5 mm, Aantal afzonderlijke schildjes : 10

UK 5-RETURN-PE - Aardklem

3002584

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/3002584>



ZB 6 CUS - Zackband

0824992

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0824992>



Zackband, bestelbaar: per strook, wit, gecodeerd volgens klantspecificaties, montagetechniek: vergrendelen in hoge coderingsuitsparing, voor klemmen met een breedte van: 6,2 mm, schrijfvlak: 6,15 x 10,5 mm, Aantal afzonderlijke schildjes : 10

ZB 6,LGS:FORTL.ZAHLEN - Zackband

1051016

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1051016>



Zackband, stroken, wit, gecodeerd, codeerbaar met: CMS-P1-PLOTTER, horizontaal bedrukt: olopende getallen 1 ...10, 11 ...20 enz. tot 491 ...500, montagetechniek: vergrendelen, voor klemmen met een breedte van: 6,2 mm, schrijfvlak: 6,15 x 10,5 mm, Aantal afzonderlijke schildjes : 10

UK 5-RETURN-PE - Aardklem

3002584


<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/3002584>



ZB 6,QR:FORTL.ZAHLEN - Zackband

1051029

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1051029>



Zackband, stroken, wit, gecodeerd, codeerbaar met: CMS-P1-PLOTTER, verticaal bedrukt: oplopende getallen 1 ...10, 11 ...20 enz. tot 491 ...500, montagetechniek: vergrendelen, voor klemmen met een breedte van: 6,2 mm, schrijfvlak: 6,15 x 10,5 mm, Aantal afzonderlijke schildjes : 10

ZB 6,LGS:GLEICHE ZAHLEN - Zackband

1051032

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1051032>



Zackband, stroken, wit, gecodeerd, codeerbaar met: CMS-P1-PLOTTER, horizontaal bedrukt: gelijke getallen 1 of 2 enz. tot 100, montagetechniek: vergrendelen, voor klemmen met een breedte van: 6,2 mm, schrijfvlak: 6,15 x 10,5 mm, Aantal afzonderlijke schildjes : 10

UK 5-RETURN-PE - Aardklem

3002584

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/3002584>



ZB 6,LGS:L1-N,PE - Codering voor klemmen

1051414

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1051414>



Codering voor klemmen, stroken, wit, gecodeerd, codeerbaar met: CMS-P1-PLOTTER, horizontaal: L1, L2, L3, N, PE, L1, L2, L3, N, PE, montage techniek: vergrendelen, voor klemmen met een breedte van: 6,2 mm, schrijfvlak: 6,15 x 10,5 mm, Aantal afzonderlijke schildjes : 10

ZB 6,LGS:U-N - Codering voor klemmen

1051430

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1051430>



Codering voor klemmen, stroken, wit, gecodeerd, codeerbaar met: CMS-P1-PLOTTER, horizontaal bedrukt: U, V, W, N, GND, U, V, W, N, GND, montage techniek: vergrendelen, voor klemmen met een breedte van: 6,2 mm, schrijfvlak: 6,15 x 10,5 mm, Aantal afzonderlijke schildjes : 10

UK 5-RETURN-PE - Aardklem

3002584

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/3002584>



UC-TM 6 - Codering voor klemmen

0818085

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0818085>



Codering voor klemmen, mat, wit, niet gecodeerd, codeerbaar met: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, montagetechniek: vergrendelen, voor klemmen met een breedte van: 6,2 mm, schrijfvlak: 5,6 x 10,5 mm, Aantal afzonderlijke schildjes : 80

UC-TM 6 CUS - Codering voor klemmen

0824589

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0824589>



Codering voor klemmen, bestelbaar: als mat, wit, gecodeerd volgens klantspecificaties, montagetechniek: vergrendelen in hoge coderingsuitsparing, voor klemmen met een breedte van: 6,2 mm, schrijfvlak: 5,6 x 10,5 mm, Aantal afzonderlijke schildjes : 80

UK 5-RETURN-PE - Aardklem

3002584

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/3002584>



UCT-TM 6 - Codering voor klemmen

0828736

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0828736>



Codering voor klemmen, mat, wit, niet gecodeerd, codeerbaar met: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, montagetechniek: vergrendelen, voor klemmen met een breedte van: 6,2 mm, schrijfvlak: 5,6 x 10,5 mm, Aantal afzonderlijke schildjes : 60

UCT-TM 6 CUS - Codering voor klemmen

0829602

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0829602>



Codering voor klemmen, bestelbaar: als mat, wit, gecodeerd volgens klantspecificaties, montagetechniek: vergrendelen in hoge coderingsuitsparing, voor klemmen met een breedte van: 6,2 mm, schrijfvlak: 5,6 x 10,5 mm, Aantal afzonderlijke schildjes : 60

UK 5-RETURN-PE - Aardklem

3002584

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/3002584>




E/UK - Eindsteun

1201442

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1201442>

Eindsteun, montage op montagerail NS 32 of NS 35, materiaal: PA, kleur: grijs



E/UK 1 - Eindsteun

1201413

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1201413>

Eindsteun, als eindondersteuning van twee-etage- en drie-etageklemmen, dikte: 10 mm, kleur: grijs



Phoenix Contact 2023 © - Alle rechten voorbehouden
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar
Postbus 246 6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20
sales@phoenixcontact.nl