

VS-SCDU-GOF-FA-IP20 - Glasvezelconnector



1658529

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1658529>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht.



Glasvezelconnector SC-Duplex, IP20, met snelaansluittechniek, voor multimode glasvezel 50/125 μm , voor afzonderlijke aderdiameters 2,9 mm

Commerciële gegevens

| | |
|---|-----------------------|
| Artikelnummer | 1658529 |
| Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
| Productcode | ABNIAC |
| Cataloguspagina | Pagina 132 (C-2-2013) |
| GTIN | 4046356163101 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 14,8 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 13,14 g |
| Land van herkomst | DE |

Technische gegevens

Opmerking

| | |
|----------|---|
| Algemeen | Uitsluitend voor confectionering met het gereedschap 1658228 VS-GOF-FA-KONFTOOL-EU en 1658231 VS-GOF-FA-KONFTOOL-US. Niet geschikt voor confectionering met het gereedschap 1411049 FOC-TOOL-GOF KONF SET9! |
|----------|---|

Artikeleigenschappen

| | |
|---------------------------|--------------------------------------|
| bouwworm | SC-duplex |
| Producttype | Glasvezelconnectoren (kabelzijde) |
| sensorstype | Ethernet |
| aantal polen | 2 |
| stekerbeeld | SC-Duplex overeenkomstig IEC 61754-4 |
| toepassing | neutraal |
| Aantal kabelAansluitingen | 1 |
| Aantal kabels | 1 |
| uitvoering | SC |
| kabeluitgang | recht |

Elektrische eigenschappen

| | |
|---------|---------------------------------|
| demping | < 0,5 dB (Tussenschakeldemping) |
|---------|---------------------------------|

Afmetingen

| | |
|---------|---------|
| Breedte | 21,6 mm |
| Hoogte | 9 mm |
| lengte | 66,8 mm |

Mechanische kengetallen

| | |
|-----------------------|---------|
| diameter geleiderhuls | 2,50 mm |
|-----------------------|---------|

Materiaal

| | |
|------------------------------------|-------------------|
| kleur | zwart |
| materiaal | Kunststof |
| Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V0 |
| materiaal geleiderhuls | zirkonia-keramiek |
| materiaal contactblok | PEI |
| materiaal behuizing | PPO |

Kabel/leiding

| | |
|---------------------|-------------------------------|
| Kabeltype | glasvezel |
| kabeltype | voor alle gangbare kabeltypen |
| kabelbuitendiameter | 2 mm ... 3 mm |
| aderdiameter | 2,9 mm |

Lichtgeleiderkabel

1658529

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1658529>

| | |
|---------------|---------------------|
| Aantal vezels | 2 |
| vezel | GOF |
| vezeltype | multimode glasvezel |

Mechanische eigenschappen

Mechanische gegevens

| | |
|------------|--------|
| steekcycli | ≥ 1000 |
|------------|--------|

Kengetallen

| | |
|---------|---------------------------------|
| demping | < 0,5 dB (Tussenschakeldemping) |
|---------|---------------------------------|

Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden

| | |
|--------------------------------|------------------|
| beschermklasse | IP20 |
| | IP20 |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -25 °C ... 70 °C |

Montage

| | |
|-------------------|--------|
| plaatsingsmethode | binnen |
|-------------------|--------|

VS-SCDU-GOF-FA-IP20 - Glasvezelconnector



1658529

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1658529>

Environmental product compliance

| | |
|------------|--|
| China RoHS | Periode voor reglementair gebruik: onbegrensd = EFUP-e |
| | Gevaarlijke stoffen boven de drempelwaarden |

VS-SCDU-GOF-FA-IP20 - Glasvezelconnector

1658529

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1658529>



Naar het noodzakelijke toebehoren

VS-GOF-FA-KONFTOOL-EU - Confectioneringsgereedschapset

1658228

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1658228>



Confectioneringsgereedschapset voor glasvezel, voor veldconfectionering van de connectoren SC-RJ en SC-Duplex, met snelaansluittechniek, met laadapparaat voor 230 V

Toebehoren

VS-GOF-FA-KONFTOOL-EU - Confectioneringsgereedschapset

1658228

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1658228>



Confectioneringsgereedschapset voor glasvezel, voor veldconfectionering van de connectoren SC-RJ en SC-Duplex, met snelaansluittechniek, met laadapparaat voor 230 V

VS-SCDU-GOF-FA-IP20 - Glasvezelconnector

1658529

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1658529>



VS-GOF-FA-KONFTOOL-US - Confectioneringsgereedschapset

1658231

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1658231>



Confectioneringsgereedschapset voor glasvezel, voor veldconfectionering van de connectoren SC-RJ en SC-Duplex, met snelaansluittechniek, met laadapparaat voor 110 V

FOC-TOOL-FERRULECLEANER-2.50 - Glasvezeltoebehoren

1407029

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1407029>



Geleiderhulsreiniger 2,50 mm, voor ST, SC, FC, E2000 (ook APC), ca. 500 reinigingscycli

Phoenix Contact 2023 © - Alle rechten voorbehouden
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar
Postbus 246 6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20
sales@phoenixcontact.nl