

EBL 2- 5 - Inlegbrug

2303145

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2303145>



Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht.

Inlegbrug, rastermaat: 5,2 mm, aantal polen: 2, kleur: grijs



Commerciële gegevens

| | |
|---|-----------------------|
| Artikelnummer | 2303145 |
| Verpakkingseenheid | 10 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 10 Stuks |
| Verkoopcode | BE1Z2X |
| Productcode | BE1Z2X |
| Cataloguspagina | Pagina 466 (C-1-2019) |
| GTIN | 4017918058425 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 0,936 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 0,787 g |
| Douanetariefnummer | 85366990 |
| Land van herkomst | PL |

Technische gegevens

Artikeleigenschappen

| | |
|--------------|-----------|
| Producttype | Inlegbrug |
| aantal polen | 2 |
| Rastermaat | 5,2 mm |

Afmetingen

| | |
|------------|--------|
| Rastermaat | 5,2 mm |
|------------|--------|

Materiaal

| | |
|-------------------|-------|
| kleur | grijs |
| materiaal | Koper |
| Isolatiemateriaal | PA |

Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden

| | |
|---|---|
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -60 °C ... 105 °C |
| Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -25 °C ... 60 °C (voor korte tijd, niet langer dan 24 h, -60 °C tot +70 °C) |
| omgevingstemperatuur (montage) | -5 °C ... 70 °C |
| omgevingstemperatuur (bediening) | -5 °C ... 70 °C |
| toelaatbare luchtvochtigheid (opslag/transport) | 30 % ... 70 % |

Montage

| | |
|-----------------|----------------|
| montagetechniek | schroefmontage |
|-----------------|----------------|

EBL 2- 5 - Inlegbrug

2303145

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2303145>



Classificaties

ECLASS

| | |
|-------------|----------|
| ECLASS-11.0 | 27141140 |
| ECLASS-12.0 | 27141140 |
| ECLASS-13.0 | 27250303 |

ETIM

| | |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC000489 |
|----------|----------|

UNSPSC

| | |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
|-------------|----------|

EBL 2- 5 - Inlegbrug

2303145

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2303145>



Environmental product compliance

| | |
|------------|---|
| China RoHS | Periode voor reglementair gebruik: onbegrensd = EFUP-e Gevaarlijke stoffen boven de drempelwaarden |
|------------|---|

Phoenix Contact 2023 © - Alle rechten voorbehouden
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar
Postbus 246 6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20
sales@phoenixcontact.nl