

PSD-S OE LED FL YE - Optisch element



2700124

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2700124>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht.

Led-flitslichtelement, 24 V DC, dubbele flits, geel



Uw voordelen

- Vervangen van elementen zonder gereedschap
- Hoge licht- en kleurintensiteit
- Willekeurig te combineren
- Min. levensduur led 50.000 h
- Geringe vermogensopname
- Hoge mate van waarneming dankzij dubbele flits
- Beschermklasse IP65

Commerciële gegevens

Artikelnummer	2700124
Verpakkingseenheid	1 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	1 Stuks
Verkoopcode	DRL112
Productcode	DRL112
Cataloguspagina	Pagina 517 (C-6-2019)
GTIN	4046356491181
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	86 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	72 g
Douanetariefnummer	85318070
Land van herkomst	DE

PSD-S OE LED FL YE - Optisch element



2700124

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2700124>

Technische gegevens

Artikeleigenschappen

Producttype	optisch element
toepassingsbereik	Signaalzuil

Elektrische eigenschappen

Maximale vermogensdissipatie tijdens nominaal bedrijf	0,84 W
---	--------

Algemeen

ingangsspanning	24 V DC
inschakelstroom maximaal	max. 200 mA
stroomopname	35 mA
type lamp	LED
Inschakelduur	100 %
Levensduur elektrisch	max. 50 000 h
type optisch signaal	led-flitslicht met dubbele flits
signaalfrequentie	ca. 1 Hz

Afmetingen

Hoogte	65,5 mm
diameter	70 mm

Materiaal

kapkleur	geel
materiaal	polycarbonaat PC

Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden

beschermklasse	IP65 (In gemonteerde toestand of met afsluitplaat)
omgevingstemperatuur (bedrijf)	-20 °C ... 50 °C

EMC-gegevens

elektromagnetische compatibiliteit	conformiteit met EMC-richtlijn 2014/30/EU
------------------------------------	---

Montage

montagetechniek	steekmontage
montage-instructie	afdichting bij elk element voorgemonteerd
inbouwpositie	niet van invloed


PSD-S OE LED FL YE - Optisch element



2700124

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2700124>

Toelatingen

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2700124>



EAC

Toelatings-ID: RU *-DE.A*30.B.00237



UL Listed

Toelatings-ID: FILE E 123528



cUL Listed

Toelatings-ID: FILE E 123528



EAC-RoHS

Toelatings-ID: RU D-DE.HB35.B.00391

cULus Listed

PSD-S OE LED FL YE - Optisch element



2700124

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2700124>

Classificaties

ECLASS

ECLASS-11.0	27371220
ECLASS-13.0	27371220
ECLASS-12.0	27371220

ETIM

ETIM 9.0	EC000232
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	46171600
-------------	----------

PSD-S OE LED FL YE - Optisch element



2700124

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2700124>

Environmental product compliance

China RoHS	Periode voor reglementair gebruik (EFUP): 50 jaar Informatie over gevaarlijke stoffen vindt u in de fabrikantverklaring onder 'Downloads'
------------	--

Phoenix Contact 2023 © - Alle rechten voorbehouden
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar
Postbus 246 6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20
sales@phoenixcontact.nl