

CES-B16-SF-PLBK - Klikframe

0801651

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0801651>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Klikframe, bouwvorm: B16, materiaal: PA (halogeenvrij), kleur: zwart, lengte: 128 mm, breedte: 64 mm, hoogte: 39 mm

Uw voordelen

- Ook toepasbaar bij standaard wanduitsparingen voor heavy-duty-connectoren

Commerciële gegevens

Artikelnummer	0801651
Verpakkingseenheid	1 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	1 Stuks
Verkoopcode	AF7CBX
Productcode	AF7CBX
GTIN	4046356674164
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	90,6 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	56,86 g
Douanetariefnummer	39269097
Land van herkomst	PL

Technische gegevens

Opmerking

Opmerking met betrekking tot de toepassing	Bevestigingsschroeven niet bij de levering inbegrepen. De maximale breedte van de wanduitsparing mag 51 mm bedragen (in plaats van 35 mm zoals bij heavy-duty-connectoren).
--	---

Artikeleigenschappen

Producttype	Frames voor kabelwartels
bouwworm	B16
Raamtype	Opklikraam

Afmetingen

Maatschets	
Breedte	64 mm
Hoogte	39 mm
lengte	128 mm
boorgatafstand horizontaal	32 mm
boorgatafstand verticaal	103 mm
printgatdiameter	4,5 mm

Inbouwmaat

breedte montage-uitsparing	35 mm
lengte montage-uitsparing	86 mm

Materiaal

Kleur	zwart (RAL 9005)
materiaal	PA (halogeenvrij)
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94	V0

Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden

beschermklasse	IP54
omgevingstemperatuur (bedrijf)	-20 °C ... 80 °C (statisch)

Montage

Montage-instructie	M4-bevestigingsschroef, aandraaimoment 1,8 Nm. Een video-tutorial voor de montage van het product vindt u onder
--------------------	--

CES-B16-SF-PLBK - Klikframe

0801651

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0801651>



Downloads in de categorie Video.

CES-B16-SF-PLBK - Klikframe



0801651

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0801651>



Tekeningen

Maatschets




Maatschets

CES-B16-SF-PLBK - Klikframe

0801651

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0801651>



montage-uitsparing

CES-B16-SF-PLBK - Klikframe



0801651

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0801651>

Toelatingen

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0801651>

DNV

Toelatings-ID: TAE00003VJ

Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27440192
ECLASS-15.0	27182815

ETIM

ETIM 10.0	EC002624
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn

Ja, Geen uitzonderingsregelingen

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-E

Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)

Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %

EF3.1 Klimaatverandering

CO₂e kg

0,66 kg CO₂e