

# PAB-KTL 23 - Houder voor kabelcodering



1013957

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1013957>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht

Houder voor kabelcodering, transparant, ongemarkeerd, horizontaal, montagetechniek: Montage met kabelbinders, kabeldiameter: > 10 mm, hoogte tekstveld: 4 mm, breedte tekstveld: 23 mm



## Uw voordelen

- Coderingsmateriaal voor de codering en bundeling van aders
- Codeerbaar met de kunststof schildjes UC-WMT ..., US-WMT ... of met de insteekstroken EMT ...

## Commerciële gegevens

|                                         |               |
|-----------------------------------------|---------------|
| Artikelnummer                           | 1013957       |
| Verpakkingseenheid                      | 200 Stuks     |
| Minimale bestelhoeveelheid              | 200 Stuks     |
| Verkoopcode                             | BG231A        |
| Productcode                             | BG231A        |
| GTIN                                    | 4017918014131 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 0,563 g       |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 0,372 g       |
| Douanetariefnummer                      | 39269097      |
| Land van herkomst                       | SE            |

## Technische gegevens

### Artikeleigenschappen

|                   |                  |
|-------------------|------------------|
| Producttype       | Coderingshouders |
| codering          |                  |
| coderingsrichting | horizontaal      |

### Afmetingen

|         |         |
|---------|---------|
| Breedte | 23,3 mm |
| Hoogte  | 14,5 mm |
| diepte  | 4,35 mm |

#### Buitenafmeting

|                |                 |
|----------------|-----------------|
| buitendiameter | 6 mm ... 136 mm |
|----------------|-----------------|

#### Tekstveld

|                   |       |
|-------------------|-------|
| Breedte tekstveld | 23 mm |
| Hoogte tekstveld  | 4 mm  |

### Materiaal

|              |               |
|--------------|---------------|
| Kleur        | transparant   |
| materiaal    | PVC           |
| toevoegingen | siliconenvrij |

### Kabel/leiding

|                     |            |
|---------------------|------------|
| kabelbuitendiameter | > 10,00 mm |
|---------------------|------------|

### Omgevings- en levensduuromstandigheden

#### controle met betrekking tot lakoplossende middelen

|                                                           |                      |
|-----------------------------------------------------------|----------------------|
| Controle op lakoplossende substanties (LABS-conformiteit) | VW PV 3.10.7:2005-02 |
| resultaat                                                 | Test doorstaan       |

#### Temperatuurlagers

|                  |                                         |
|------------------|-----------------------------------------|
| testspecificatie | DIN EN 60068-2-2 (VDE 0468-2-2):2008-05 |
| resultaat        | Test doorstaan                          |
| Procedure        | Test Bb                                 |
| Duur             | 96 h                                    |
| testtemperatuur  | 80 °C                                   |

#### Omgevingsomstandigheden

|                                                    |                                                                            |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| omgevingstemperatuur (bedrijf)                     | -50 °C ... 80 °C                                                           |
| Aanbevolen omgevingstemperatuur (opslag/transport) | 23 °C                                                                      |
| Aanbevolen luchtvochtigheid (opslag/transport)     | 50 % (Droge en donkere opslag in de originele verpakking wordt aanbevolen) |
| Opslagstabiliteit                                  | 2 jaar                                                                     |

# PAB-KTL 23 - Houder voor kabelcodering



1013957

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1013957>

## Montage

montagetechniek

Montage met kabelbinders

# PAB-KTL 23 - Houder voor kabelcodering



1013957

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1013957>

## Classificaties

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27281105 |
| ECLASS-15.0 | 27281105 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC002248 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
|-------------|----------|

# PAB-KTL 23 - Houder voor kabelcodering



1013957

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1013957>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                            |                                  |
|--------------------------------------------|----------------------------------|
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja, Geen uitzonderingsregelingen |
|--------------------------------------------|----------------------------------|

### EU REACH SVHC

|                                              |                                                   |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------|

Phoenix Contact 2025 © - Alle rechten voorbehouden

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56 6902 PA Zevenaar

Postbus 246 6900 AE Zevenaar

(0316) 59 17 20

[sales@phoenixcontact.nl](mailto:sales@phoenixcontact.nl)