

VS-09-DSUB-20-LI-1,0 - D-SUB-kabel



1656233

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1656233>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Geconfectioneerde D-SUB-kabel afgeschermd, 9-polig, soepel (7-draads), kabelkleur RAL 7000 (grijs), bevestiging met schroefdraad 4-40 UNC, beschermklasse IP20, kop 1 met bus grootte 1, rechte kabelaansluiting, kop 2 met stift grootte 1 en rechte kabelaansluiting, lengte: 1 m

Commerciële gegevens

Artikelnummer	1656233
Verpakkingseenheid	1 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	1 Stuks
Verkoopcode	ABNCAS
Productcode	ABNCAS
GTIN	4046356029711
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	98,1 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	96,3 g
Douanetariefnummer	85444290
Land van herkomst	CN

Technische gegevens

Artikeleigenschappen

Producttype	Datakabel geconfectioneerd
bouwworm	D-SUB
sensor type	Universeel
aantal polen	9
kabeluitgang	recht

Isolatie-eigenschappen

Overspanningscategorie	III
vervuilingsgraad	2

Elektrische eigenschappen

Nominale stroom	1 A
bedrijfsspanning	30 V
overdrachtsmedium	Koper

Mechanische eigenschappen

Mechanische gegevens

steekcycli	≥ 50
------------	------

Materiaal

materiaal behuizing	PVC
materiaal contact	koperlegering
materiaal contactoppervlak	verguld
buitenmantel, materiaal	PVC

aansluitgegevens

Aansluittechniek

Aansluitmethode	D-SUB
-----------------	-------

Aderaansluiting

Aansluitmethode	D-SUB
-----------------	-------

Connectoren

Aansluiting 1

bouwworm	Busconnector recht D-SUB 9
beschermklasse	IP20

Aansluiting 2

bouwworm	connector recht D-SUB 9
beschermklasse	IP20

VS-09-DSUB-20-LI-1,0 - D-SUB-kabel

1656233

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1656233>



Kabel/leiding

buitenmantel, materiaal	PVC
aderdoorsnede	0,08 mm²
AWG signaalleiding	28

Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden

beschermklasse	IP20
	IP20
omgevingstemperatuur (bedrijf)	0 °C ... 70 °C

VS-09-DSUB-20-LI-1,0 - D-SUB-kabel


1656233

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1656233>




Tekeningen

schematekening



Polbild

schematekening



Poolbeeld


VS-09-DSUB-20-LI-1,0 - D-SUB-kabel



1656233

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1656233>

schakelschema



Schakelschema

VS-09-DSUB-20-LI-1,0 - D-SUB-kabel

1656233

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1656233>



Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27060307
ECLASS-15.0	27440322

ETIM

ETIM 9.0	EC001855
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	26121600
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja, Geen uitzonderingsregelingen
--	----------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © - Alle rechten voorbehouden
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar
Postbus 246 6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20
sales@phoenixcontact.nl