

VS-SCRJ-POF-FA-IP67 - Glasvezelconnector



1657009

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1657009>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Glasvezelconnector, beschermklasse: IP67, aantal polen: 2, MM, materiaal: Kunststof, kabelaansluiting: recht, kleur: grijs

Commerciële gegevens

Artikelnummer	1657009
Verpakkingseenheid	1 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	1 Stuks
Verkoopcode	ABNNBA
Productcode	ABNNBA
GTIN	4046356081382
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	39,6 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	32,234 g
Douanetariefnummer	85367000
Land van herkomst	DE

1657009

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1657009>

Technische gegevens

Artikeleigenschappen

Producttype	Glasvezelconnectoren (kabelzijde)
toepassing	neutraal
bouwworm	SC-RJ
aantal polen	2
stekerbeeld	SCRJ
kabeluitgang	recht

Isolatie-eigenschappen

Overspanningscategorie	I
vervuilingsgraad	2

Elektrische eigenschappen

Demping	≤ 1,5 dB (Tussenschakeldemping)
overdrachtsmedium	glasvezel
overdrachtseigenschappen (categorie)	MM

Afmetingen

Breedte	38,4 mm
Hoogte	22,8 mm
lengte	125 mm

Mechanische kengetallen

diameter geleiderhuls	2,50 mm
-----------------------	---------

Materiaal

Kleur	grijs
materiaal	Kunststof
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94	V0
materiaal geleiderhuls	koperlegering
materiaal behuizing	Kunststof
materiaal kabelafdichting	NBR
materiaal O-ring	FPM

Kabel/leiding

kabelbuitendiameter	5 mm ... 8,5 mm
aderdiameter	2,2 mm

Lichtgeleiderkabel

vezeltype	POF-vezel A4A
-----------	---------------

Mechanische eigenschappen

Mechanische gegevens

VS-SCRJ-POF-FA-IP67 - Glasvezelconnector



1657009

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1657009>

steekcycli	≥ 1000
------------	-------------

Kengetallen

Demping	$\leq 1,5$ dB (Tussenschakeldemping)
---------	--------------------------------------

Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden

beschermklasse	IP67
omgevingstemperatuur (bedrijf)	-20 °C ... 70 °C

VS-SCRJ-POF-FA-IP67 - Glasvezelconnector



1657009

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1657009>

Toelatingen

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1657009>



UL Listed

Toelatings-ID: E308814-20070105

VS-SCRJ-POF-FA-IP67 - Glasvezelconnector



1657009

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1657009>

Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	19170122
ECLASS-15.0	19170122

ETIM

ETIM 9.0	EC001122
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	43223300
-------------	----------

1657009

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1657009>

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja, Geen uitzonderingsregelingen
--	----------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol(CAS-nr.: 119-47-1)
SCIP	b2e1cf66-8c8e-4dad-bf32-d54d711cd2cd

Phoenix Contact 2025 © - Alle rechten voorbehouden
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar
Postbus 246 6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20
sales@phoenixcontact.nl