

IAK 16 - Aftakklem

2715982

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2715982>



Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Aftakklem, nominale stroom: 57 A, aansluitmethode: schroefaansluiting, doorsnede: 0,5 mm² - 16 mm², kleur: grijs

Commerciële gegevens

Artikelnummer	2715982
Verpakkingseenheid	50 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	50 Stuks
Verkoopcode	BE7331
Productcode	BE7331
GTIN	4017918061739
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	13,261 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	13,126 g
Douanetariefnnummer	85369010
Land van herkomst	PL

Technische gegevens

Artikeleigenschappen

Producttype	Aftakklem
Aantal rijen	1

Elektrische eigenschappen

belastingstroom maximaal	76 A
Maximale vermogensdissipatie tijdens nominaal bedrijf	0 W
nominale stroom I_N	57 A

aansluitgegevens

belastingstroom maximaal	76 A
Aansluitmethode	schroefaansluiting
schroefdraad	M4
Aderdoorsnede massief	0,5 mm ² ... 16 mm ²
Aderdoorsnede AWG	20 ... 6 (omgezet naar IEC)
Aderdoorsnede soepel	0,5 mm ² ... 10 mm ²
aderdoorsnede soepel [AWG]	20 ... 8 (omgezet naar IEC)
Aderdoorsnede soepel (adereindhuls zonder kunststofhuls)	0,5 mm ² ... 16 mm ²
Aderdoorsnede soepel (adereindhuls met kunststofhuls)	0,5 mm ² ... 10 mm ²
2 massieve aders met dezelfde doorsnede	0,5 mm ² ... 10 mm ²
2 soepele aders met dezelfde doorsnede	0,5 mm ² ... 10 mm ²
2 aders met dezelfde doorsnede flexibel met adereindhuls zonder kunststofhuls	0,5 mm ² ... 10 mm ²
2 aders met dezelfde doorsnede flexibel met TWIN-adereindhuls met kunststofhuls	0,5 mm ² ... 10 mm ²
Nominale stroom	57 A
belastingstroom maximaal	76 A (bij een aderdoorsnede van 16 mm ²)

Afmetingen

Breedte	7,7 mm
Hoogte	22,9 mm
diepte	28 mm
lengte	22,9 mm

Materiaal

Kleur	grijs (RAL 7042)
-------	------------------

IAK 16 - Aftakklem

2715982

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2715982>



Toelatingen

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2715982>



EAC

Toelatings-ID: KZ7500651131219505

Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27250116
ECLASS-15.0	27250116

ETIM

ETIM 9.0	EC000001
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31162900
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja, Geen uitzonderingsregelingen
--	----------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © - Alle rechten voorbehouden
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar
Postbus 246 6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20
sales@phoenixcontact.nl