

P-CO - Komponentplugg



3036796

El-nr.: 1268276

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3036796>

Vær oppmerksom på at dataene som er angitt i dette PDF-dokumentet genereres fra vår onlinekatalog. Du finner komplette data i brukerdokumentasjonen. De generelle bruksvilkårene for nedlastinger fra Internett gjelder.



Komponentplugg, for montering av valgfrie komponenter, nominell spenning: 250 V, nominell strøm: 6 A, tilkoblingstype: Stikkobling, delingsmål: 5,2 mm, dybde: 33,2 mm, bredde: 5,1 mm, høyde: 24,2 mm, poltall: 1, farge: grå, monteringstype: Pluggbar (slot)

Dine fordeler

- For å montere utstyr åpnes/lukkes fjærkrafttilkoblingene inne i pluggen med en standard skrutrekker
- Kan brukes i alle skillerekkeklemmer ...-TG med 5,2 mm bredde eller større, fra byggseriene PT, ST, QTC og UT
- Med den patenterte byggelementpluggen P-CO går monteringen av byggelementer raskt og sikkert via fjærkontakter
- En kodeutsparring gjør pluggingen polaritetssikker

Forretningsinformasjon

Artikkelnummer	3036796
Pakkestørrelse	10 Stk.
Minimum bestillingsmengde	10 Stk.
Rabattgruppe	31BBE2
Produkt nøkkel	BE2Z3X
GTIN	4017918929145
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning)	3,65 g
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning)	3,65 g
Tolltariffnummer	85366990
Opprinnelsesland	PL

P-CO - Komponentplugg

3036796

El-nr.: 1268276

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3036796>

Tekniske spesifikasjoner

Anvisninger

Merknad til drift	Komponenter med tråddiameter fra 0,5 mm til 0,8 mm kan benyttes
-------------------	---

Artikkelegenskaper

Produkttype	Komponentplugg
Poltall	1
Delingsmål	5,2 mm
Potensialer	1


Isolasjonsegenskaper

Forurensningsgrad	3
-------------------	---

Tilkoblingsdata

Tilkoblingstype	Stikkobling
Ledertverrsnitt entrådet	0,5 mm ² ... 0,8 mm ²
Ledertverrsnitt flertrådet	0,5 mm ² ... 0,8 mm ²
Nominelt tverrsnitt	0,5 mm ²
Nominell strøm	6 A
Belastningsstrøm maksimal	6 A (ved 0,5 mm ² ledertverrsnitt)
Nominell spenning	250 V (Spenningen bestemmes av komponenten som benyttes.)

Dimensjoner

Målskisse	
Bredde	5,1 mm
Høyde	24,2 mm
Dybde	33,2 mm
Delingsmål	5,2 mm

Materialangivelser

Farge	grå (RAL 7042)
Brennbarhetsklasse iht. UL 94	V0
Isolasjonsmaterial	PA
Statisk isolasjonsmaterialinnsats i kulde	-60 °C
Relativ isolasjonsmaterial temperatur indeks (Elec., UL 746 B)	130 °C

P-CO - Komponentplugg



3036796

El-nr.: 1268276

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3036796>

Brannbeskyttelse for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R22	HL 1 - HL 3
Brannbeskyttelse for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R23	HL 1 - HL 3
Brannbeskyttelse for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R24	HL 1 - HL 3
Brannbeskyttelse for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R26	HL 1 - HL 3
Overflater antennelighet NFPA 130 (ASTM E 162)	bestått
Spesifikk optisk røykgasstetthet NFPA 130 (ASTM E 662)	bestått
Røykgasstoksisitet NFPA 130 (SMP 800C)	bestått

Miljø- og levetidsbetingelser

Miljøforhold

Omgivelsestemperatur (drift)	-60 °C ... 110 °C (Driftstemperaturområde inkl. egenoppvarming, maks. driftstemperatur over kort tid, se RTI Elec.)
Omgivelsestemperatur (lagring/transport)	-25 °C ... 60 °C (i korte perioder, ikke over 24 h, -60 °C til +70 °C)
Omgivelsestemperatur (montasje)	-5 °C ... 70 °C
Omgivelsestemperatur (betjening)	-5 °C ... 70 °C
Tillatt luftfuktighet (drift)	20 % ... 90 %
Tillatt luftfuktighet (lagring/transport)	30 % ... 70 %

Montering

Monteringstype	Pluggbar (slot)
----------------	-----------------

P-CO - Komponentplugg

3036796


El-nr.: 1268276

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3036796>



Tegninger

Målskisse





P-CO - Komponentplugg

3036796

El-nr.: 1268276

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3036796>



P-CO - Komponentplugg



3036796

El-nr.: 1268276

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3036796>

Godkjenninger

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3036796>



CSA

Godkjennings-ID: 158887

DNV

Godkjennings-ID: TAE000010T

P-CO - Komponentplugg



3036796

El-nr.: 1268276

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3036796>

Klassifiseringer

ECLASS

ECLASS-13.0	27250305
ECLASS-15.0	27250305

ETIM

ETIM 10.0	EC002018
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121600
-------------	----------

P-CO - Komponentplugg



3036796

EI-nr.: 1268276

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3036796>

Environmental product compliance

EU RoHS

Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet	Ja, Ingen unntak
--	------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Ingen farlige stoffer over grenseverdiene

EU REACH SVHC

Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.)	Ingen stoff med en masseandel på over 0,1 %
--	---

EF3.1 klimaendringer

CO2e kg	0,027 kg CO2e
---------	---------------

Phoenix Contact 2026 © - Alle rettigheter forbeholdt

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344

N-1081 Oslo

+47 22 07 68 00

norge@phoenixcontact.com