

FBS 20-3,5 - Lask

3213069

El-nr.: 1265112

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3213069>



Vær oppmerksom på at dataene som er angitt i dette PDF-dokumentet genereres fra vår onlinekatalog. Du finner komplette data i brukerdokumentasjonen. De generelle bruksvilkårene for nedlastinger fra Internett gjelder.



Lask, delingsmål: 3,5 mm, poltall: 20, farge: rød

Dine fordeler

- I de to laskebrønnene til CLIPLINE complete-systemet kan de 2- til 50-polede laskene laske opptil 50 klemmer pr. arbeidssyklus

Forretningsinformasjon

Artikkelnummer	3213069
Pakkestørrelse	50 Stk.
Minimum bestillingsmengde	1 Stk.
Rabattgruppe	31BBE2
Produktnøkkel	BE2Z2X
GTIN	4046356599290
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning)	6,91 g
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning)	4 g
Tolltariffnummer	85366990
Opprinnelsesland	DE

Tekniske spesifikasjoner

Artikkelegenskaper

Produkttype	Lask
Poltall	20
Delingsmål	3,5 mm

Elektriske egenskaper

Belastningsstrøm maksimal	17,5 A (Strømverdiene for laskene kan avvike ved bruk i forskjellige rekkeklemmer. Nøyaktige verdier er angitt under de enkelte rekkeklemmenes tilbehørsdata.)
---------------------------	--

Tilkoblingsdata

Belastningsstrøm maksimal	17,5 A (Strømverdiene for laskene kan avvike ved bruk i forskjellige rekkeklemmer. Nøyaktige verdier er angitt under de enkelte rekkeklemmenes tilbehørsdata.)
---------------------------	--

Dimensjoner

Delingsmål	3,5 mm
------------	--------

Materialangivelser

Farge	rød (RAL 3001)
Material	Kobber
Brennbarhetsklasse iht. UL 94	V0
Isolasjonsmaterial	PA

Miljø- og levetidsbetingelser

Miljøforhold


Omgivelsestemperatur (drift)	-60 °C ... 110 °C (Driftstemperaturområde inkl. egenoppvarming, maks. driftstemperatur over kort tid, se RTI Elec.)
Omgivelsestemperatur (lagring/transport)	-25 °C ... 60 °C (i korte perioder, ikke over 24 h, -60 °C til +70 °C)
Omgivelsestemperatur (montasje)	-5 °C ... 70 °C
Omgivelsestemperatur (betjening)	-5 °C ... 70 °C
Tillatt luftfuktighet (drift)	20 % ... 90 %
Tillatt luftfuktighet (lagring/transport)	30 % ... 70 %

Montering

Monteringstype	Pluggmontering
----------------	----------------

Tegninger

Skjemategning



FBS 20-3,5 - Lask



3213069

El-nr.: 1265112

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3213069>

Klassifiseringer

ECLASS

ECLASS-13.0	27250303
ECLASS-15.0	27250303

ETIM

ETIM 9.0	EC000489
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

3213069

El-nr.: 1265112

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3213069>

Environmental product compliance

EU RoHS

Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet	Ja, Ingen unntak
--	------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Ingen farlige stoffer over grenseverdiene

EU REACH SVHC

Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.)	Ingen stoff med en masseandel på over 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © - Alle rettigheter forbeholdt
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
norge@phoenixcontact.com