

P-CO 2-5 R10K - Conector de componentes



1020905

<https://www.phoenixcontact.com/pc/productos/1020905>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Conector de componentes, con 10 kOhm de resistencia para la supervisión de rotura de alambre, paso: 5,2 mm, profundidad: 34,8 mm, anchura: 4,1 mm, altura: 8,9 mm, número de polos: 2, color: negro

Sus ventajas

- El conector de componentes puede insertarse fácilmente en el foso de puente de dos bornes CLIPLINE complete adyacentes de la división 5,1 mm

Datos comerciales

| | |
|---|---------------|
| Código de artículo | 1020905 |
| Unidad de embalaje | 10 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 10 Unidades |
| Clave de producto | BE2Z3X |
| GTIN | 4055626511849 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 1,5 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 1 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85366990 |
| País de origen | PL |

P-CO 2-5 R10K - Conector de componentes



1020905

<https://www.phoenixcontact.com/pc/productos/1020905>

Datos técnicos

Notas

| | |
|---------------|--|
| Generalidades | Puede utilizarse entre dos bornes CLIPLINE Complete adyacentes con una sección de cable de 2,5 mm ² |
|---------------|--|

Propiedades del artículo

| | |
|------------------|-------------------------|
| Tipo de producto | Conector de componentes |
| Número de polos | 2 |
| Paso | 5,2 mm |

Dimensiones

| | |
|-------------|---------|
| Anchura | 4,1 mm |
| Altura | 8,9 mm |
| Profundidad | 34,8 mm |
| Paso | 5,2 mm |

Datos del material

| | |
|----------|------------------|
| Color | negro (RAL 9005) |
| Material | PA |

P-CO 2-5 R10K - Conector de componentes



1020905

<https://www.phoenixcontact.com/pc/productos/1020905>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0

27250305

ETIM

ETIM 9.0

EC002018

UNSPSC

UNSPSC 21.0

39121600

P-CO 2-5 R10K - Conector de componentes



1020905

<https://www.phoenixcontact.com/pc/productos/1020905>

Environmental product compliance

EU RoHS

| | |
|--|-----------------------|
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí, Ninguna excepción |
|--|-----------------------|

China RoHS

| | |
|--|--|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E |
| | Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite |

EU REACH SVHC

| | |
|---|---|
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
|---|---|

Phoenix Contact 2025 © - Todos los derechos reservados
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 (0) 5235-3 00
info@phoenixcontact.com