

CRIMPFOX DUO 10 - Tenaza de crimpado



1031721

<https://www.phoenixcontact.com/pc/productos/1031721>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Tenaza de crimpado, tipo de conexión del contacto: punteras aisladas y no aisladas, normas/disposiciones: DIN 46228-1, DIN 46228-4, UL 486F, forma A, E, F, sección mín.: 0,14 mm², sección máx.: 10 mm², para punteras TWIN de hasta 2 x 4 mm², adaptación de la sección transversal automática, matriz giratoria, introducción lateral y frontal, prensado: Engaste trapezoidal, peso 305 g, negro/verde

Sus ventajas

- Gran cobertura de la sección de 0,14 mm² ... 10 mm²
- Crimpado en lugares de difícil acceso gracias a la matriz giratoria
- Manejo cómodo gracias a una pequeña abertura de la empuñadura con una secuencia de fuerza manual óptima
- Segura para el proceso gracias al bloqueo forzoso y a la matriz autoajustable
- Adecuada para punteras TWIN mediante el autoajuste continuo

Datos comerciales

Código de artículo	1031721
Unidad de embalaje	1 Unidades
Cantidad mínima de pedido	1 Unidades
Clave de producto	BH3131
GTIN	4055626535371
Peso por unidad (incluido el embalaje)	385,2 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	351,5 g
Número de tarifa arancelaria	82032000
País de origen	SE

CRIMPFOX DUO 10 - Tenaza de crimpado



1031721

<https://www.phoenixcontact.com/pc/productos/1031721>

Datos técnicos

Notas

Environmental Product Compliance

California Proposition 65	Encontrará información sobre la Proposición 65 de California en la declaración del fabricante en la pestaña "Descargas"
---------------------------	---

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Herramienta para engazar
Prensado	Engaste trapezoidal
Característica del producto	Matriz de crimpado autoajustable
	Matriz giratoria
	Abertura pequeña de la empuñadura
	Cierre a presión con desbloqueo
	Adecuado para punteras TWIN

Punto de engaste 1

Sección mín.	0,14 mm ²
Sección máx.	10 mm ²
AWG mín.	26
AWG máx.	8

Propiedades eléctricas

Fusible	DIN 46228-1, DIN 46228-4, UL 486F, forma A, E, F
---------	--

Datos de conexión

Conexión de conductores

Gama de secciones métrica	0,14 mm ² ... 10 mm ² (2 x 0,5 mm ² ... 2 x 4 mm ²)
Gama de secciones AWG	26 ... 8 (2 x AWG 20 ... 2 x AWG 12)

Dimensiones

Anchura	65 mm
Altura	25 mm
Longitud	180 mm

Datos del material

Color	multicolor (RAL -)
Material	Acero con empuñadura de plástico

CRIMPFOX DUO 10 - Tenaza de crimpado



1031721

<https://www.phoenixcontact.com/pc/productos/1031721>

Homologaciones

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pc/productos/1031721>



EAC

ID de homologación: RU x-DE.xx08.B.02974

CRIMPFOX DUO 10 - Tenaza de crimpado



1031721

<https://www.phoenixcontact.com/pc/productos/1031721>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	21043811
ECLASS-15.0	21043811

ETIM

ETIM 10.0	EC000168
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27111500
-------------	----------

CRIMPFOX DUO 10 - Tenaza de crimpado



1031721

<https://www.phoenixcontact.com/pc/productos/1031721>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS

No aplicable, no hay equipos eléctricos ni electrónicos

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)

Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %

Phoenix Contact 2026 © - Todos los derechos reservados

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG

Flachsmarktstraße 8

D-32825 Blomberg

+49 (0) 5235-3 00

info@phoenixcontact.com