

# CRIMPFOX 6S-F - Tenaza de crimpado



1212043

<https://www.phoenixcontact.com/pc/productos/1212043>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Pinza de crimpado, para punteras sin collar aislante según DIN 46228 parte 1 y punteras con collar aislante según DIN 46228 parte 4, 0,5 mm<sup>2</sup> ... 6 mm<sup>2</sup>, introducción frontal, engaste cuadrado

## Sus ventajas

- Incluso para grandes secciones de conductor se consigue un prensado óptimo para cualquier casquillo final de conductor con un esfuerzo mínimo
- Cierre a presión con desbloqueo
- Amplia gama de tenazas para prensar
- Prensado de alta calidad permanente
- Estaciones de matriz señalizadas para el procesamiento preciso de las secciones correspondientes

## Datos comerciales

Código de artículo	1212043
Unidad de embalaje	1 Unidades
Cantidad mínima de pedido	1 Unidades
Clave de producto	BH3131
Página del catálogo	Página 419 (C-3-2019)
GTIN	4046356453875
Peso por unidad (incluido el embalaje)	460,69 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	426,16 g
Número de tarifa arancelaria	82032000
País de origen	SE

# CRIMPFOX 6S-F - Tenaza de crimpado



1212043

<https://www.phoenixcontact.com/pc/productos/1212043>

## Datos técnicos

### Notas

#### Environmental Product Compliance

California Proposition 65

Encontrará información sobre la Proposición 65 de California en la declaración del fabricante en la pestaña "Descargas"

### Propiedades del artículo

Tipo de producto

Herramienta para engarzar

Prensado

Engaste cuadrado

#### Punto de engaste 1

Sección mín.

0,5 mm<sup>2</sup>

Sección máx.

6 mm<sup>2</sup>

AWG mín.

20

AWG máx.

10

### Datos de conexión

#### Conexión de conductores

Gama de secciones métrica

0,5 mm<sup>2</sup> ... 6 mm<sup>2</sup>

Gama de secciones AWG

20 ... 10

### Dimensiones

Anchura

18 mm

Altura

59 mm

Longitud

198 mm

### Datos del material

Color

negro

# CRIMPFOX 6S-F - Tenaza de crimpado


1212043

<https://www.phoenixcontact.com/pc/productos/1212043>



## Dibujos

Dibujo del producto



# CRIMPFOX 6S-F - Tenaza de crimpado



1212043

<https://www.phoenixcontact.com/pc/productos/1212043>

## Clasificaciones

### ECLASS

ECLASS-13.0

21043811

### ETIM

ETIM 9.0

EC000168

### UNSPSC

UNSPSC 21.0

27111500

# CRIMPFOX 6S-F - Tenaza de crimpado



1212043

<https://www.phoenixcontact.com/pc/productos/1212043>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS

No aplicable, no hay equipos eléctricos ni electrónicos

### EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)

Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %

Phoenix Contact 2025 © - Todos los derechos reservados

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG

Flachsmarktstraße 8

D-32825 Blomberg

+49 (0) 5235-3 00

[info@phoenixcontact.com](mailto:info@phoenixcontact.com)