

CRIMPFOX 10 - Tenaza de crimpado



1212721

<https://www.phoenixcontact.com/pc/productos/1212721>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Pinza de crimpado, para punteras sin collar aislante según DIN 46228 parte 1 y punteras con collar aislante según DIN 46228 parte 4, 4 mm² ... 10 mm², introducción lateral, engaste trapecoidal

Sus ventajas

- Cierre a presión con desbloqueo
- Estaciones de matriz señalizadas para el procesamiento preciso de las secciones correspondientes
- Incluso para grandes secciones de conductor se consigue un prensado óptimo para cualquier casquillo final de conductor con un esfuerzo mínimo
- Prensado de alta calidad permanente

Datos comerciales

Código de artículo	1212721
Unidad de embalaje	1 Unidades
Cantidad mínima de pedido	1 Unidades
Clave de producto	BH3131
GTIN	4046356857802
Peso por unidad (incluido el embalaje)	687,5 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	687,5 g
Número de tarifa arancelaria	82032000
País de origen	SE

CRIMPFOX 10 - Tenaza de crimpado



1212721

<https://www.phoenixcontact.com/pc/productos/1212721>

Datos técnicos

Notas

Environmental Product Compliance

California Proposition 65

Encontrará información sobre la Proposición 65 de California en la declaración del fabricante en la pestaña "Descargas"

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Herramienta para engarzar
Prensado	Engaste trapezoidal
Característica del producto	Reducida fuerza de accionamiento
	Empuñadura larga para secciones de hasta 50 mm ²
	Empuñadura ergonómica de dos componentes
	Cierre a presión desbloqueable sin herramientas
	Empuñadura con almohadilla antideslizante
	Fuerza de crimpado ajustable
	Ojal de fijación para correa de seguridad

Punto de engaste 1

Sección máx.	4 mm ²
AWG mín.	8
AWG máx.	12

Punto de engaste 2

Sección máx.	6 mm ²
AWG máx.	10

Punto de engaste 3

Sección máx.	10 mm ²
AWG máx.	8

Datos de conexión

Conexión de conductores

Gama de secciones métrica	4 mm ² ... 10 mm ²
Gama de secciones AWG	12 ... 8

Dimensiones

Anchura	22 mm
Altura	80 mm
Longitud	256 mm

Datos del material

Color	negro
-------	-------

CRIMPFOX 10 - Tenaza de crimpado



1212721

<https://www.phoenixcontact.com/pc/productos/1212721>

Homologaciones

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pc/productos/1212721>



EAC

ID de homologación: RU x-DE.xx08.B.02974

CRIMPFOX 10 - Tenaza de crimpado



1212721

<https://www.phoenixcontact.com/pc/productos/1212721>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	21043811
ECLASS-15.0	21043811

ETIM

ETIM 10.0	EC000168
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27111500
-------------	----------

CRIMPFOX 10 - Tenaza de crimpado



1212721

<https://www.phoenixcontact.com/pc/productos/1212721>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS

No aplicable, no hay equipos eléctricos ni electrónicos

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)

Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %

Phoenix Contact 2026 © - Todos los derechos reservados

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG

Flachsmarktstraße 8

D-32825 Blomberg

+49 (0) 5235-3 00

info@phoenixcontact.com