

VS-SCDU-GOF-FA-IP20 - Conector de fibra óptica



1658529

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1658529>

Tenha em atenção que os dados exibidos neste documento PDF são gerados a partir de nosso catálogo online. Encontre os dados completos na documentação do usuário. Aplicam-se nossas Condições Gerais de Utilização para downloads.



Conector de fibra óptica SC-Duplex, IP20, com tecnologia de conexão rápida, para fibra de vidro multimodo 50/125 μm , para diâmetro de condutor 2,9 mm

Dados comerciais

Código	1658529
Unidades por embalagem	1 Unidade
Nota	Produção ligada a pedido (sem retorno)
Chave comercial	ABN
Chave de produto	ABNIAC
Página de catálogo	Página 132 (C-2-2013)
GTIN	4046356163101
Peso por unidade (inclusive embalagem)	14,8 g
Peso por unidade (exclusive embalagem)	13,14 g
País de origem	DE

VS-SCDU-GOF-FA-IP20 - Conector de fibra óptica



1658529

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1658529>

Dados técnicos

Avisos

Geral	Exclusivamente para a montagem com a ferramenta 1658228 VS-GOF-FA-KONFTOOL-EU e 1658231 VS-GOF-FA-KONFTOOL-US. Não adequado para a montagem com a ferramenta 1411049 FOC-TOOL-GOF KONF SET9!
-------	--

Propriedades do artigo

Formato	Duplex SC
Tipo de produto	Conectores de fibra óptica (lo lado do cabo)
Tipo de sensor	Ethernet
Número de pólos	2
Face de encaixe	SC-Duplex conforme IEC 61754-4
Aplicação	neutro
Quantidade de saídas de cabos	1
Número de condutores	1
Versão	SC
Saída de cabo	reto

Características elétricas

Atenuação	< 0,5 dB (Atenuação)
-----------	----------------------

Medidas

Largura	21,6 mm
Altura	9 mm
Comprimento	66,8 mm

Valores característicos mecânicos

Diâmetro do casquilho	2,50 mm
-----------------------	---------

Dados de material

Cor	preto
Material	Plástico
Classe de inflamabilidade conforme UL 94	V0
Material de casquilho	Zircônia-cerâmica
Material suporte do contato	PEI
Material caixa	PPO

Cabos/condutores

Tipo de cabo	Fibra de vidro
Tipo de condutor	para todos os tipos de cabos usuais
Diâmetro externo de linha	2 mm ... 3 mm
Diâmetro do fio	2,9 mm

Condutor de fibra óptica

VS-SCDU-GOF-FA-IP20 - Conector de fibra óptica



1658529

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1658529>

Quantidade de fibras	2
Fibra	GOF
Tipo de fibra	Fibra de vidro multimodo

Características mecânicas

Dados mecânicos

Ciclos de encaixe	≥ 1000
-------------------	--------

Valores característicos

Atenuação	< 0,5 dB (Atenuação)
-----------	----------------------

Condições ambientais e de vida útil operacional

Condições ambientais

Grau de proteção	IP20
	IP20
Temperatura ambiente (funcionamento)	-25 °C ... 70 °C

Montagem

Tipo de disposição	Área interna
--------------------	--------------

VS-SCDU-GOF-FA-IP20 - Conector de fibra óptica



1658529

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1658529>

Environmental product compliance

China RoHS	Período para uso previsto: ilimitado = EFUP-e
	Sem substâncias perigosas acima dos valores limite

VS-SCDU-GOF-FA-IP20 - Conector de fibra óptica



1658529

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1658529>

Acessórios requeridos

VS-GOF-FA-KONFTOOL-EU - Conjunto de ferramentas de montagem

1658228

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1658228>



Conjunto de ferramentas de montagem para fibra de polímero, para montagem de campo dos conectores SC-RJ e SC-Duplex com tecnologia de conexão rápida, com carregador para 230 V

Acessórios

VS-GOF-FA-KONFTOOL-EU - Conjunto de ferramentas de montagem

1658228

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1658228>



Conjunto de ferramentas de montagem para fibra de polímero, para montagem de campo dos conectores SC-RJ e SC-Duplex com tecnologia de conexão rápida, com carregador para 230 V

VS-SCDU-GOF-FA-IP20 - Conector de fibra óptica

1658529

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1658529>



VS-GOF-FA-KONFTOOL-US - Conjunto de ferramentas de montagem

1658231

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1658231>




Conjunto de ferramentas de montagem para fibra de polímero, para montagem de campo dos conectores SC-RJ e SC-Duplex com tecnologia de conexão rápida, com carregador para 110 V

FOC-TOOL-FERRULECLEANER-2.50 - Acessório LWL (conector de fibra óptica)

1407029

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1407029>



Produto de limpeza de casquilhos, 2,50 mm, para ST, SC, FC, E2000 (também APC), aprox. 500 ciclos de limpeza

Phoenix Contact 2023 © - Todos os direitos reservados
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Av. das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Brooklin Paulista
CEP:04578-000 - São Paulo/SP - Brasil
(11) 3871-6400
vendas@phoenixcontact.com.br