

EB 10- 5 - Insticksbrygga

1401132

E-nummer: 2911561

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1401132>



Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.

Insticksbrygga, delning: 5,2 mm, poltal: 10, färg: grå



Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	1401132
Antal/förp.	10 Styck
Minsta beställningsantal	10 Styck
Försäljningskod	BE1Z2X
Produktnyckel	BE1Z2X
GTIN	4017918020217
Vikt per styck (inklusive förpackning)	2,59 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	2,52 g
Tullnummer	85366990
Ursprungsland	PL

EB 10- 5 - Insticksbrygga



1401132

E-nummer: 2911561

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1401132>

Tekniska data

Artikelegenskaper

Produkttyp	Insticksbrygga
Poltal	10
Delning	5,2 mm

Mått

Delning	5,2 mm
---------	--------

Materialuppgifter

Färg	grå (RAL 7042)
Material	Cu
Isolationsmaterial	PA

Miljö- och livslängdsvillkor

Omgivningsförhållanden

Drifttemperatur	-60 °C ... 110 °C (Drifttemperaturområde inkl. egenuppvärmning, max. kortvarig drifttemperatur, se RTI Elec.)
Omgivningstemperatur (lagring/transport)	-25 °C ... 60 °C (för kort tid, inte över 24 timmar, -60 °C till +70 °C)
Omgivningstemperatur (montering)	-5 °C ... 70 °C
Omgivningstemperatur (manövrering)	-5 °C ... 70 °C
Tillåten relativ luftfuktighet (drift)	20 % ... 90 %
Tillåten luftfuktighet (lagring/transport)	30 % ... 70 %

Montering

Monteringsätt	Skruvmontering
---------------	----------------

EB 10- 5 - Insticksbrygga



1401132

E-nummer: 2911561

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1401132>

Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-13.0	27250303
ECLASS-15.0	27250303

ETIM

ETIM 10.0	EC000489
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

EB 10- 5 - Insticksbrygga



1401132

E-nummer: 2911561

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1401132>

Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ja, Inga undantagsregler
---	--------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Inga farliga ämnen över gränsvärdena

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 %
--	---

EF3.1 Klimatförändringar

CO2e kg	0,05 kg CO2e
---------	--------------

Phoenix Contact 2026 © – alla rättigheter förbehålles

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2

S-14144 Huddinge

+46 (0)8 - 608 64 00

kundservice@phoenixcontact.com