

HC-EVO-B10-CHWD-PLRBK - Kapsling



1407641

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1407641>

Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



Kopplingskåpa B10, med tvärbygel, material: PA 6.6-FR, kabelutgångar: 1, rak/på sidan, höjd: 90 mm, kabelförskruvning: utan, Standard

Fördelar

- Flexibel kabelutgångsriktning åt sidan eller rak
- Låga kostnader i metallutförande
- Låg vikt
- Låg kondensationsrisk

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	1407641
Antal/förp.	1 Styck
Minsta beställningsantal	1 Styck
Försäljningskod	AF7APL
Produktnyckel	AF7APL
Katalogsida	Sida 608 (C-2-2019)
GTIN	4046356777056
Vikt per styck (inklusive förpackning)	120,8 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	118,6 g
Tullnummer	85389099
Ursprungsland	PL

HC-EVO-B10-CHWD-PLRBK - Kapsling



1407641

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1407641>

Tekniska data


Anmärkning

Allmänt	för kontaktinsatser HC-B10, BB18, DD42, M, K8/24, HV03-I-PT, HC- 3-E...C
---------	--

Artikelegenskaper

Produkttyp	Kåpa med bygellås
Kapslingstyp	Kopplingskåpa
Produktfamilj	HC-EVO-B
Användning	Standard
Konstruktion	B10
Antal kabelutgångar	1
utförande	Hög konstruktion
Kabelanslutning	rak
Pg-genomföring	utan

Mått

Måttskiss	
Bredd	44 mm
Höjd	90 mm
Längd	73 mm

Materialuppgifter

Brännbarhetsklass enligt UL 94	V0 (Kapsling) V0 (Låsning)
Material, packning	NBR
Kåpans material	PA 6.6-FR
Material, låsbygel	PA

Mekaniska egenskaper

Mekaniska data

Låstyp	Bygel
--------	-------

Montering

Montageanvisning	Kopplingskåpan måste kompletteras med EVO-förskruvningen. EVO-förskruvningen finns tillgänglig i 4 storlekar. Monteringen av EVO-förskruvningen sker till exempel med hjälp av en rörtång
------------------	---

Miljö- och livslängdsvillkor

HC-EVO-B10-CHWD-PLRBK - Kapsling

1407641

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1407641>



Omgivningsförhållanden

Skyddsklass	IP66
Kapslingsklass (NEMA)	12 (UL 50e)
Slagtålighet	IK09
Drifttemperatur	-40 °C ... 125 °C

HC-EVO-B10-CHWD-PLRBK - Kapsling



1407641

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1407641>



Ritningar

Måttskiss



Måttskiss

HC-EVO-B10-CHWD-PLRBK - Kapsling



1407641

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1407641>

Godkännanden

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1407641>

DNV

Godkännande-ID: TAE000037S



cUL Recognized

Godkännande-ID: E255026



UL Recognized

Godkännande-ID: E255026



EAC

Godkännande-ID: RU C-DE.AI30.B.01102

HC-EVO-B10-CHWD-PLRBK - Kapsling



1407641

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1407641>

Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-13.0	27440202
-------------	----------

ETIM

ETIM 9.0	EC000437
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ja, Inga undantagsregler
---	--------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Inga farliga ämnen över gränsvärdena

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2

S-14144 Huddinge

+46 (0)8 - 608 64 00

kundservice@phoenixcontact.com