

# KV-M-M50-GD-(2X9) - Kabelförskruvning



1636538

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1636538>

Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



HEAVYCON M50 kabelförskruvning metall, vägg-genomföring för dataanslutning, med delbar packning, 2 x 9 mm håldiameter; innerdiameter 42 mm

## Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	1636538
Antal/förp.	5 Styck
Minsta beställningsantal	5 Styck
Försäljningskod	AF7DAX
Produktnyckel	AF7DAX
GTIN	4046356028264
Vikt per styck (inklusive förpackning)	257,64 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	257,64 g
Tullnummer	74122000
Ursprungsland	DE

# KV-M-M50-GD-(2X9) - Kabelförskruvning



1636538

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1636538>

## Tekniska data


### Artikelegenskaper

Produkttyp	Multiförskruvning
Användning	för datakontakt
Antal ledningar	2
Tillverkare	Pflitsch
Tillverkarbeteckning	25057 dpmk 2/9
Skärmad	nej

### Anslutningsdata

Ledarens ytterdiameter	8,5 mm ... 9 mm (Kabel 1)
------------------------	---------------------------

### Mått

Måttskiss	
Höjd	58 mm
Längd	39 mm
Längd anslutningsgånga	10 mm
Nyckelvidd kopplingsmutter	50 mm
Nyckelbredd stöd	54 mm
Sexkant vinkelmått	58 mm
Gängtyp anslutningssida	M50 x 1,5
Gängstigning	1,5 mm

### Innermått

Innerdiameter	42 mm
---------------	-------

### Materialuppgifter

Färg	mässingsfärgad
Material, packning O-ring	NBR
Material, packning	TPE
Material skruvanslutning	Mässing, förnicklad

### Kabel/ledare

Ledarens ytterdiameter Kabel 1	8,5 mm ... 9 mm (Kabel 1)
Ledarens ytterdiameter Kabel 2	8,5 mm ... 9 mm (Kabel 2)
Halogenfri	nej

### Karakteristik

# KV-M-M50-GD-(2X9) - Kabelförskruvning



1636538

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1636538>

Kabeltätningso mråde	8,50 mm ... 9,00 mm
----------------------	---------------------

## Miljö- och livslängdsvillkor

### Omgivningsförhållanden


Skyddsklass	IP65
Drifttemperatur	-40 °C ... 125 °C

# KV-M-M50-GD-(2X9) - Kabelförskruvning

1636538

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1636538>

## Ritningar



KV-M-M50-GD-(2x9)

# KV-M-M50-GD-(2X9) - Kabelförskruvning



1636538

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1636538>

## Klassifikationer

### ECLASS

ECLASS-13.0	27140801
ECLASS-15.0	27140801

### ETIM

ETIM 10.0	EC000441
-----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121300
-------------	----------

# KV-M-M50-GD-(2X9) - Kabelförskruvning



1636538

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1636538>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ja
undantagsregler i den mån de är kända	6(c)

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under "Tillverkarförklaring". För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.

### EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Lead(CAS-nummer: 7439-92-1)
SCIP	ca680adf-8df2-48da-9eb6-5d5e21ef1c0a

### EF3.1 Klimatförändringar

CO2e kg	5,492 kg CO2e
---------	---------------

Phoenix Contact 2026 © – alla rättigheter förbehålles  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB  
Linvägen 2  
S-14144 Huddinge  
+46 (0)8 - 608 64 00  
[kundservice@phoenixcontact.com](mailto:kundservice@phoenixcontact.com)