

PC WORX 3 DEMO - Licens



2730967

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2730967>

Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



PC Worx 3 Demo, programpaket med snabbstart i alla tillgängliga språk. Utan ytterligare licens kan endast 8 byte utgångsdata/8 byte ingångsdata användas (t ex 16 digitala I/O:er)

Fördelar

- Integrerad simuleringsmiljö
- Omfattande diagnostikmöjligheter som breakpoints, enkelsteg, debug i bibliotek, instans-debug
- Snabb drifttagning och programmering tack vare omfattande standardbibliotek
- Globalt enhetlig manövrering tack vare programmering enligt IEC 61131
- En programmeringsmiljö för alla Phoenix Contact styrsystem
- Integrerad diagnostik och övervakning
- Integrerad fältbuss- och nätverkskonfiguration
- Applikationsanpassat expanderbar med passande funktionskomponenter

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	2730967
Antal/förp.	1 Styck
Minsta beställningsantal	1 Styck
Produktnyckel	DRDBAC
GTIN	4017918904517
Vikt per styck (inklusive förpackning)	250 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	250 g
Ursprungsland	DE

Tekniska data

Artikelegenskaper

Produkttyp	Licens
Leveransomfång	Programpaketet innehåller: programvara på CD, handbok (snabbstart), registrering
Grundfunktioner	Projektering av ett automationssystem, parametrering av INTERBUS- och PROFINET-enheter, hantering av INTERBUS och PROFINET, programmering av en automatiseringsanläggning enligt IEC 61131-3, kommunikation enligt IEC 61131-5.
	Sekvensprogrammering (AS/SFC)
	Instruktionslista (AWL/IL)
	Strukturerad text (ST)
	Ladderprogram (KOP/LD)
	Nätverkskonfiguration (funktionalitet från Config+)
	Nätverksdiagnos (funktionalitet från Diag+)
Utvidgad funktionalitet	16 bytes in- och utgångsdata (demoversion)

Systemegenskaper

Styrsystem	(målsystem) Field Controller, Remote Field Controller
Programvarans avsedda användning	Programmering

Funktion

Grundfunktioner	Projektering av ett automationssystem, parametrering av INTERBUS- och PROFINET-enheter, hantering av INTERBUS och PROFINET, programmering av en automatiseringsanläggning enligt IEC 61131-3, kommunikation enligt IEC 61131-5.
	Sekvensprogrammering (AS/SFC)
	Instruktionslista (AWL/IL)
	Strukturerad text (ST)
	Ladderprogram (KOP/LD)
	Nätverkskonfiguration (funktionalitet från Config+)
	Nätverksdiagnos (funktionalitet från Diag+)
Utvidgad funktionalitet	16 bytes in- och utgångsdata (demoversion)
Integrerad funktion	Analys
	Utvärdering
	Datainsamling
	Programmering
	Konfiguration
	Diagnostik
	Underhåll
	Kommunikation
Understödda programspråk	Programmering enligt IEC 61131-3
	Instruktionslista (AWL/IL)
	Funktionsblocksdiagram (FBS/FBD)
	Ladderprogram (KOP/LD)

PC WORX 3 DEMO - Licens

2730967

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2730967>



	Strukturerad text (ST)
	Sekvensprogrammering (AS/SFC)
Konfiguration	INTERBUS
Diagnostik	INTERBUS
Styrsystem	(målsystem) Field Controller, Remote Field Controller
Tillhörande maskinvara	Phoenix Contact-styrsystem

Systemkrav

Operatörsenheter	Tangentbord, mus
Processor	min. Pentium III
Hårddisk	249,99561309814 MByte
Arbetsminne	159,99719238281 MByte
Optisk enhet	CD-ROM
Bildskärmsupplösning	800 x 600

2730967

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2730967>

Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ej tillämplig, (EEE), får inte användas i EEE
---	---

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2

S-14144 Huddinge

+46 (0)8 - 608 64 00

kundservice@phoenixcontact.com