

BNC-V 75 - Kontakt/Adapter

2805070

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2805070>



Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



BNC-skarvdon, enplans, för montering på NS 32 eller NS 35/7,5, vågmotstånd: 75 Ω

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	2805070
Antal/förp.	10 Styck
Minsta beställningsantal	1 Styck
Försäljningskod	BE5ZWX
Produktnyckel	BE5ZWX
GTIN	4017918074562
Vikt per styck (inklusive förpackning)	32,63 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	32,63 g
Tullnummer	85366910
Ursprungsland	PL

BNC-V 75 - Kontakt/Adapter

2805070

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2805070>



Tekniska data

Artikelegenskaper

Produkttyp	Flänskoppling
------------	---------------

Anslutningsdata

Anslutningstyp	BNC 75 Ω
----------------	-----------------

Mått

Bredd	22 mm
Höjd	58,8 mm
Längd	42,5 mm

Materialuppgifter

Brännbarhetsklass enligt UL 94	V2
Kåpans material	PA

Säkring

Frekvensområde	0 GHz ... 3 GHz
Fast vågförhållande VSWR i 75 Ω -system	< 1,10 (3 GHz)

Miljö- och livslängdsvillkor

Omgivningsförhållanden

Skyddsklass	IP20
	IP20
Drifttemperatur	125 °C

Montering

Monteringssätt	NS 35/7,5
----------------	-----------

BNC-V 75 - Kontakt/Adapter

2805070

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2805070>



Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ja, Inga undantagsregler
---	--------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Inga farliga ämnen över gränsvärdena

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00
kundservice@phoenixcontact.com