

SD-BR/SC/LA/GY - Eluttag

2963886

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2963886>



Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.

Eluttag, färg: grå



Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	2963886
Antal/förp.	10 Styck
Minsta beställningsantal	1 Styck
Försäljningskod	BE7614
Produktnyckel	BE7614
GTIN	4017918831974
Vikt per styck (inklusive förpackning)	76,01 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	75,49 g
Tullnummer	85366990
Ursprungsland	GR

SD-BR/SC/LA/GY - Eluttag

2963886

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2963886>



Tekniska data

Artikelegenskaper

Produkttyp	Eluttag
Landsspecifikt användbar i	BR

Signalering

Statusindikering	Glimlampa eller LED med förkopplingsmotstånd
------------------	--

Mått

Bredd	45 mm
Höjd	75 mm
Djup	70,5 mm

Materialuppgifter


Färg	grå
Isolationsmaterial	PA
Material, kontakt	CuZn38

Miljö- och livslängdsvillkor

Omgivningsförhållanden	
Kapslingsklass	IP20
Drifttemperatur	-20 °C ... 60 °C
Omgivningstemperatur (lagring/transport)	-20 °C ... 60 °C

Ritningar

Kopplingsschema



Environmental product compliance

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under "Tillverkarförklaring". För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00
kundservice@phoenixcontact.com