

VS-SCRJ-GOF-FA-IP67 - Fiberoptisk kontakt



1657083

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1657083>

Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



Fiberoptisk kontakt SC-RJ, IP67, duplex, med snabbanslutningsteknik, för glasfiber Multimode 50/125 μm , för en enkeltrådsdiameter på 600 och 900 μm , för kabeldiameter 5,0 mm ... 8,5 mm

Fördelar

- För en enkel fältanslutning
- Kan användas i svåra omgivningar

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	1657083
Antal/förp.	1 Styck
Minsta beställningsantal	1 Styck
Information	Tillverkas vid beställning (ingen retur)
Försäljningskod	ABNDBA
Produktnyckel	ABNNBA
Katalogsida	Sida 341 (C-4-2015)
GTIN	4046356100137
Vikt per styck (inklusive förpackning)	31,4 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	31,4 g
Tullnummer	85367000
Ursprungsland	DE

VS-SCRJ-GOF-FA-IP67 - Fiberoptisk kontakt



1657083

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1657083>

Tekniska data

Anmärkning

Allmänt	Uteslutande för konfektion med verktyg 1658228 VS-GOF-FA-KONFTOOL-EU och 1658231 VS-GOF-FA-KONFTOOL-US. Ej lämpligt för konfektion med verktyg 1411049 FOC-TOOL-GOF KONF SET9!
---------	--


Artikelegenskaper

Konstruktion	SCRJ
Produkttyp	Fiberoptisk kontakt (kabelsidan)
Sensortyp	Ethernet
Porttal	2
Anslutning	SCRJ enligt IEC 61754-24
Användning	neutral
Antal kabelutgångar	1
Antal ledningar	1
utförande	SC-RJ
Kabelanslutning	rak

Elektriska egenskaper

Dämpning	≤ 0,5 dB (Dämpning)
----------	---------------------

Mått

Måttskiss	
Bredd	38,4 mm
Höjd	20 mm
Längd	122 mm

Mekanisk karakteristik

Diameter hylsa	2,50 mm
----------------	---------

Materialuppgifter

Färg	grå
Material	Plast
Brännbarhetsklass enligt UL 94	V0
Material kontakt	keramisk zirkonium
Material, kabelpackning	NBR
Material, O-ring	FPM
Kåpans material	PA

VS-SCRJ-GOF-FA-IP67 - Fiberoptisk kontakt



1657083

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1657083>

Kabel/ledare

Ledartyp	Glasfiber
Kabeltyp	för alla vanliga kabeltyper
Ledarens ytterdiameter ()	5 mm ... 8,5 mm
Ledarens ytterdiameter	5 mm ... 8,5 mm
Tråddiameter	2,9 mm

Fiberoptisk kabel

Antal fibrer	2
fiber	GOF
Fibertyp	Glasfiber Multimode

Mekaniska egenskaper

Mekaniska data

Anslutningsfrekvens	≥ 1000
---------------------	-------------

Karakteristik

Dämpning	$\leq 0,5$ dB (Dämpning)
----------	--------------------------

Miljö- och livslängdsvillkor

Omgivningsförhållanden

Skyddsklass	IP65/IP67
	IP67
Drifttemperatur	-20 °C ... 70 °C

Montering

Kablagetyp	Utom- och inomhus
------------	-------------------


VS-SCRJ-GOF-FA-IP67 - Fiberoptisk kontakt

1657083

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1657083>

Ritningar

Måttskiss



SC-RJ-kontakt IP67

VS-SCRJ-GOF-FA-IP67 - Fiberoptisk kontakt



1657083

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1657083>

Nödvändiga tillbehör

VS-GOF-FA-KONFTOOL-EU - Konfektioneringsverktygsset

1658228

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1658228>



Konfektioneringsverktygsset för glasfiber, för fältkonfektionering av kontakterna SC-RJ och SC-Duplex med snabbanslutningsteknik, med laddare för 230 V

Tillbehör

VS-GOF-FA-KONFTOOL-EU - Konfektioneringsverktygsset

1658228

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1658228>



Konfektioneringsverktygsset för glasfiber, för fältkonfektionering av kontakterna SC-RJ och SC-Duplex med snabbanslutningsteknik, med laddare för 230 V

VS-SCRJ-GOF-FA-IP67 - Fiberoptisk kontakt

1657083

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1657083>



VS-GOF-FA-KONFTOOL-US - Konfektioneringsverktygsset

1658231

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1658231>



Konfektioneringsverktygsset för glasfiber, för fältkonfektionering av kontakterna SC-RJ och SC-Duplex med snabbanslutningsteknik, med laddare för 110 V

VS-SCRJ-PC - Skyddslock

1653757

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1653757>



Skyddslock IP67, för täckning av haninsatserna i kåporna IP67, VS-SC-RJ-..., VS-04-..., VS-06-... och VS-08-...

VS-SCRJ-GOF-FA-IP67 - Fiberoptisk kontakt

1657083

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1657083>




FOC-TOOL-FERRULECLEANER-2.50 - Fiberoptiska tillbehör

1407029

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1407029>

Hylsrengörare 2,50 mm, för ST, SC, FC, E2000 (även APC), ca. 500 rengöringscykler



Phoenix Contact 2023 © – alla rättigheter förbehålles

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2

S-14144 Huddinge

+46 (0)8 - 608 64 00

kundservice@phoenixcontact.com