

UK 1,5 N BU - Genomgångsplint



3005840

E-nummer: 2910618

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3005840>

Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



Genomgångsplint, märkspänning: 500 V, märkström: 17,5 A, antal anslutningar: 2, anslutningstyp: Skruvanslutning, Märkarea: 1,5 mm², area: 0,14 mm² - 1,5 mm², monteringsätt: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, färg: blå

Fördelar

- Universalfot som kan användas på DIN-skenorna NS 35... och NS 32...
- Serien universalskruplinter UK har typiska kännetecken som är utslagsgivande vid den praktiska användningen
- Valfri potentialfördelning via fasta bryggor i plintens mitt eller insticksbryggor i kabelutrymmet

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	3005840
Antal/förp.	50 Styck
Minsta beställningsantal	1 Styck
Försäljningskod	BE1211
Produktnyckel	BE1211
Katalogsida	Sida 458 (C-1-2019)
GTIN	4017918138936
Vikt per styck (inklusive förpackning)	5,103 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	4,72 g
Tullnummer	85369010
Ursprungsland	CN

UK 1,5 N BU - Genomgångsplint



3005840

E-nummer: 2910618

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3005840>

Tekniska data

Artikelegenskaper

Produkttyp	Genomgångsplint
Antal anslutningar	2
Antal rader	1
Potentialer	1

Isoleringsegenskaper

Överspänningskategori	III
Nedsmutningsgrad	3

Elektriska egenskaper

Dimensionerad stötspänning	6 kV
Maximal förlusteffekt vid märkvillkor	0,56 W

Anslutningsdata

Antal anslutningar per plan	2
Märkarea	1,5 mm ²

Etage 1 oben 1 unten 1

Skruvgänga	M2
Åttdragningsmoment	0,22 ... 0,25 Nm
Avisoleringslängd	7 mm
Håltolk	A1
Anslutning enligt norm	IEC 60947-7-1
Ledararea styv	0,14 mm ² ... 1,5 mm ²
Ledararea AWG	26 ... 16 (omräknat enligt IEC)
Ledararea flexibel	0,14 mm ² ... 1,5 mm ²
Ledararea flexibel [AWG]	26 ... 16 (omräknat enligt IEC)
Ledararea flexibel (trådändhylsa utan plasthylsa)	0,25 mm ² ... 0,75 mm ²
Ledararea flexibel (trådändhylsa med plasthylsa)	0,25 mm ² ... 0,75 mm ²
2 ledare med samma area, styva	0,14 mm ² ... 0,75 mm ²
2 ledare med samma area, flexibla	0,14 mm ² ... 0,75 mm ²
2 ledare med samma area, flexibla med trådändhylsa utan plasthylsa	0,25 mm ² ... 0,34 mm ²
2 ledare med samma area, flexibla med TWIN-trådändhylsa med plasthylsa	0,5 mm ² ... 0,5 mm ²
Märkström	17,5 A
Belastningsström maximal	17,5 A (vid 1,5 mm ² ledararea)
Märkspänning	500 V
Märkarea	1,5 mm ²

Ex-data

UK 1,5 N BU - Genomgångsplint



3005840

E-nummer: 2910618

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3005840>

Märkdata (ATEX/IECEX)

Märkning	⊕ II 2 GD Ex eb IIC Gb
Temperaturområde	-60 °C ... 110 °C
Ex-certifierade tillbehör	3001022 D-UK 2,5 1205037 SZS 0,4X2,5 VDE 1201442 E/UK
Sammanställning bryggor	Fast brygga / FBRN 10-4 N / 3001624 Fast brygga / FBRN 20-4 N / 3001637
Bryggdata	15,5 A / 1,5 mm ²
Temperaturhöjning Ex	40 K (17,5 A / 1,5 mm ²)
Märkspänning	352 V
Vid bryggning med bygel	352 V
- vid överhoppad bryggning	69 V
Märkisolationsspänning	320 V
Utgång	(kontinuerligt)

Plan ex Allmänt

Märkström	15,5 A
Belastningsström maximal	15,5 A
Genomgångsresistans	0,45 mΩ

Anslutningsdata Ex Allmänt

Vridmomentsområde	0,22 Nm ... 0,25 Nm
Märkarea	1,5 mm ²
Dimensionerad anslutningsförmåga AWG	16
Anslutningskapacitet styv	0,14 mm ² ... 1,5 mm ²
Anslutningskapacitet AWG	26 ... 16
Anslutningskapacitet flexibel	0,14 mm ² ... 1,5 mm ²
Anslutningskapacitet AWG	26 ... 16
2 ledare med samma area, styva	0,14 mm ² ... 0,75 mm ²
2 ledare med samma area AWG styva	26 ... 18
2 ledare med samma area, flexibla	0,14 mm ² ... 0,75 mm ²
2 ledare med samma area AWG flexibla	26 ... 18

Mått

Bredd	4,2 mm
Ändbrickans bredd	1,5 mm

Materialuppgifter

Färg	blå
Brännbarhetsklass enligt UL 94	V0
Isolationsgrupp	I
Isolationsmaterial	PA

UK 1,5 N BU - Genomgångsplint



3005840

E-nummer: 2910618

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3005840>

Statisk isoleringsmaterialanvändning i kyla	-60 °C
Temperaturindex för isoleringsmaterial (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21))	130 °C
Relativt index för isoleringsmaterial (Elec., UL 746 B)	130 °C
Brandskydd för spårbundna fordon (DIN EN 45545-2) R22	HL 1 - HL 3
Brandskydd för spårbundna fordon (DIN EN 45545-2) R23	HL 1 - HL 3
Brandskydd för spårbundna fordon (DIN EN 45545-2) R24	HL 1 - HL 3
Brandskydd för spårbundna fordon (DIN EN 45545-2) R26	HL 1 - HL 3
Värmeavgivning kalorimetrisk NFPA 130 (ASTM E 1354)	28 MJ/kg
Ytor antändbarhet NFPA 130 (ASTM E 162)	godkänd
Specifik optisk rökgastäthet NFPA 130 (ASTM E 662)	godkänd
Rökgas giftighet NFPA 130 (SMP 800 C)	godkänd

Elektrisk testning

Stötspänningstest

Isolationsspänning börvärde	7,3 kV
Resultat	Godkänd i test

Temperaturstegringstest

Krav temperaturstegringstest	Temperaturhöjning \leq 45 K
Resultat	Godkänd i test
Kortslutningsströmstest 1,5 mm ²	0,18 kA
Resultat	Godkänd i test

Driftsfrekvent spänningshållfasthet

Isolationsspänning börvärde	1,89 kV
Resultat	Godkänd i test

Mekaniska egenskaper

Mekaniska data

Öppen sidovägg	Ja
----------------	----

Mekaniska testningar

Mekanisk hållfasthet

Resultat	Godkänd i test
----------	----------------

Fastsättning på hållaren

Bärskena/Befestigungsauflage	NS 32/NS 35
Provkraft börvärde	1 N
Resultat	Godkänd i test

Test med avseende på kabelskador och -lossning

Rotationshastighet	10 v/min
Vridningar	135

UK 1,5 N BU - Genomgångsplint



3005840

E-nummer: 2910618

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3005840>

Ledarens tvärsnittsarea/vikt	0,14 mm ² / 0,2 kg
	1,5 mm ² / 0,4 kg
Resultat	Godkänd i test

Miljö- och livslängdsvillkor

Nålflamtest

Verknings tid	30 s
Resultat	Godkänd i test

Omgivningsförhållanden

Omgivningstemperatur (lagring/transport)	-25 °C ... 60 °C (för kort tid, inte över 24 timmar, -60 °C till +70 °C)
Omgivningstemperatur (montering)	-5 °C ... 70 °C
Omgivningstemperatur (manövrering)	-5 °C ... 70 °C
Tillåten luftfuktighet (lagring/transport)	30 % ... 70 %

Standarder och bestämmelser

Anslutning enligt norm	IEC 60947-7-1
------------------------	---------------

Montering

Monteringssätt	NS 35/7,5
	NS 35/15
	NS 32

UK 1,5 N BU - Genomgångsplint

3005840

E-nummer: 2910618

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3005840>



Ritningar

Kopplingsschema



UK 1,5 N BU - Genomgångsplint



3005840

E-nummer: 2910618

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3005840>

Godkännanden

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3005840>

DNV

Godkännande-ID: TAE00001CT



EAC

Godkännande-ID: RU C-DE.A*30.B.01742



cULus Recognized

Godkännande-ID: E60425

	Märkspänning U_N	Märkström I_N	Area AWG	Area mm ²
Usegroup B	300 V	15 A	30 - 14	-
Usegroup C	300 V	15 A	30 - 14	-
Usegroup F	500 V	15 A	30 - 14	-
Usegroup D	600 V	5 A	30 - 14	-



KR

Godkännande-ID: HMB17372-EL001



BV

Godkännande-ID: 07774/E0 BV



ATEX

Godkännande-ID: KEMA98ATEX1651U

	Märkspänning U_N	Märkström I_N	Area AWG	Area mm ²
Typgodkännande	352 V	17 A	-	0,14 - 1,5



EAC Ex

Godkännande-ID: RU C-DE.HA91.B.00066



IECEX

Godkännande-ID: IECEX KEM 06.0034U

UK 1,5 N BU - Genomgångsplint

3005840

E-nummer: 2910618

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3005840>



Märkspänning U_N	Märkström I_N	Area AWG	Area mm^2
352 V	17 A	-	0,14 - 1,5



CCC

Godkännande-ID: 2020322313000623

UK 1,5 N BU - Genomgångsplint



3005840

E-nummer: 2910618

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3005840>

Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-11.0	27141120
ECLASS-13.0	27250101

ETIM

ETIM 9.0	EC000897
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

UK 1,5 N BU - Genomgångsplint

3005840

E-nummer: 2910618

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3005840>



Environmental product compliance

China RoHS

Tidsrymd för ändamålsenlig användning: obegränsad = EFUP-e

Inga farliga ämnen ligger över gränsvärdena

UK 1,5 N BU - Genomgångsplint

3005840

E-nummer: 2910618

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3005840>



Tillbehör



Obs: vid användning av några av de tillbehör som listas nedan kan det påverka den här produkten negativt.

FBRN 8-4 N - Fast brygga

3001608

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3001608>



Fast brygga, delning: 4 mm, poltal: 8, färg: silverfärgad

FBRN 7-4 N - Fast brygga

3001598

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3001598>



Fast brygga, poltal: 7, färg: silverfärgad

UK 1,5 N BU - Genomgångsplint

3005840

E-nummer: 2910618

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3005840>



FBRN 6-4 N - Fast brygga

3001585

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3001585>




Fast brygga, poltal: 6, färg: silverfärgad

FBRN 5-4 N - Fast brygga

3001572

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3001572>



Fast brygga, poltal: 5, färg: silverfärgad

UK 1,5 N BU - Genomgångsplint

3005840

E-nummer: 2910618

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3005840>



FBRN 4-4 N - Fast brygga

3001569

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3001569>




Fast brygga, delning: 4 mm, poltal: 4, färg: silverfärgad

FBRN 20-4 N - Fast brygga

3001637

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3001637>



Fast brygga, poltal: 20, färg: silverfärgad

UK 1,5 N BU - Genomgångsplint

3005840

E-nummer: 2910618

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3005840>




FBRN 10-4 N - Fast brygga

3001624

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3001624>

Fast brygga, delning: 4,2 mm, poltal: 10, färg: silverfärgad



 Strömbelastning maximal: 12 A

D-UK 2,5 BU - Ändplatta

3001103

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3001103>

Ändplatta, bredd: 1,5 mm, höjd: 42,5 mm, färg: blå



UK 1,5 N BU - Genomgångsplint

3005840

E-nummer: 2910618

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3005840>



D-UK 2,5 - Ändplatta

3001022

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3001022>

Ändplatta, bredd: 1,5 mm, höjd: 42,5 mm, färg: grå



ATP-UK - Ändbricka

3003224

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3003224>

Ändbricka, bredd: 1,5 mm, höjd: 56 mm, färg: grå



UK 1,5 N BU - Genomgångsplint

3005840

E-nummer: 2910618

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3005840>



SZS 0,4X2,5 VDE - Skruvmejsel

1205037

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1205037>



Skruvmejsel, spår, VDE isolerad, storlek: 0,4x2,5x80 mm, 2-komponenthandtag, med avrullningsskydd

NS 32 PERF 2000MM-VPE 10 - DIN-skena med hål

1201002

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1201002>



DIN-skena med hål, Förpackningsvariant med 10 stycken (20 m), enligt EN 60715, material: Stål, förzinkad, passiverad, G-Profil, färg: silver

UK 1,5 N BU - Genomgångsplint

3005840

E-nummer: 2910618

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3005840>



NS 32 UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN-skena utan hål

1201015

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1201015>



DIN-skena utan hål, Förpackningsvariant med 10 stycken (20 m), enligt EN 60715, material: Stål, förzinkad, passiverad, G-Profil, färg: silverfärgad

NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - DIN-skena med hål

0801733

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/0801733>



DIN-skena med hål, Förpackningsvariant med 25 stycken (50 m), enligt EN 60715, material: Stål, förzinkad, passiverad, Standardprofil, färg: silver

UK 1,5 N BU - Genomgångsplint

3005840

E-nummer: 2910618

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3005840>



NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - DIN-skena utan hål

0801681

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/0801681>



DIN-skena utan hål, Förpackningsvariant med 25 stycken (50 m), enligt EN 60715, material: Stål, förzinkad, passiverad, Standardprofil, färg: silverfärgad

NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - DIN-skena med hål

1204119

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1204119>



DIN-skena med hål, Förpackningsvariant med 25 stycken (50 m), enligt EN 60715, material: Stål, förzinkad, vit-passiverad, Standardprofil, färg: silverfärgad

UK 1,5 N BU - Genomgångsplint

3005840

E-nummer: 2910618

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3005840>



NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN-skena utan hål

1204122

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1204122>



DIN-skena utan hål, Förpackningsvariant med 10 stycken (20 m), enligt EN 60715, material: Stål, förzinkad, vit-passiverad, Standardprofil, färg: silverfärgad

NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - DIN-skena utan hål

0801704

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/0801704>



DIN-skena utan hål, Förpackningsvariant med 25 stycken (50 m), enligt EN 60715, material: Aluminium, obehandlad, Standardprofil, färg: silverfärgad

UK 1,5 N BU - Genomgångsplint

3005840

E-nummer: 2910618

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3005840>



NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - DIN-skena med hål

1206421

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1206421>



DIN-skena med hål, Förpackningsvariant med 25 stycken (50 m), enligt EN 60715, material: Stål, förzinkad, Standardprofil, färg: silverfärgad

NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - DIN-skena utan hål

1206434

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1206434>



DIN-skena utan hål, Förpackningsvariant med 25 stycken (50 m), enligt EN 60715, material: Stål, förzinkad, Standardprofil, färg: silverfärgad

UK 1,5 N BU - Genomgångsplint

3005840

E-nummer: 2910618

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3005840>



NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN-skena utan hål

0801762

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/0801762>



DIN-skena utan hål, Förpackningsvariant med 10 stycken (20 m), enligt EN 60715, material: Koppar, obehandlad, Standardprofil, färg: kopparfärger

NS 35/ 7,5 CAP - Ändkåpa

1206560

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1206560>

Ändstycke för DIN-skena, till DIN-skena NS 35/7,5



UK 1,5 N BU - Genomgångsplint

3005840

E-nummer: 2910618

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3005840>



NS 35/15 PERF 2000MM - DIN-skena med hål

1201730

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1201730>



DIN-skena med hål, Förpackningsvariant med 25 stycken (50 m), enligt EN 60715:, material: Stål, förzinkad, passiverad, Standardprofil, färg: silverfärgad

NS 35/15 UNPERF 2000MM - DIN-skena utan hål

1201714

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1201714>



DIN-skena utan hål, Förpackningsvariant med 25 stycken (50 m), enligt EN 60715:, material: Stål, förzinkad, passiverad, Standardprofil, färg: silverfärgad

UK 1,5 N BU - Genomgångsplint

3005840

E-nummer: 2910618

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3005840>



NS 35/15 WH PERF 2000MM - DIN-skena med hål

0806602

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/0806602>



DIN-skena med hål, Förpackningsvariant med 25 stycken (50 m), enligt EN 60715:, material: Stål, förzinkad, vit-passiverad, Standardprofil, färg: vit

NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN-skena utan hål

1204135

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1204135>



DIN-skena utan hål, Förpackningsvariant med 10 stycken (20 m), enligt EN 60715:, material: Stål, förzinkad, vit-passiverad, Standardprofil, färg: silverfärgad

UK 1,5 N BU - Genomgångsplint

3005840

E-nummer: 2910618

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3005840>



NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - DIN-skena utan hål

1201756

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1201756>



DIN-skena utan hål, enligt EN 60715:, material: Aluminium, obehandlad, Standardprofil, färg: silverfärgad

NS 35/15 ZN PERF 2000MM - DIN-skena med hål

1206599

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1206599>



DIN-skena med hål, Förpackningsvariant med 25 stycken (50 m), enligt EN 60715:, material: Stål, förzinkad, Standardprofil, färg: silverfärgad

UK 1,5 N BU - Genomgångsplint

3005840

E-nummer: 2910618

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3005840>



NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - DIN-skena utan hål

1206586

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1206586>



DIN-skena utan hål, Förpackningsvariant med 25 stycken (50 m), enligt EN 60715:, material: Stål, förzinkad, Standardprofil, färg: silverfärgad

NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN-skena utan hål

1201895

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1201895>



DIN-skena utan hål, Förpackningsvariant med 10 stycken (20 m), enligt EN 60715:, material: Koppar, obehandlad, Standardprofil, färg: kopparfärgad

UK 1,5 N BU - Genomgångsplint

3005840

E-nummer: 2910618

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3005840>



NS 35/15 CAP - Ändkåpa

1206573

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1206573>

Ändstycke för DIN-skena, till DIN-skena NS 35/15



NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN-skena utan hål

1201798

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1201798>



DIN-skena utan hål, Förpackningsvariant med 10 stycken (20 m), enligt EN 60715, material: Stål, förzinkad, passiverad, Standardprofil 2,3 mm, färg: silverfärgad

UK 1,5 N BU - Genomgångsplint

3005840

E-nummer: 2910618

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3005840>



ZB 4 :UNBEDRUCKT - Märkbandsremsa

0805001

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/0805001>



Märkbandsremsa, Remsor, vit, omärkt, kan märkas med: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, monteringsätt: montering, för plintbredd: 4,2 mm, textfältets storlek: 4,2 x 10,5 mm, Antal enskilda skyltar: 10

ZB 4 CUS - Märkbandsremsa

0824951

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/0824951>



Märkbandsremsa, beställbar: remsvis, vit, märkning enligt kunduppgifter, monteringsätt: montering i högt skyltspår, för plintbredd: 4,2 mm, textfältets storlek: 4,2 x 10,5 mm, Antal enskilda skyltar: 10

UK 1,5 N BU - Genomgångsplint

3005840

E-nummer: 2910618

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3005840>



ZB 4,LGS:FORTL.ZAHLEN - Märkbandsremsa

0805739

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/0805739>




Märkbandsremsa, Remsor, vit, märkt, märkt på längden: löpande tal 1 ... 10, 11 .. 20, osv. till 91 ... 100, monteringsätt: montering, för plintbredd: 4,2 mm, textfältets storlek: 4,2 x 10,5 mm, Antal enskilda skyltar: 10

ZB 4,QR:FORTL.ZAHLEN - Märkbandsremsa

0805807

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/0805807>



Märkbandsremsa, Remsor, vit, märkt, märkt på tvären: löpande tal 1 ... 10, 11 ... 20, osv. till 91 ... 100, monteringsätt: montering, för plintbredd: 4,2 mm, textfältets storlek: 4,2 x 10,5 mm, Antal enskilda skyltar: 10

UK 1,5 N BU - Genomgångsplint

3005840

E-nummer: 2910618


<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3005840>



UC-TM 4 - Skylt för plintar

0818111

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/0818111>



Skylt för plintar, Märkkarta, vit, omärkt, kan märkas med: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, monteringsätt: montering, för plintbredd: 4,2 mm, textfältets storlek: 3,6 x 10,5 mm, Antal enskilda skyltar: 120

UC-TM 4 CUS - Skylt för plintar

0824573

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/0824573>



Skylt för plintar, beställbar: kartvis, vit, märkning enligt kunduppgifter, monteringsätt: montering i högt skyltspår, för plintbredd: 4,2 mm, textfältets storlek: 3,6 x 10,5 mm, Antal enskilda skyltar: 120

UK 1,5 N BU - Genomgångsplint

3005840

E-nummer: 2910618

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3005840>



UCT-TM 4 - Skylt för plintar

0828732

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/0828732>



Skylt för plintar, Märkkarta, vit, omärkt, kan märkas med: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, monteringsätt: montering, för plintbredd: 4,2 mm, textfältets storlek: 3,6 x 10,5 mm, Antal enskilda skyltar: 84

UCT-TM 4 CUS - Skylt för plintar

0829588

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/0829588>



Skylt för plintar, beställbar: kartvis, vit, märkning enligt kunduppgifter, monteringsätt: montering i högt skyltspår, för plintbredd: 4,2 mm, textfältets storlek: 3,6 x 10,5 mm, Antal enskilda skyltar: 84

UK 1,5 N BU - Genomgångsplint

3005840

E-nummer: 2910618

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3005840>



STP 4-2-ZB - Skylthållare

3038613

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3038613>



Skylthållare, snäpps in i fjäderkraftplintar ST 1,5..., märks med UC-TM 4, UC-TMF 4, UCT-TM 4, UCT-TMF 4, ZB 4 eller ZBF 4, grå, omärkt, monteringsätt: montering, textfältets storlek: 4 x 10,5 mm

CLIPFIX 35 - Ändstöd

3022218

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3022218>



Ändstöd för snabbmontage, för DIN-skena NS 35/7,5 eller DIN-skena NS 35/15, med märkningsmöjlighet, bredd: 9,5 mm, färg: grå

UK 1,5 N BU - Genomgångsplint

3005840

E-nummer: 2910618

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3005840>



CLIPFIX 35-5 - Ändstöd

3022276

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3022276>




Ändstöd för snabbmontage, för DIN-skena NS 35/7,5 eller DIN-skena NS 35/15, med märkningsmöjlighet, med parkeringsmöjlighet för FBS...5, FBS...6, KSS 5, KSS 6, bredd: 5,15 mm, färg: grå

E/NS 35 N - Ändstöd

0800886

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/0800886>



Ändstöd, bredd: 9,5 mm, färg: grå

UK 1,5 N BU - Genomgångsplint

3005840

E-nummer: 2910618

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3005840>



E/UK - Ändstöd

1201442

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1201442>

Ändstöd, Montering på DIN-skena NS 32 eller NS 35, material: PA, färg: grå



E/UK 1 - Ändstöd

1201413

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1201413>

Ändstöd, extra hög till tvåplans- och -treplansplintarna, bredd: 10 mm, färg: grå



UK 1,5 N BU - Genomgångsplint

3005840

E-nummer: 2910618

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3005840>



PAI-4 - Mätadapter

3030925

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3030925>



Mätadapter, Petsäker i jackat tillstånd mot oavsiktlig direkt beröring enligt DIN EN 50274, för 4 mm-testkontakt och plintar med 8,2 mm-delning, poltal: 1, färg: grå

Phoenix Contact 2023 © – alla rättigheter förbehålles

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2

S-14144 Huddinge

+46 (0)8 - 608 64 00

kundservice@phoenixcontact.com