


UK 3-TWIN - Genomgångsplint



3002225

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3002225>

Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



Enplansplint med dubbelanslutning på en sida, anslutningsarea: 0,2 - 2,5 mm², AWG: 30 - 12, bredd: 5,2 mm, färg: grå

Fördelar

- Dessa tvillings-radplintar är konstruerade för potentialföregreningens grunduppgift
- Universalfot för montering på NS 35- eller NS 32-DIN-skenor
- På kopplingskåpsidan kan man använda två oberoende ledaranslutningar
- Problemfri anslutning av ledare som skiljer sig väsentligt i typ och diameter
- Bryggbara i plintens mitt, även med intilliggande genomgångsplintar

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	3002225
Antal/förp.	50 Styck
Minsta beställningsantal	1 Styck
Försäljningskod	BE1212
Produktnyckel	BE1212
Katalogsida	Sida 466 (C-1-2019)
GTIN	4017918090203
Vikt per styck (inklusive förpackning)	10,095 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	10 g
Tullnummer	85369010
Ursprungsland	GR

Tekniska data

Artikelegenskaper

Produkttyp	Flerledarplint
Antal anslutningar	3
Antal rader	2
Potentialer	1

Isoleringsegenskaper

Överspänningskategori	III
Nedsmutningsgrad	3

Elektriska egenskaper

Dimensionerad stötspänning	6 kV
Maximal förlusteffekt vid märkvillkor	0,77 W

Anslutningsdata

Antal anslutningar per plan	3
Märkarea	2,5 mm ²

1. Plan

Skruvgänga	M3
Åtdragningsmoment	0,5 ... 0,6 Nm
Avisoleringslängd	8 mm
Håltolk	A3
Anslutning enligt norm	IEC 60947-7-1
Ledararea styv	0,2 mm ² ... 2,5 mm ²
Ledararea AWG	24 ... 14 (omräknat enligt IEC)
Ledararea flexibel	0,2 mm ² ... 2,5 mm ²
Ledararea flexibel [AWG]	24 ... 14 (omräknat enligt IEC)
Ledararea flexibel (trådändhylsa utan plasthylsa)	0,25 mm ² ... 1,5 mm ²
Ledararea flexibel (trådändhylsa med plasthylsa)	0,25 mm ² ... 1 mm ²
Area med insticksbrygga styv	2,5 mm ²
Area med insticksbrygga flexibel	2,5 mm ²
2 ledare med samma area, styva	0,2 mm ² ... 0,5 mm ²
2 ledare med samma area, flexibla	0,2 mm ² ... 0,5 mm ²
2 ledare med samma area, flexibla med trådändhylsa utan plasthylsa	0,25 mm ² ... 0,5 mm ²
2 ledare med samma area, flexibla med TWIN-trådändhylsa med plasthylsa	0,5 mm ² ... 0,75 mm ²
Märkström	24 A (vid 2,5 mm ² ledararea)
Belastningsström maximal	24 A (vid 2,5 mm ² ledararea, får summaströmmen inte överskridas)
Märkspänning	400 V
Märkarea	2,5 mm ²

UK 3-TWIN - Genomgångsplint



3002225

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3002225>

Mått

Bredd	5,2 mm
Ändbrickans bredd	2 mm
Höjd	50,5 mm
Djup på NS 32	52 mm
Djup på NS 35/7,5	47 mm
Djup på NS 35/15	54,5 mm

Materialuppgifter

Färg	grå
Brännbarhetsklass enligt UL 94	V2
Isolationsgrupp	I
Isolationsmaterial	PA
Temperaturindex för isoleringsmaterial (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21))	125 °C
Relativt index för isoleringsmaterial (Elec., UL 746 B)	125 °C

Elektrisk testning

Stötspänningstest

Isolationsspänning börvärde	7,3 kV
Resultat	Godkänd i test

Temperaturstegringstest

Krav temperaturstegringstest	Temperaturhöjning \leq 45 K
Resultat	Godkänd i test
Kortslutningsströmstest 2,5 mm ²	0,3 kA
Resultat	Godkänd i test

Driftsfrekvent spänningshållfasthet

Isolationsspänning börvärde	1,89 kV
Resultat	Godkänd i test

Mekaniska egenskaper

Mekaniska data

Öppen sidovägg	Ja
----------------	----

Mekaniska testningar

Mekanisk hållfasthet

Resultat	Godkänd i test
----------	----------------

Fastsättning på hållaren

Bärskena/Befestigungsauflage	NS 32/NS 35
Provkraft börvärde	1 N
Resultat	Godkänd i test

UK 3-TWIN - Genomgångsplint



3002225

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3002225>

Test med avseende på kabelskador och -lossning

Rotationshastighet	10 v/min
Vridningar	135
Ledarens tvärsnittsarea/vikt	0,2 mm ² / 0,2 kg
	0,5 mm ² / 0,3 kg
	2,5 mm ² / 0,7 kg
Resultat	Godkänd i test

Miljö- och livslängdsvillkor

Nälflamtest

Verkningsstid	30 s
Resultat	Godkänd i test

Omgivningsförhållanden

Drifttemperatur	-60 °C ... 105 °C (Max. kortvarig drifttemperatur se RTI Elec.)
Omgivningstemperatur (lagring/transport)	-25 °C ... 60 °C (för kort tid, inte över 24 timmar, -60 °C till +70 °C)
Omgivningstemperatur (montering)	-5 °C ... 70 °C
Omgivningstemperatur (manövrering)	-5 °C ... 70 °C
Tillåten luftfuktighet (lagring/transport)	30 % ... 70 %

Standarder och bestämmelser

Anslutning enligt norm	IEC 60947-7-1
------------------------	---------------

Montering

Monteringssätt	NS 35/7,5
	NS 35/15
	NS 32

UK 3-TWIN - Genomgångsplint

3002225

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3002225>



Ritningar

Kopplingsschema



UK 3-TWIN - Genomgångsplint



3002225

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3002225>

Godkännanden

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3002225>

DNV

Godkännande-ID: TAE00001CT



CSA

Godkännande-ID: 13631

Märkspänning U_N	Märkström I_N	Area AWG	Area mm^2
300 V	20 A	28 - 12	-



IECEE CB Scheme

Godkännande-ID: NL-65621

Märkspänning U_N	Märkström I_N	Area AWG	Area mm^2
24 V	400 A	-	- 2,5



EAC

Godkännande-ID: RU C-DE.BL08.B.00534



cULus Recognized

Godkännande-ID: E60425

	Märkspänning U_N	Märkström I_N	Area AWG	Area mm^2
Usegroup B	300 V	20 A	30 - 12	-
Usegroup C	150 V	20 A	30 - 12	-
Usegroup F	400 V	20 A	30 - 12	-
Usegroup D	300 V	10 A	30 - 12	-



KEMA-KEUR

Godkännande-ID: 71-119849

Märkspänning U_N	Märkström I_N	Area AWG	Area mm^2
400 V	24 A	-	- 2,5

UK 3-TWIN - Genomgångsplint

3002225

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3002225>



Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-11.0	27141120
ECLASS-13.0	27250101

ETIM

ETIM 8.0	EC000897
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

UK 3-TWIN - Genomgångsplint

3002225

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3002225>



Environmental product compliance

China RoHS

Tidsrymd för ändamålsenlig användning: obegränsad = EFUP-e

Inga farliga ämnen ligger över gränsvärdena

UK 3-TWIN - Genomgångsplint

3002225

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3002225>



Tillbehör




Obs: vid användning av några av de tillbehör som listas nedan kan det påverka den här produkten negativt.

FBRI 20-5 N - Fast brygga

3000515

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3000515>




Fast brygga, delning: 5 mm, poltal: 20, färg: silverfärgad

FBRI 16-5 N - Fast brygga

3000476

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3000476>



Fast brygga, poltal: 16, färg: silverfärgad

UK 3-TWIN - Genomgångsplint

3002225


<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3002225>



FBRI 12-5 N - Fast brygga

3000434

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3000434>



Fast brygga, poltal: 12, färg: silverfärgad

FBRI 10-5 N - Fast brygga

2770642

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2770642>



Fast brygga, delning: 5,2 mm, poltal: 10, färg: silverfärgad

 Strömbelastning maximal: 24 A

UK 3-TWIN - Genomgångsplint

3002225


<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3002225>



FBRI 40-5 N - Fast brygga

3006823

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3006823>




Fast brygga, poltal: 40, färg: silverfärgad


EBL 3- 5 - Insticksbrygga

2303158

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2303158>



Insticksbrygga, delning: 5,2 mm, poltal: 3, färg: grå

 Strömbelastning maximal: 24 A

UK 3-TWIN - Genomgångsplint

3002225

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3002225>



EBL 2- 5 - Insticksbrygga

2303145

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2303145>

Insticksbrygga, delning: 5,2 mm, poltal: 2, färg: grå



 Strömbelastning maximal: 24 A

EBL 10- 5 - Insticksbrygga

2303132

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2303132>

Insticksbrygga, delning: 5,2 mm, poltal: 10, färg: grå



 Strömbelastning maximal: 24 A

UK 3-TWIN - Genomgångsplint

3002225

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3002225>



USBRJ 2-7 - Kopplingsbrygga

2305538

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2305538>



Kopplingsbrygga, poltal: 2, färg: silverfärgad

USBR 2-7 - Kopplingsbrygga

2303239

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2303239>



Kopplingsbrygga, delning: 7 mm, poltal: 2, färg: silverfärgad

UK 3-TWIN - Genomgångsplint

3002225

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3002225>



FBR 10-5-EX - Fast brygga

2303226

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2303226>



Fast brygga, delning: 5 mm, poltal: 10, färg: silverfärgad

 Strömbelastning maximal: 24 A

FBR 2-5-EX - Fast brygga

0716129

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/0716129>



Fast brygga, poltal: 2, färg: silverfärgad

 Strömbelastning maximal: 24 A

UK 3-TWIN - Genomgångsplint

3002225

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3002225>



FBR 80-5-EX - Fast brygga

3000942

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3000942>



Fast brygga, delning: 5 mm, poltal: 80, färg: silverfärgad

 Strömbelastning maximal: 24 A

D-UK 5-TWIN - Ändplatta

1923034

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1923034>



Ändplatta, bredd: 2 mm, höjd: 50 mm, färg: grå

UK 3-TWIN - Genomgångsplint

3002225

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3002225>



WS 3- 5 - Varningsskylt

0805357

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/0805357>

Varningsskylt, med 2 plastskruvar, över 3 plintar, raster 5 mm



WS 4- 5 - Varningsskylt

0805344

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/0805344>

Varningsskylt, med 2 plastskruvar, över 4 plintar, raster 5 mm



UK 3-TWIN - Genomgångsplint

3002225

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3002225>



WS 5- 5 - Varningsskylt

0805331

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/0805331>

Varningsskylt, med 2 plastsruvar, över 5 plintar, raster 5 mm



FB-150

METER - Fast brygga

0201595

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/0201595>



Överkopplingskena, för fast brygning av likadana in- eller utgångar, av koppar, förnicklad, 1 m lång

UK 3-TWIN - Genomgångsplint

3002225

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3002225>



KSS 5 - Kortslutningskontakter

2303543

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2303543>



Kortslutningskontakter, delning: 5 mm, poltal: 2, färg: svart

PS-UK 2,5 B/Z-5 - Mätpropp

3001226

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3001226>



Mätpropp, poltal: 1, färg: röd

UK 3-TWIN - Genomgångsplint

3002225

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3002225>



PS-UK 2,5 B/E - Mätpropp

3001132

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3001132>



Mätpropp, poltal: 1, färg: röd

RPS - Reduceringshylsa

0201647

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/0201647>



Reduceringshylsa, poltal: 1, färg: grå

UK 3-TWIN - Genomgångsplint

3002225

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3002225>



TS-K - Skiljeplatta

1302215

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1302215>



Skiljeplatta, bredd: 0,5 mm, höjd: 22 mm, färg: grå

SBS 5:UNBEDRUCKT - Märkkarta

1007219

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1007219>



Märkkarta, Kort, vit, omärkt, kan märkas med: Märkpenna, perforerad, monteringsätt: montering i högt skyltspår, montering i lågt skyltspår, för plintbredd: 5 mm, textfältets storlek: 6 x 5,1 mm, Antal enskilda skyltar: 250

UK 3-TWIN - Genomgångsplint

3002225

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3002225>



NS 32 PERF 2000MM-VPE 10 - DIN-skena med hål

1201002

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1201002>



DIN-skena med hål, Förpackningsvariant med 10 stycken (20 m), enligt EN 60715, material: Stål, förzinkad, passiverad, G-Profil, färg: silver

NS 32 UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN-skena utan hål

1201015

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1201015>



DIN-skena utan hål, Förpackningsvariant med 10 stycken (20 m), enligt EN 60715, material: Stål, förzinkad, passiverad, G-Profil, färg: silverfärgad

UK 3-TWIN - Genomgångsplint

3002225

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3002225>



NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - DIN-skena med hål

0801733

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/0801733>



DIN-skena med hål, Förpackningsvariant med 25 stycken (50 m), enligt EN 60715, material: Stål, förzinkad, passiverad, Standardprofil, färg: silver

NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - DIN-skena utan hål

0801681

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/0801681>



DIN-skena utan hål, Förpackningsvariant med 25 stycken (50 m), enligt EN 60715, material: Stål, förzinkad, passiverad, Standardprofil, färg: silverfärgad

UK 3-TWIN - Genomgångsplint

3002225

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3002225>



NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - DIN-skena med hål

1204119

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1204119>



DIN-skena med hål, Förpackningsvariant med 25 stycken (50 m), enligt EN 60715, material: Stål, förzinkad, vit-passiverad, Standardprofil, färg: silverfärgad

NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN-skena utan hål

1204122

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1204122>



DIN-skena utan hål, Förpackningsvariant med 10 stycken (20 m), enligt EN 60715, material: Stål, förzinkad, vit-passiverad, Standardprofil, färg: silverfärgad

UK 3-TWIN - Genomgångsplint

3002225

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3002225>



NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - DIN-skena utan hål

0801704

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/0801704>



DIN-skena utan hål, Förpackningsvariant med 25 stycken (50 m), enligt EN 60715, material: Aluminium, obehandlad, Standardprofil, färg: silverfärgad

NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - DIN-skena med hål

1206421

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1206421>



DIN-skena med hål, Förpackningsvariant med 25 stycken (50 m), enligt EN 60715, material: Stål, förzinkad, Standardprofil, färg: silverfärgad

UK 3-TWIN - Genomgångsplint

3002225

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3002225>



NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - DIN-skena utan hål

1206434

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1206434>



DIN-skena utan hål, Förpackningsvariant med 25 stycken (50 m), enligt EN 60715, material: Stål, förzinkad, Standardprofil, färg: silverfärgad

NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN-skena utan hål

0801762

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/0801762>



DIN-skena utan hål, Förpackningsvariant med 10 stycken (20 m), enligt EN 60715, material: Koppar, obehandlad, Standardprofil, färg: kopparfärgad

UK 3-TWIN - Genomgångsplint

3002225

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3002225>



NS 35/ 7,5 CAP - Ändkåpa

1206560

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1206560>

Ändstycke för DIN-skena, till DIN-skena NS 35/7,5



NS 35/15 PERF 2000MM - DIN-skena med hål

1201730

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1201730>



DIN-skena med hål, Förpackningsvariant med 25 stycken (50 m), enligt EN 60715.; material: Stål, förzinkad, passiverad, Standardprofil, färg: silverfärgad

UK 3-TWIN - Genomgångsplint

3002225

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3002225>



NS 35/15 UNPERF 2000MM - DIN-skena utan hål

1201714

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1201714>



DIN-skena utan hål, Förpackningsvariant med 25 stycken (50 m), enligt EN 60715:, material: Stål, förzinkad, passiverad, Standardprofil, färg: silverfärgad

NS 35/15 WH PERF 2000MM - DIN-skena med hål

0806602

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/0806602>



DIN-skena med hål, Förpackningsvariant med 25 stycken (50 m), enligt EN 60715:, material: Stål, förzinkad, vit-passiverad, Standardprofil, färg: vit

UK 3-TWIN - Genomgångsplint

3002225

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3002225>



NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN-skena utan hål

1204135

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1204135>



DIN-skena utan hål, Förpackningsvariant med 10 stycken (20 m), enligt EN 60715:, material: Stål, förzinkad, vit-passiverad, Standardprofil, färg: silverfärgad

NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - DIN-skena utan hål

1201756

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1201756>



DIN-skena utan hål, enligt EN 60715:, material: Aluminium, obehandlad, Standardprofil, färg: silverfärgad

UK 3-TWIN - Genomgångsplint

3002225

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3002225>



NS 35/15 ZN PERF 2000MM - DIN-skena med hål

1206599

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1206599>



DIN-skena med hål, Förpackningsvariant med 25 stycken (50 m), enligt EN 60715:, material: Stål, förzinkad, Standardprofil, färg: silverfärgad

NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - DIN-skena utan hål

1206586

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1206586>



DIN-skena utan hål, Förpackningsvariant med 25 stycken (50 m), enligt EN 60715:, material: Stål, förzinkad, Standardprofil, färg: silverfärgad

UK 3-TWIN - Genomgångsplint

3002225

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3002225>



NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN-skena utan hål

1201895

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1201895>



DIN-skena utan hål, Förpackningsvariant med 10 stycken (20 m), enligt EN 60715:, material: Koppar, obehandlad, Standardprofil, färg: kopparfärg

NS 35/15 CAP - Ändkåpa

1206573

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1206573>

Ändstycke för DIN-skena, till DIN-skena NS 35/15



UK 3-TWIN - Genomgångsplint

3002225

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3002225>



NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN-skena utan hål

1201798

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1201798>



DIN-skena utan hål, Förpackningsvariant med 10 stycken (20 m), enligt EN 60715, material: Stål, förzinkad, passiverad, Standardprofil 2,3 mm, färg: silverfärgad

ZB 5 :UNBEDRUCKT - Märkbandsremsa

1050004

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1050004>



Märkbandsremsa, Remsor, vit, omärkt, kan märkas med: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, monteringsätt: montering, för plintbredd: 5,2 mm, textfältets storlek: 5,1 x 10,5 mm, Antal enskilda skyltar: 10

UK 3-TWIN - Genomgångsplint

3002225

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3002225>



ZB 5 CUS - Märkbandsremsa

0824962

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/0824962>



Märkbandsremsa, beställbar: remsvis, vit, märkning enligt kunduppgifter, monteringsätt: montering i högt skyltspår, för plintbredd: 5,2 mm, textfältets storlek: 5,15 x 10,5 mm, Antal enskilda skyltar: 10

ZB 5,LGS:FORTL.ZAHLEN - Märkbandsremsa

1050017

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1050017>



Märkbandsremsa, Remsor, vit, märkt, märkt på längden: löpande tal 1 ... 10, 11 . .. 20, osv. till 491 ... 500, monteringsätt: montering, för plintbredd: 5,2 mm, textfältets storlek: 5,15 x 10,5 mm, Antal enskilda skyltar: 10

UK 3-TWIN - Genomgångsplint

3002225

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3002225>



ZB 5,QR:FORTL.ZAHLEN - Märkbandsremsa

1050020

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1050020>



Märkbandsremsa, vit, märkt på tvären: löpande tal 1 ... 10, 11 ... 20, osv. till 491 .
.. 500, monteringsätt: montering, för plintbredd: 5,2 mm, textfältets storlek:
5,15 x 10,5 mm

ZB 5,LGS:GLEICHE ZAHLEN - Märkbandsremsa

1050033

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1050033>



Märkbandsremsa, Remsor, vit, märkt, kan märkas med: CMS-P1-PLOTTER,
märkt på längden: lika tal 1 eller 2 osv. till 100, monteringsätt: montering, för
plintbredd: 5,2 mm, textfältets storlek: 5,15 x 10,5 mm, Antal enskilda skyltar: 10

UK 3-TWIN - Genomgångsplint

3002225


<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3002225>



ZB 5,LGS:L1-N,PE - Märkbandsremsa

1050415

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1050415>



Märkbandsremsa, Remsor, vit, märkt, på längden: L1, L2, L3, N, PE, L1, L2, L3, N, PE, monteringsätt: montering, för plintbredd: 5,2 mm, textfältets storlek: 5,15 x 10,5 mm, Antal enskilda skyltar: 10

UC-TM 5 - Skylt för plintar

0818108

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/0818108>



Skylt för plintar, Märkkarta, vit, omärkt, kan märkas med: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, monteringsätt: montering, för plintbredd: 5,2 mm, textfältets storlek: 4,6 x 10,5 mm, Antal enskilda skyltar: 96

UK 3-TWIN - Genomgångsplint

3002225

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3002225>



UC-TM 5 CUS - Skylt för plintar

0824581

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/0824581>



Skylt för plintar, beställbar: kartvis, vit, märkning enligt kunduppgifter, monteringsätt: montering i högt skyltspår, för plintbredd: 5,2 mm, textfältets storlek: 10,5 x 4,6 mm, Antal enskilda skyltar: 96

UCT-TM 5 - Skylt för plintar

0828734

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/0828734>



Skylt för plintar, Märkkarta, vit, omärkt, kan märkas med: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, monteringsätt: montering, för plintbredd: 5,2 mm, textfältets storlek: 4,6 x 10,5 mm, Antal enskilda skyltar: 72

UK 3-TWIN - Genomgångsplint

3002225

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3002225>



UCT-TM 5 CUS - Skylt för plintar

0829595

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/0829595>



Skylt för plintar, beställbar: kartvis, vit, märkning enligt kunduppgifter, monteringsätt: montering i högt skyltspår, för plintbredd: 5,2 mm, textfältets storlek: 4,6 x 10,5 mm, Antal enskilda skyltar: 72

GBS 5-25X12 - Märkskylt för plintgrupper

0810588

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/0810588>



Märkskylt för plintgrupper, snäpps i plintens mitt för skruv-, fjäder- och snabbanslutningsplintar, kan märkas med en etikett 25 x 12 mm eller manuellt med B-STIFT, i fotdelen med ZB 5

UK 3-TWIN - Genomgångsplint

3002225

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3002225>



GBS 5-25X5 - Märkskylt för plintgrupper

0829126

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/0829126>



Gruppbezeichnungsschild, montiert in die Mitte der Platte, für Schraub-, Feder-, Push-in- und Schnellanschlussplatinen, kann mit einem 24 x 4 mm Etikett, oder manuell mit B-STIFT, in der Fußleiste mit ZB 5

STP 5-2-ZB - Skyllhållare

3037643

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3037643>



Skyllhållare, fäst i fjäderkraftplatinor ST 2,5, märks med UC-TM 5, UC-TMF 5, UCT-TM 5, UCT-TMF 5, ZB 5 eller ZBF 5, grå, märkt, monteringsätt: montering

UK 3-TWIN - Genomgångsplint

3002225

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3002225>



CLIPFIX 35 - Ändstöd

3022218

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3022218>



Ändstöd för snabbmontage, för DIN-skena NS 35/7,5 eller DIN-skena NS 35/15, med märkningsmöjlighet, bredd: 9,5 mm, färg: grå

CLIPFIX 35-5 - Ändstöd

3022276

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3022276>



Ändstöd för snabbmontage, för DIN-skena NS 35/7,5 eller DIN-skena NS 35/15, med märkningsmöjlighet, med parkeringsmöjlighet för FBS...5, FBS...6, KSS 5, KSS 6, bredd: 5,15 mm, färg: grå

UK 3-TWIN - Genomgångsplint

3002225

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3002225>




E/NS 35 N - Ändstöd

0800886

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/0800886>

Ändstöd, bredd: 9,5 mm, färg: grå



PSBJ 3/13/4 - Mäthylsa

0201304

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/0201304>

Mäthylsa, pottal: 1, färg: silverfärgad



UK 3-TWIN - Genomgångsplint

3002225

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3002225>



PSB 3/10/4 - Mäthylsa

0601292

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/0601292>



Mäthylsa, poltal: 1, färg: silverfärgad

E/UK - Ändstöd

1201442

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1201442>



Ändstöd, Montering på DIN-skena NS 32 eller NS 35, material: PA, färg: grå

UK 3-TWIN - Genomgångsplint

3002225

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3002225>



E/UK 1 - Ändstöd

1201413

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1201413>



Ändstöd, extra hög till tvåplans- och -treplansplintarna, bredd: 10 mm, färg: grå

SF-SL 0,6X3,5-100 S-VDE - Skruvmejsel

1212587

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1212587>



Manöververktyg, för ST-plintar, VDE-isolerat, med smal isolation integrerad i klingan, även lämpligt som spårskruvmejsel, storlek: 0,6x3,5x100mm, 2-komponenthandtag, med avrullningsskydd

Phoenix Contact 2023 © – alla rättigheter förbehålles
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00
kundservice@phoenixcontact.com