

# EB 10- 8 - Insticksbrygga


0202138

E-nummer: 2911567

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/0202138>



Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



Insticksbrygga, delning: 8 mm, poltal: 10, färg: grå

## Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	0202138
Antal/förp.	10 Styck
Minsta beställningsantal	10 Styck
Försäljningskod	BE1Z2X
Produktnyckel	BE1Z2X
Katalogsida	Sida 117 (C-1-2019)
GTIN	4017918098261
Vikt per styck (inklusive förpackning)	12,06 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	11,524 g
Tullnummer	85366990
Ursprungsland	PL

# EB 10- 8 - Insticksbrygga



0202138

E-nummer: 2911567

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/0202138>

## Tekniska data

### Artikelegenskaper

Produkttyp	Insticksbrygga
Poltal	10
Delning	8 mm

### Mått

Delning	8 mm
---------	------

### Materialuppgifter

Färg	grå
Material	Koppar
Isolationsmaterial	PA

### Miljö- och livslängdsvillkor

#### Omgivningsförhållanden

Drifttemperatur	-60 °C ... 105 °C
Omgivningstemperatur (lagring/transport)	-25 °C ... 60 °C (för kort tid, inte över 24 timmar, -60 °C till +70 °C)
Omgivningstemperatur (montering)	-5 °C ... 70 °C
Omgivningstemperatur (manövrering)	-5 °C ... 70 °C
Tillåten luftfuktighet (lagring/transport)	30 % ... 70 %

### Montering

Monteringsätt	Skruvmontering
---------------	----------------

# EB 10- 8 - Insticksbrygga



0202138

E-nummer: 2911567

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/0202138>

## Klassifikationer

### ECLASS

ECLASS-11.0	27141140
ECLASS-12.0	27141140
ECLASS-13.0	27250303

### ETIM

ETIM 9.0	EC000489
----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

# EB 10- 8 - Insticksbrygga

0202138

E-nummer: 2911567

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/0202138>



## Environmental product compliance

China RoHS	Tidsrymd för ändamålsenlig användning: obegränsad = EFUP-e
	Inga farliga ämnen ligger över gränsvärdena

Phoenix Contact 2023 © – alla rättigheter förbehålles  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB  
Linvägen 2  
S-14144 Huddinge  
+46 (0)8 - 608 64 00  
[kundservice@phoenixcontact.com](mailto:kundservice@phoenixcontact.com)