

# VS-SCRJ-GOF-BU/BU - SC-RJ-honingsats



1652978

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1652978>

Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



SC-RJ-honingsats, duplex, för monteringsram VS-A-F-IP67, användbar för glas- (multimode- & singlemode), PCF- och polymerfiber

## Fördelar

- Hög tillförlitlighet genom omfattande åtgärder för kvalitetssäkring
- Optimerad precision (stabilitet) genom användning av keramikhylsor
- Framtidssäker tack vare RoHS 2-konformitet
- Avstämd kompatibilitet till DIN-skeneadapterar

## Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	1652978
Antal/förp.	1 Styck
Minsta beställningsantal	1 Styck
Information	Tillverkas vid beställning (ingen retur)
Försäljningskod	ABNACF
Produktnyckel	ABNIDA
Katalogsida	Sida 354 (C-2-2019)
GTIN	4017918969943
Vikt per styck (inklusive förpackning)	8,9 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	8,7 g
Tullnummer	85367000
Ursprungsland	DE

1652978

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1652978>

## Tekniska data

### Artikelegenskaper

Konstruktion	SCRJ
Produkttyp	Honinsats
Sensortyp	Ethernet
Porttal	2
Anslutning	SCRJ
Användning	Fiberoptisk koppling
Antal platser	1
Antal kortplatser	2
utförande	Honkontakt
Kabelanslutning	rak

### Elektriska egenskaper

Överföringsmedium	Fiberoptik
-------------------	------------

### Anslutningsdata

#### Anslutningsteknik

Anslutningstyp	Koppling
----------------	----------

### Mått

#### Mekanisk karakteristik

Diameter hylsa	2,50 mm
----------------	---------

### Materialuppgifter

Färg	svart
Kapslingsdelens färg	svart
Brännbarhetsklass enligt UL 94	V0
Material kontakt	keramisk zirkonium
Material, kontakt	kopparlegering
Kåpans material	Plast

### Kabel/ledare

Ledartyp	Glasfiber
Yttermantel / färg	silverfärgad
Draghållfasthet kortvarig/kontinuerlig	40 N
oljebeständighet	nej

#### Fiberoptisk kabel

Antal fibrer	2
fiber	POF, PCF, GOF
Fibertyp	GOF, PCF, POF

1652978

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1652978>

Dämpning	≤ 0,2 dB
Överföringsmedium	Fiberoptik

### Mekaniska egenskaper

Draghållfasthet kortvarig/kontinuerlig	40 N
--	------

### Mekaniska data

Anslutningsfrekvens	≥ 500
---------------------	-------

### Miljö- och livslängdsvillkor

#### Omgivningsförhållanden

Skyddsklass	IP20
	IP20
Drifttemperatur	-25 °C ... 70 °C
Omgivningstemperatur (lagring/transport)	-40 °C ... 85 °C
Omgivningstemperatur (montering)	-5 °C ... 50 °C
Beständighet mot UV-strålning	nej
oljebeständighet	nej

### Standarder och bestämmelser

Beständighet mot UV-strålning	nej
oljebeständighet	nej

### Montering

Anslutningstyp	Koppling
----------------	----------

1652978

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1652978>

## Klassifikationer

### ECLASS

ECLASS-11.0	19170122
ECLASS-12.0	19170122
ECLASS-13.0	19170122

### ETIM

ETIM 9.0	EC001122
----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	43223300
-------------	----------

1652978

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1652978>

## Environmental product compliance

China RoHS	Tidsrymd för ändamålsenlig användning: obegränsad = EFUP-e
	Inga farliga ämnen ligger över gränsvärdena

# VS-SCRJ-GOF-BU/BU - SC-RJ-honinsats

1652978

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1652978>

## Tillbehör

### VS-A-F-IP67 - Montageramar

1653744

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1653744>



Montageram, IP67, för Freenet-system, för rund monteringsöppning, med tätning, utan fästskruvar, färg: grå

### VS-A-F-IP67-BK - Montageramar

1658668

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1658668>



Montageram, IP67, för Freenet-system, för rund monteringsöppning, med tätning, utan fästskruvar, färg: svart

Phoenix Contact 2023 © – alla rättigheter förbehålles  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB  
Linvägen 2  
S-14144 Huddinge  
+46 (0)8 - 608 64 00  
[kundservice@phoenixcontact.com](mailto:kundservice@phoenixcontact.com)