

TP-UK 35 - Skiljeplatta

3008096

E-nummer: 2911509

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3008096>



Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



Skiljeplatta, bredd: 7,5 mm, höjd: 50 mm, färg: grå

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	3008096
Antal/förp.	10 Styck
Minsta beställningsantal	10 Styck
Försäljningskod	BE1Z1X
Produktnyckel	BE1Z1X
Katalogsida	Sida 213 (CL-2005)
GTIN	4017918091590
Vikt per styck (inklusive förpackning)	5,571 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	5,009 g
Tullnummer	39269097
Ursprungsland	DE

TP-UK 35 - Skiljeplatta



3008096

E-nummer: 2911509

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3008096>

Tekniska data

Artikelegenskaper

Produkttyp	Skiljeplatta
------------	--------------

Omgivningsförhållanden

Drifttemperatur	-60 °C ... 105 °C (Max. kortvarig drifttemperatur se RTI Elec.)
Omgivningstemperatur (lagring/transport)	-25 °C ... 60 °C (för kort tid, inte över 24 timmar, -60 °C till +70 °C)
Omgivningstemperatur (montering)	-5 °C ... 70 °C
Omgivningstemperatur (manövrering)	-5 °C ... 70 °C
Tillåten luftfuktighet (lagring/transport)	30 % ... 70 %

Materialuppgifter

Färg	grå
Brännbarhetsklass enligt UL 94	V0

Mått

Bredd	7,5 mm
Höjd	50 mm
Djup	52 mm

Miljö- och livslängdsvillkor

Omgivningsförhållanden

Drifttemperatur	-60 °C ... 105 °C (Max. kortvarig drifttemperatur se RTI Elec.)
Omgivningstemperatur (lagring/transport)	-25 °C ... 60 °C (för kort tid, inte över 24 timmar, -60 °C till +70 °C)
Omgivningstemperatur (montering)	-5 °C ... 70 °C
Omgivningstemperatur (manövrering)	-5 °C ... 70 °C
Tillåten luftfuktighet (lagring/transport)	30 % ... 70 %

TP-UK 35 - Skiljeplatta



3008096

E-nummer: 2911509

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3008096>

Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-11.0	27141133
ECLASS-12.0	27141133
ECLASS-13.0	27250301

ETIM

ETIM 9.0	EC000886
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

TP-UK 35 - Skiljeplatta

3008096

E-nummer: 2911509

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3008096>



Environmental product compliance

China RoHS	Tidsrymd för ändamålsenlig användning: obegränsad = EFUP-e
	Inga farliga ämnen ligger över gränsvärdena

Phoenix Contact 2023 © – alla rättigheter förbehålles
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00
kundservice@phoenixcontact.com