

# UK 3-RETURN-PE - Skyddsledarplint




3002555

E-nummer: 2910230

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3002555>

Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



Skyddsledarplint med skruvanslutning, diameter: 0,2-2,5 mm<sup>2</sup>, AWG: 24-12, bredd: 5,2 mm, färg: grön-gul

## Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	3002555
Antal/förp.	50 Styck
Minsta beställningsantal	1 Styck
Information	Tillverkas vid beställning (ingen retur)
Försäljningskod	BE1221
Produktnyckel	BE1221
Katalogsida	Sida 227 (CL-2005)
GTIN	4017918090326
Vikt per styck (inklusive förpackning)	19,436 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	19,436 g
Tullnummer	85369010
Ursprungsland	PL

3002555

E-nummer: 2910230

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3002555>

## Tekniska data

### Artikelegenskaper

Produkttyp	Skyddsledarplint
Antal anslutningar	2
Antal rader	2

### Isoleringsegenskaper

Överspänningskategori	III
Nedsmutningsgrad	3

### Elektriska egenskaper

Dimensionerad stötspänning	6 kV
----------------------------	------

### Anslutningsdata

Skyddsledarfot	Ja
Antal anslutningar per plan	2

### Etage 1 oben 1 unten 1

Skruvgänga	M3
Anmärkning	DIN skenorans strömöverföringskapacitet ska beaktas.
Åtdragningsmoment	0,6 ... 0,8 Nm
Avisoleringslängd	8 mm
Håltolk	A3
Ledararea styv	0,2 mm <sup>2</sup> ... 4 mm <sup>2</sup>
Ledararea AWG	24 ... 12 (omräknat enligt IEC)
Ledararea flexibel	0,2 mm <sup>2</sup> ... 2,5 mm <sup>2</sup>
Ledararea flexibel [AWG]	24 ... 14 (omräknat enligt IEC)
Ledararea flexibel (trådändhylsa utan plasthylsa)	0,25 mm <sup>2</sup> ... 2,5 mm <sup>2</sup>
Ledararea flexibel (trådändhylsa med plasthylsa)	0,25 mm <sup>2</sup> ... 1,5 mm <sup>2</sup>
Ledararea AWG	30 ... 12 (omräknat enligt IEC)

### Mått

Bredd	5,2 mm
-------	--------

### Materialuppgifter

Färg	grön-gul
Brännbarhetsklass enligt UL 94	V2
Isolationsgrupp	I
Isolationsmaterial	PA
Temperaturindex för isoleringsmaterial (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21))	125 °C
Relativt index för isoleringsmaterial (Elec., UL 746 B)	125 °C

# UK 3-RETURN-PE - Skyddsledarplint



3002555

E-nummer: 2910230

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3002555>

## Mekaniska egenskaper

### Allmänt

Klämfäste	0,6 Nm ... 0,8 Nm (PE-bas med montageskruv, M3)
-----------	---

### Mekaniska data

Öppen sidovägg	Nej
----------------	-----

## Montering

Monteringsätt	NS 35/7,5
	NS 35/15
	NS 32
Klämfäste	0,6 Nm ... 0,8 Nm (PE-bas med montageskruv, M3)

# UK 3-RETURN-PE - Skyddsledarplint


3002555

E-nummer: 2910230

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3002555>

## Ritningar

Kopplingsschema



# UK 3-RETURN-PE - Skyddsledarplint



3002555

E-nummer: 2910230

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3002555>

## Klassifikationer

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121410
-------------	----------

# UK 3-RETURN-PE - Skyddsledarplint



3002555

E-nummer: 2910230

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3002555>

## Environmental product compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
	4-Nonylphenol, branched and linear
China RoHS	Miljövämlig användningsperiod (EFUP): 50 år
	Information om farliga substanser finns i tillverkarförklaringen under "Nedladdningar"

# UK 3-RETURN-PE - Skyddsledarplint

3002555

E-nummer: 2910230

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3002555>



## Tillbehör

### SBS 5:UNBEDRUCKT - Märkkarta

1007219

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1007219>



Märkkarta, Kort, vit, omärkt, kan märkas med: Märkpenna, perforerad, monteringsätt: montering i högt skyltspår, montering i lågt skyltspår, för plintbredd: 5 mm, textfältets storlek: 6 x 5,1 mm, Antal enskilda skyltar: 250

---

### NS 32 PERF 2000MM-VPE 10 - DIN-skena med hål

1201002

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1201002>



DIN-skena med hål, Förpackningsvariant med 10 stycken (20 m), enligt EN 60715, material: Stål, förzinkad, passiverad, G-Profil, färg: silver

# UK 3-RETURN-PE - Skyddsledarplint

3002555

E-nummer: 2910230

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3002555>



## NS 32 UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN-skena utan hål

1201015

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1201015>



DIN-skena utan hål, Förpackningsvariant med 10 stycken (20 m), enligt EN 60715, material: Stål, förzinkad, passiverad, G-Profil, färg: silverfärgad

---

## NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - DIN-skena med hål

0801733

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/0801733>



DIN-skena med hål, Förpackningsvariant med 25 stycken (50 m), enligt EN 60715, material: Stål, förzinkad, passiverad, Standardprofil, färg: silver



# UK 3-RETURN-PE - Skyddsledarplint

3002555

E-nummer: 2910230

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3002555>



## NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - DIN-skena utan hål

0801681

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/0801681>



DIN-skena utan hål, Förpackningsvariant med 25 stycken (50 m), enligt EN 60715, material: Stål, förzinkad, passiverad, Standardprofil, färg: silverfärgad

---

## NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - DIN-skena med hål

1204119

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1204119>



DIN-skena med hål, Förpackningsvariant med 25 stycken (50 m), enligt EN 60715, material: Stål, förzinkad, vit-passiverad, Standardprofil, färg: silverfärgad

# UK 3-RETURN-PE - Skyddsledarplint

3002555

E-nummer: 2910230

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3002555>



## NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN-skena utan hål

1204122

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1204122>



DIN-skena utan hål, Förpackningsvariant med 10 stycken (20 m), enligt EN 60715, material: Stål, förzinkad, vit-passiverad, Standardprofil, färg: silverfärgad

---

## NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - DIN-skena utan hål

0801704

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/0801704>



DIN-skena utan hål, Förpackningsvariant med 25 stycken (50 m), enligt EN 60715, material: Aluminium, obehandlad, Standardprofil, färg: silverfärgad

# UK 3-RETURN-PE - Skyddsledarplint

3002555

E-nummer: 2910230

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3002555>



## NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - DIN-skena med hål

1206421

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1206421>



DIN-skena med hål, Förpackningsvariant med 25 stycken (50 m), enligt EN 60715, material: Stål, förzinkad, Standardprofil, färg: silverfärgad

---

## NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - DIN-skena utan hål

1206434

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1206434>



DIN-skena utan hål, Förpackningsvariant med 25 stycken (50 m), enligt EN 60715, material: Stål, förzinkad, Standardprofil, färg: silverfärgad

# UK 3-RETURN-PE - Skyddsledarplint

3002555

E-nummer: 2910230

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3002555>



## NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN-skena utan hål

0801762

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/0801762>



DIN-skena utan hål, Förpackningsvariant med 10 stycken (20 m), enligt EN 60715, material: Koppar, obehandlad, Standardprofil, färg: kopparfärg

---

## NS 35/ 7,5 CAP - Ändkåpa

1206560

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1206560>

Ändstycke för DIN-skena, till DIN-skena NS 35/7,5



# UK 3-RETURN-PE - Skyddsledarplint

3002555

E-nummer: 2910230

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3002555>



## NS 35/15 PERF 2000MM - DIN-skena med hål

1201730

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1201730>



DIN-skena med hål, Förpackningsvariant med 25 stycken (50 m), enligt EN 60715:, material: Stål, förzinkad, passiverad, Standardprofil, färg: silverfärgad

---

## NS 35/15 UNPERF 2000MM - DIN-skena utan hål

1201714

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1201714>



DIN-skena utan hål, Förpackningsvariant med 25 stycken (50 m), enligt EN 60715:, material: Stål, förzinkad, passiverad, Standardprofil, färg: silverfärgad

# UK 3-RETURN-PE - Skyddsledarplint

3002555

E-nummer: 2910230

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3002555>



## NS 35/15 WH PERF 2000MM - DIN-skena med hål

0806602

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/0806602>



DIN-skena med hål, Förpackningsvariant med 25 stycken (50 m), enligt EN 60715:, material: Stål, förzinkad, vit-passiverad, Standardprofil, färg: vit

---

## NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN-skena utan hål

1204135

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1204135>



DIN-skena utan hål, Förpackningsvariant med 10 stycken (20 m), enligt EN 60715:, material: Stål, förzinkad, vit-passiverad, Standardprofil, färg: silverfärgad

# UK 3-RETURN-PE - Skyddsledarplint

3002555

E-nummer: 2910230

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3002555>



## NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - DIN-skena utan hål

1201756

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1201756>



DIN-skena utan hål, enligt EN 60715:, material: Aluminium, obehandlad, Standardprofil, färg: silverfärgad

---

## NS 35/15 ZN PERF 2000MM - DIN-skena med hål

1206599

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1206599>



DIN-skena med hål, Förpackningsvariant med 25 stycken (50 m), enligt EN 60715:, material: Stål, förzinkad, Standardprofil, färg: silverfärgad

# UK 3-RETURN-PE - Skyddsledarplint

3002555

E-nummer: 2910230

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3002555>



## NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - DIN-skena utan hål

1206586

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1206586>



DIN-skena utan hål, Förpackningsvariant med 25 stycken (50 m), enligt EN 60715:, material: Stål, förzinkad, Standardprofil, färg: silverfärgad

---

## NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN-skena utan hål

1201895

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1201895>



DIN-skena utan hål, Förpackningsvariant med 10 stycken (20 m), enligt EN 60715:, material: Koppar, obehandlad, Standardprofil, färg: kopparfärgad



## UK 3-RETURN-PE - Skyddsledarplint

3002555

E-nummer: 2910230

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3002555>



## NS 35/15 CAP - Ändkåpa

1206573

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1206573>

Ändstycke för DIN-skena, till DIN-skena NS 35/15



---

## ZB 5 :UNBEDRUCKT - Märkbandsremsa

1050004

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1050004>



Märkbandsremsa, Remsor, vit, omärkt, kan märkas med: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, monteringsätt: montering, för plintbredd: 5,2 mm, textfältets storlek: 5,1 x 10,5 mm, Antal enskilda skyltar: 10

# UK 3-RETURN-PE - Skyddsledarplint

3002555

E-nummer: 2910230

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3002555>



## ZB 5 CUS - Märkbandsremsa

0824962

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/0824962>



Märkbandsremsa, beställbar: remsvis, vit, märkning enligt kunduppgifter, monteringsätt: montering i högt skyltspår, för plintbredd: 5,2 mm, textfältets storlek: 5,15 x 10,5 mm, Antal enskilda skyltar: 10

## ZB 5,LGS:FORTL.ZAHLEN - Märkbandsremsa

1050017

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1050017>



Märkbandsremsa, Remsor, vit, märkt, märkt på längden: löpande tal 1 ... 10, 11 . .. 20, osv. till 491 ... 500, monteringsätt: montering, för plintbredd: 5,2 mm, textfältets storlek: 5,15 x 10,5 mm, Antal enskilda skyltar: 10

# UK 3-RETURN-PE - Skyddsledarplint

3002555

E-nummer: 2910230

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3002555>



## ZB 5,QR:FORTL.ZAHLEN - Märkbandsremsa

1050020

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1050020>



Märkbandsremsa, vit, märkt på tvären: löpande tal 1 ... 10, 11 ... 20, osv. till 491 .. 500, monteringsätt: montering, för plintbredd: 5,2 mm, textfältets storlek: 5,15 x 10,5 mm

## ZB 5,LGS:GLEICHE ZAHLEN - Märkbandsremsa

1050033

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1050033>



Märkbandsremsa, Remsor, vit, märkt, kan märkas med: CMS-P1-PLOTTER, märkt på längden: lika tal 1 eller 2 osv. till 100, monteringsätt: montering, för plintbredd: 5,2 mm, textfältets storlek: 5,15 x 10,5 mm, Antal enskilda skyltar: 10

# UK 3-RETURN-PE - Skyddsledarplint

3002555

E-nummer: 2910230


<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3002555>



## ZB 5,LGS:L1-N,PE - Märkbandsremsa

1050415

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1050415>



Märkbandsremsa, Remsor, vit, märkt, på längden: L1, L2, L3, N, PE, L1, L2, L3, N, PE, monteringsätt: montering, för plintbredd: 5,2 mm, textfältets storlek: 5,15 x 10,5 mm, Antal enskilda skyltar: 10

## UC-TM 5 - Skylt för plintar

0818108

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/0818108>



Skylt för plintar, Märkkarta, vit, omärkt, kan märkas med: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, monteringsätt: montering, för plintbredd: 5,2 mm, textfältets storlek: 4,6 x 10,5 mm, Antal enskilda skyltar: 96

# UK 3-RETURN-PE - Skyddsledarplint

3002555

E-nummer: 2910230


<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3002555>



## UC-TM 5 CUS - Skylt för plintar

0824581

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/0824581>



Skylt för plintar, beställbar: kartvis, vit, märkning enligt kunduppgifter, monteringsätt: montering i högt skyltspår, för plintbredd: 5,2 mm, textfältets storlek: 10,5 x 4,6 mm, Antal enskilda skyltar: 96

---

## UCT-TM 5 - Skylt för plintar

0828734

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/0828734>



Skylt för plintar, Märkkarta, vit, omärkt, kan märkas med: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, monteringsätt: montering, för plintbredd: 5,2 mm, textfältets storlek: 4,6 x 10,5 mm, Antal enskilda skyltar: 72

# UK 3-RETURN-PE - Skyddsledarplint

3002555

E-nummer: 2910230

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3002555>



## UCT-TM 5 CUS - Skylt för plintar

0829595

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/0829595>



Skylt för plintar, beställbar: kartvis, vit, märkning enligt kunduppgifter, monteringsätt: montering i högt skyltspår, för plintbredd: 5,2 mm, textfältets storlek: 4,6 x 10,5 mm, Antal enskilda skyltar: 72

---

## GBS 5-25X12 - Märkskylt för plintgrupper

0810588

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/0810588>



Märkskylt för plintgrupper, snäpps i plintens mitt för skruv-, fjäder- och snabbanslutningsplintar, kan märkas med en etikett 25 x 12 mm eller manuellt med B-STIFT, i fotdelen med ZB 5

# UK 3-RETURN-PE - Skyddsledarplint

3002555

E-nummer: 2910230

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3002555>



## GBS 5-25X5 - Märkskylt för plintgrupper

0829126

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/0829126>



Gruppbezeichnungsskylt, monteras i plintens mitt, för skruv-, dragfjäder-, Push-in- och snabbanslutningsplintar, kan märkas med en etikett 24 x 4, eller manuellt med B-STIFT, i fotdelen med ZB 5

---

## STP 5-2-ZB - Skylthållare

3037643

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3037643>



Skylthållare, snäpps in i fjäderkraftplintar ST 2,5, märks med UC-TM 5, UC-TMF 5, UCT-TM 5, UCT-TMF 5, ZB 5 eller ZBF 5, grå, omärkt, monteringsätt: montering

# UK 3-RETURN-PE - Skyddsledarplint

3002555

E-nummer: 2910230

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3002555>

## E/UK - Ändstöd

1201442

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1201442>

Ändstöd, Montering på DIN-skena NS 32 eller NS 35, material: PA, färg: grå



---

## E/UK 1 - Ändstöd

1201413

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1201413>

Ändstöd, extra hög till tvåplans- och - treplansplintarna, bredd: 10 mm, färg: grå



---

Phoenix Contact 2023 © – alla rättigheter förbehålles  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB  
Linvägen 2  
S-14144 Huddinge  
+46 (0)8 - 608 64 00  
[kundservice@phoenixcontact.com](mailto:kundservice@phoenixcontact.com)