

# UK 5-TWIN-PE - Skyddsledarplint




1923076

E-nummer: 2910744

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1923076>

Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



Enplansskyddsledarradplint med ensidig dubbelanslutning, area: 0,2 ... 4 mm<sup>2</sup>, AWG: 24 - 12, bredd: 6,2 mm, färg: grön-gul

## Fördelar

- Samma form och uppdelning som genomgångsplintarna
- Universal-skyddsledarfot för montering på NS 35...- eller NS 32...-DIN-skenor (förutom NS 35/15-2,3)

## Affärsmässiga uppgifter

|  |  |
|--|--|
| Artikelnr                              | 1923076                                  |
| Antal/förp.                            | 50 Styck                                 |
| Minsta beställningsantal               | 1 Styck                                  |
| Information                            | Tillverkas vid beställning (ingen retur) |
| Försäljningskod                        | BE1222                                   |
| Produktnyckel                          | BE1222                                   |
| Katalogsida                            | Sida 469 (C-1-2019)                      |
| GTIN                                   | 4017918052461                            |
| Vikt per styck (inklusive förpackning) | 24,7 g                                   |
| Vikt per styck (exklusive förpackning) | 24,7 g                                   |
| Tullnummer                             | 85369010                                 |
| Ursprungsland                          | PL                                       |

# UK 5-TWIN-PE - Skyddsledarplint



1923076

E-nummer: 2910744

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1923076>

## Tekniska data

### Artikelegenskaper

|                    |                  |
|--------------------|------------------|
| Produkttyp         | Skyddsledarplint |
| Antal anslutningar | 3                |
| Antal rader        | 2                |

### Isoleringsegenskaper

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| Överspänningskategori | III |
| Nedsmutningsgrad      | 2   |

### Elektriska egenskaper

|                                       |        |
|---------------------------------------|--------|
| Dimensionerad stötspänning            | 6 kV   |
| Maximal förlusteffekt vid märkvillkor | 1,02 W |

### Anslutningsdata

|                             |                   |
|-----------------------------|-------------------|
| Skyddsledarfot              | Ja                |
| Antal anslutningar per plan | 3                 |
| Märkarea                    | 4 mm <sup>2</sup> |

#### 1. Plan

|   |  |
|---|--|
| Skruvgänga  | M3   |
| Anmärkning  | DIN skenorans strömöverföringskapacitet ska beaktas. |
| Åtdragningsmoment                                 | 0,6 ... 0,8 Nm                                       |
| Avisoleringslängd                                 | 8 mm   |
| Anslutning enligt norm                            | IEC 60947-7-2  |
| Ledararea styv                                    | 0,2 mm <sup>2</sup> ... 4 mm <sup>2</sup>            |
| Ledararea AWG                                     | 24 ... 12 (omräknat enligt IEC)                      |
| Ledararea flexibel                                | 0,2 mm <sup>2</sup> ... 4 mm <sup>2</sup>            |
| Ledararea flexibel [AWG]                          | 24 ... 12 (omräknat enligt IEC)                      |
| Ledararea flexibel (trådändhylsa utan plasthylsa) | 0,25 mm <sup>2</sup> ... 4 mm <sup>2</sup>           |
| Ledararea flexibel (trådändhylsa med plasthylsa)  | 0,25 mm <sup>2</sup> ... 2,5 mm <sup>2</sup>         |

### Mått

|                   |         |
|-------------------|---------|
| Bredd             | 6,2 mm  |
| Höjd              | 50,5 mm |
| Djup på NS 32     | 52 mm   |
| Djup på NS 35/7,5 | 47 mm   |
| Djup på NS 35/15  | 54,5 mm |

### Materialuppgifter

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| Färg                           | grön-gul |
| Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V2       |

# UK 5-TWIN-PE - Skyddsledarplint



1923076

E-nummer: 2910744

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1923076>

|   |        |
|---|--------|
| Isolationsgrupp   | I      |
| Isolationsmaterial  | PA     |
| Temperaturindex för isoleringsmaterial (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 125 °C |
| Relativt index för isoleringsmaterial (Elec., UL 746 B)               | 125 °C |

## Mekaniska egenskaper

### Allmänt

|           |   |
|-----------|---|
| Klämfäste | 0,6 Nm ... 0,8 Nm (PE-bas med montageskruv, M3) |
|-----------|---|

### Mekaniska data

|                |     |
|----------------|-----|
| Öppen sidovägg | Nej |
|----------------|-----|

## Miljö- och livslängdsvillkor

### Omgivningsförhållanden

|  |  |
|--|--|
| Drifttemperatur                            | -60 °C ... 105 °C (Max. kortvarig drifttemperatur se RTI Elec.)          |
| Omgivningstemperatur (lagring/transport)   | -25 °C ... 60 °C (för kort tid, inte över 24 timmar, -60 °C till +70 °C) |
| Omgivningstemperatur (montering)           | -5 °C ... 70 °C  |
| Omgivningstemperatur (manövrering)         | -5 °C ... 70 °C  |
| Tillåten luftfuktighet (lagring/transport) | 30 % ... 70 %  |

## Standarder och bestämmelser

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| Anslutning enligt norm | IEC 60947-7-2 |
|------------------------|---------------|

## Montering

|               |   |
|---------------|---|
| Monteringsätt | NS 35/7,5                                       |
|               | NS 35/15  |
|               | NS 32   |
| Klämfäste     | 0,6 Nm ... 0,8 Nm (PE-bas med montageskruv, M3) |

# UK 5-TWIN-PE - Skyddsledarplint


1923076

E-nummer: 2910744

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1923076>

## Ritningar

Kopplingsschema



# UK 5-TWIN-PE - Skyddsledarplint



1923076

E-nummer: 2910744

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1923076>

## Godkännanden

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1923076>

### DNV

Godkännande-ID: TAE00001CT



### IECEE CB Scheme

Godkännande-ID: NL-39915\_A1

|  | Märkspänning $U_N$ | Märkström $I_N$ | Area AWG | Area $\text{mm}^2$ |
|--|--------------------|-----------------|----------|--------------------|
|  | -                  | -               | -        | - 4                |



### EAC

Godkännande-ID: RU C-DE.BL08.B.00534



### cULus Recognized

Godkännande-ID: E60425

|            | Märkspänning $U_N$ | Märkström $I_N$ | Area AWG | Area $\text{mm}^2$ |
|------------|--------------------|-----------------|----------|--------------------|
| Usegroup B | -                  | -               | 30 - 10  | -                  |
| Usegroup C | -                  | -               | 30 - 10  | -                  |
| Usegroup F | -                  | -               | 30 - 10  | -                  |
| Usegroup D | -                  | -               | 30 - 10  | -                  |



### NK

Godkännande-ID: 09 ME 141



### KEMA-KEUR

Godkännande-ID: 71-126335

|  | Märkspänning $U_N$ | Märkström $I_N$ | Area AWG | Area $\text{mm}^2$ |
|--|--------------------|-----------------|----------|--------------------|
|  | -                  | -               | -        | - 4                |

# UK 5-TWIN-PE - Skyddsledarplint



1923076

E-nummer: 2910744

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1923076>

## Klassifikationer

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-11.0 | 27141141 |
| ECLASS-13.0 | 27250103 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 8.0 | EC000901 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
|-------------|----------|

# UK 5-TWIN-PE - Skyddsledarplint

1923076

E-nummer: 2910744

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1923076>



## Environmental product compliance

China RoHS

Tidsrymd för ändamålsenlig användning: obegränsad = EFUP-e

Inga farliga ämnen ligger över gränsvärdena

# UK 5-TWIN-PE - Skyddsledarplint

1923076

E-nummer: 2910744

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1923076>



## Tillbehör

### SBS 6:UNBEDRUCKT - Märkkarta

1007222

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1007222>



Märkkarta, Kort, vit, omärkt, kan märkas med: Märkpenna, monteringsätt: montering, montering i lågt skyltspår, för plintbredd: 6 mm, textfältets storlek: 6 x 6,1 mm, Antal enskilda skyltar: 250

---

### NS 32 PERF 2000MM-VPE 10 - DIN-skena med hål

1201002

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1201002>



DIN-skena med hål, Förpackningsvariant med 10 stycken (20 m), enligt EN 60715, material: Stål, förzinkad, passiverad, G-Profil, färg: silver



# UK 5-TWIN-PE - Skyddsledarplint

1923076

E-nummer: 2910744

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1923076>



## NS 32 UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN-skena utan hål

1201015

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1201015>



DIN-skena utan hål, Förpackningsvariant med 10 stycken (20 m), enligt EN 60715, material: Stål, förzinkad, passiverad, G-Profil, färg: silverfärgad

---

## NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - DIN-skena med hål

0801733

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/0801733>



DIN-skena med hål, Förpackningsvariant med 25 stycken (50 m), enligt EN 60715, material: Stål, förzinkad, passiverad, Standardprofil, färg: silver

# UK 5-TWIN-PE - Skyddsledarplint

1923076

E-nummer: 2910744

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1923076>



## NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - DIN-skena utan hål

0801681

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/0801681>



DIN-skena utan hål, Förpackningsvariant med 25 stycken (50 m), enligt EN 60715, material: Stål, förzinkad, passiverad, Standardprofil, färg: silverfärgad

---

## NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - DIN-skena med hål

1204119

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1204119>



DIN-skena med hål, Förpackningsvariant med 25 stycken (50 m), enligt EN 60715, material: Stål, förzinkad, vit-passiverad, Standardprofil, färg: silverfärgad

# UK 5-TWIN-PE - Skyddsledarplint

1923076

E-nummer: 2910744

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1923076>



## NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN-skena utan hål

1204122

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1204122>



DIN-skena utan hål, Förpackningsvariant med 10 stycken (20 m), enligt EN 60715, material: Stål, förzinkad, vit-passiverad, Standardprofil, färg: silverfärgad

---

## NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - DIN-skena utan hål

0801704

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/0801704>



DIN-skena utan hål, Förpackningsvariant med 25 stycken (50 m), enligt EN 60715, material: Aluminium, obehandlad, Standardprofil, färg: silverfärgad

# UK 5-TWIN-PE - Skyddsledarplint

1923076

E-nummer: 2910744

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1923076>



## NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - DIN-skena med hål

1206421

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1206421>



DIN-skena med hål, Förpackningsvariant med 25 stycken (50 m), enligt EN 60715, material: Stål, förzinkad, Standardprofil, färg: silverfärgad

---

## NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - DIN-skena utan hål

1206434

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1206434>



DIN-skena utan hål, Förpackningsvariant med 25 stycken (50 m), enligt EN 60715, material: Stål, förzinkad, Standardprofil, färg: silverfärgad

# UK 5-TWIN-PE - Skyddsledarplint

1923076

E-nummer: 2910744

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1923076>



## NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN-skena utan hål

0801762

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/0801762>



DIN-skena utan hål, Förpackningsvariant med 10 stycken (20 m), enligt EN 60715, material: Koppar, obehandlad, Standardprofil, färg: kopparfärg

---

## NS 35/ 7,5 CAP - Ändkåpa

1206560

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1206560>

Ändstycke för DIN-skena, till DIN-skena NS 35/7,5



# UK 5-TWIN-PE - Skyddsledarplint

1923076

E-nummer: 2910744

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1923076>



## NS 35/15 PERF 2000MM - DIN-skena med hål

1201730

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1201730>



DIN-skena med hål, Förpackningsvariant med 25 stycken (50 m), enligt EN 60715:, material: Stål, förzinkad, passiverad, Standardprofil, färg: silverfärgad

---

## NS 35/15 UNPERF 2000MM - DIN-skena utan hål

1201714

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1201714>



DIN-skena utan hål, Förpackningsvariant med 25 stycken (50 m), enligt EN 60715:, material: Stål, förzinkad, passiverad, Standardprofil, färg: silverfärgad

# UK 5-TWIN-PE - Skyddsledarplint

1923076

E-nummer: 2910744

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1923076>



## NS 35/15 WH PERF 2000MM - DIN-skena med hål

0806602

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/0806602>



DIN-skena med hål, Förpackningsvariant med 25 stycken (50 m), enligt EN 60715:, material: Stål, förzinkad, vit-passiverad, Standardprofil, färg: vit

---

## NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN-skena utan hål

1204135

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1204135>



DIN-skena utan hål, Förpackningsvariant med 10 stycken (20 m), enligt EN 60715:, material: Stål, förzinkad, vit-passiverad, Standardprofil, färg: silverfärgad

# UK 5-TWIN-PE - Skyddsledarplint

1923076

E-nummer: 2910744

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1923076>



## NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - DIN-skena utan hål

1201756

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1201756>



DIN-skena utan hål, enligt EN 60715:, material: Aluminium, obehandlad, Standardprofil, färg: silverfärgad

---

## NS 35/15 ZN PERF 2000MM - DIN-skena med hål

1206599

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1206599>



DIN-skena med hål, Förpackningsvariant med 25 stycken (50 m), enligt EN 60715:, material: Stål, förzinkad, Standardprofil, färg: silverfärgad



# UK 5-TWIN-PE - Skyddsledarplint

1923076

E-nummer: 2910744

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1923076>



## NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - DIN-skena utan hål

1206586

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1206586>



DIN-skena utan hål, Förpackningsvariant med 25 stycken (50 m), enligt EN 60715:, material: Stål, förzinkad, Standardprofil, färg: silverfärgad

---

## NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN-skena utan hål

1201895

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1201895>



DIN-skena utan hål, Förpackningsvariant med 10 stycken (20 m), enligt EN 60715:, material: Koppar, obehandlad, Standardprofil, färg: kopparfärgad

## UK 5-TWIN-PE - Skyddsledarplint

1923076

E-nummer: 2910744

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1923076>



## NS 35/15 CAP - Ändkåpa

1206573

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1206573>

Ändstycke för DIN-skena, till DIN-skena NS 35/15




---

## ZB 5 :UNBEDRUCKT - Märkbandsremsa

1050004

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1050004>



Märkbandsremsa, Remsor, vit, omärkt, kan märkas med: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, monteringsätt: montering, för plintbredd: 5,2 mm, textfältets storlek: 5,1 x 10,5 mm, Antal enskilda skyltar: 10

# UK 5-TWIN-PE - Skyddsledarplint

1923076

E-nummer: 2910744

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1923076>



## ZB 5 CUS - Märkbandsremsa

0824962

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/0824962>



Märkbandsremsa, beställbar: remsvis, vit, märkning enligt kunduppgifter, monteringsätt: montering i högt skyltspår, för plintbredd: 5,2 mm, textfältets storlek: 5,15 x 10,5 mm, Antal enskilda skyltar: 10

---

## ZB 5,LGS:FORTL.ZAHLEN - Märkbandsremsa

1050017

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1050017>



Märkbandsremsa, Remsor, vit, märkt, märkt på längden: löpande tal 1 ... 10, 11 . .. 20, osv. till 491 ... 500, monteringsätt: montering, för plintbredd: 5,2 mm, textfältets storlek: 5,15 x 10,5 mm, Antal enskilda skyltar: 10

# UK 5-TWIN-PE - Skyddsledarplint

1923076

E-nummer: 2910744


<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1923076>



## ZB 5,QR:FORTL.ZAHLEN - Märkbandsremsa

1050020

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1050020>



Märkbandsremsa, vit, märkt på tvären: löpande tal 1 ... 10, 11 ... 20, osv. till 491 .  
.. 500, monteringsätt: montering, för plintbredd: 5,2 mm, textfältets storlek:  
5,15 x 10,5 mm

## ZB 5,LGS:GLEICHE ZAHLEN - Märkbandsremsa

1050033

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1050033>



Märkbandsremsa, Remsor, vit, märkt, kan märkas med: CMS-P1-PLOTTER,  
märkt på längden: lika tal 1 eller 2 osv. till 100, monteringsätt: montering, för  
plintbredd: 5,2 mm, textfältets storlek: 5,15 x 10,5 mm, Antal enskilda skyltar: 10

# UK 5-TWIN-PE - Skyddsledarplint

1923076

E-nummer: 2910744

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1923076>



## ZB 5,LGS:L1-N,PE - Märkbandsremsa

1050415

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1050415>



Märkbandsremsa, Remsor, vit, märkt, på längden: L1, L2, L3, N, PE, L1, L2, L3, N, PE, monteringsätt: montering, för plintbredd: 5,2 mm, textfältets storlek: 5,15 x 10,5 mm, Antal enskilda skyltar: 10

## UC-TM 5 - Skylt för plintar

0818108

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/0818108>



Skylt för plintar, Märkkarta, vit, omärkt, kan märkas med: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, monteringsätt: montering, för plintbredd: 5,2 mm, textfältets storlek: 4,6 x 10,5 mm, Antal enskilda skyltar: 96

# UK 5-TWIN-PE - Skyddsledarplint

1923076

E-nummer: 2910744

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1923076>



## UC-TM 5 CUS - Skylt för plintar

0824581

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/0824581>



Skylt för plintar, beställbar: kartvis, vit, märkning enligt kunduppgifter, monteringsätt: montering i högt skyltspår, för plintbredd: 5,2 mm, textfältets storlek: 10,5 x 4,6 mm, Antal enskilda skyltar: 96

---

## UCT-TM 5 - Skylt för plintar

0828734

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/0828734>



Skylt för plintar, Märkkarta, vit, omärkt, kan märkas med: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, monteringsätt: montering, för plintbredd: 5,2 mm, textfältets storlek: 4,6 x 10,5 mm, Antal enskilda skyltar: 72

# UK 5-TWIN-PE - Skyddsledarplint

1923076

E-nummer: 2910744

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1923076>



## UCT-TM 5 CUS - Skylt för plintar

0829595

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/0829595>



Skylt för plintar, beställbar: kartvis, vit, märkning enligt kunduppgifter, monteringsätt: montering i högt skyltspår, för plintbredd: 5,2 mm, textfältets storlek: 4,6 x 10,5 mm, Antal enskilda skyltar: 72

---

## GBS 5-25X12 - Märkskylt för plintgrupper

0810588

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/0810588>



Märkskylt för plintgrupper, snäpps i plintens mitt för skruv-, fjäder- och snabbanslutningsplintar, kan märkas med en etikett 25 x 12 mm eller manuellt med B-STIFT, i fotdelen med ZB 5

# UK 5-TWIN-PE - Skyddsledarplint

1923076

E-nummer: 2910744

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1923076>



## GBS 5-25X5 - Märkskylt för plintgrupper

0829126

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/0829126>



Gruppbeteckningsskylt, monteras i plintens mitt, för skruv-, dragfjäder-, Push-in- och snabbanslutningsplintar, kan märkas med en etikett 24 x 4, eller manuellt med B-STIFT, i fotdelen med ZB 5

---

## STP 5-2-ZB - Skylthållare

3037643

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3037643>



Skylthållare, snäpps in i fjäderkraftplintar ST 2,5, märks med UC-TM 5, UC-TMF 5, UCT-TM 5, UCT-TMF 5, ZB 5 eller ZBF 5, grå, omärkt, monteringsätt: montering



# UK 5-TWIN-PE - Skyddsledarplint

1923076

E-nummer: 2910744

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1923076>



## E/UK - Ändstöd

1201442

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1201442>

Ändstöd, Montering på DIN-skena NS 32 eller NS 35, material: PA, färg: grå



---

## E/UK 1 - Ändstöd

1201413

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1201413>

Ändstöd, extra hög till tvåplans- och -treplansplintarna, bredd: 10 mm, färg: grå



# UK 5-TWIN-PE - Skyddsledarplint

1923076

E-nummer: 2910744

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1923076>



## SF-SL 0,6X3,5-100 S-VDE - Skruvmejsel

1212587

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1212587>



Manöververktyg, för ST-plintar, VDE-isolerat, med smal isolation integrerad i klingan, även lämpligt som spårskruvmejsel, storlek: 0,6x3,5x100mm, 2-komponenthandtag, med avrullningsskydd

---

Phoenix Contact 2023 © – alla rättigheter förbehålles  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB  
Linvägen 2  
S-14144 Huddinge  
+46 (0)8 - 608 64 00  
[kundservice@phoenixcontact.com](mailto:kundservice@phoenixcontact.com)