


# UKKB 5-PE - Skyddsledarplint

3007123

E-nummer: 2910764

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3007123>

Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



Skyddsledarplint, anslutningstyp: Skruvanslutning, 1:a och 2:a plan, area: 0,2 mm<sup>2</sup> - 4 mm<sup>2</sup>, monteringssätt: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, färg: grön-gul

## Fördelar

- Samma form och uppdelning som genomgångsplintarna
- Universal-skyddsledarfot för montering på NS 35...- eller NS 32...-DIN-skenor (förutom NS 35/15-2,3)
- Planförskjutningen erbjuder obehindrad tillgång till de undre anslutningsplanen, även när alla anslutningar används

## Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	3007123
Antal/förp.	50 Styck
Minsta beställningsantal	50 Styck
Information	Tillverkas vid beställning (ingen retur)
Försäljningskod	BE1224
Produktnyckel	BE1224
Katalogsida	Sida 475 (C-1-2019)
GTIN	4017918091538
Vikt per styck (inklusive förpackning)	30,9 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	30,9 g
Tullnummer	85369010
Ursprungsland	DE

3007123

E-nummer: 2910764

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3007123>

## Tekniska data

### Artikelegenskaper

Produkttyp	Skyddsledarplint
Antal anslutningar	4
Antal rader	2

### Isoleringsegenskaper

Överspänningskategori	III
Nedsmutningsgrad	3

### Elektriska egenskaper

Dimensionerad stötspänning	6 kV
Maximal förlusteffekt vid märkvillkor	1,02 W

### Anslutningsdata

Skyddsledarfot	Ja
Antal anslutningar per plan	2
Märkarea	4 mm <sup>2</sup>

### 1:a och 2:a plan

Skruvgänga	M3
Anmärkning	DIN skenorans strömöverföringskapacitet ska beaktas.
Åtdragningsmoment	0,6 ... 0,8 Nm
Avisoleringslängd	8 mm
Anslutning enligt norm	IEC 60947-7-2
Ledararea styv	0,2 mm <sup>2</sup> ... 4 mm <sup>2</sup>
Ledararea AWG	24 ... 12 (omräknat enligt IEC)
Ledararea flexibel	0,2 mm <sup>2</sup> ... 4 mm <sup>2</sup>
Ledararea flexibel [AWG]	24 ... 12 (omräknat enligt IEC)
Ledararea flexibel (trådändhylsa utan plasthylsa)	0,25 mm <sup>2</sup> ... 4 mm <sup>2</sup>
Ledararea flexibel (trådändhylsa med plasthylsa)	0,25 mm <sup>2</sup> ... 2,5 mm <sup>2</sup>

### Mått

Bredd	6,2 mm
Höjd	67 mm
Djup på NS 32	67 mm
Djup på NS 35/7,5	62 mm
Djup på NS 35/15	69,5 mm

### Materialuppgifter

Färg	grön-gul
Brännbarhetsklass enligt UL 94	V2

# UKKB 5-PE - Skyddsledarplint



3007123

E-nummer: 2910764

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3007123>

Isolationsgrupp	I
Isolationsmaterial	PA
Statisk isoleringsmaterialanvändning i kyla	-60 °C
Temperaturindex för isoleringsmaterial (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21))	130 °C
Relativt index för isoleringsmaterial (Elec., UL 746 B)	130 °C
Brandskydd för spårbundna fordon (DIN EN 45545-2) R22	HL 1 - HL 3
Brandskydd för spårbundna fordon (DIN EN 45545-2) R23	HL 1 - HL 3
Brandskydd för spårbundna fordon (DIN EN 45545-2) R24	HL 1 - HL 3
Brandskydd för spårbundna fordon (DIN EN 45545-2) R26	HL 1 - HL 3
Värmeavgivning kalorimetrisk NFPA 130 (ASTM E 1354)	28 MJ/kg
Ytor antändbarhet NFPA 130 (ASTM E 162)	godkänd
Specifik optisk rökgastäthet NFPA 130 (ASTM E 662)	godkänd
Rökgas giftighet NFPA 130 (SMP 800 C)	godkänd

## Mekaniska egenskaper

### Allmänt

Klämfäste	0,6 Nm ... 0,8 Nm (PE-bas med montageskruv, M3)
-----------	---

### Mekaniska data

Öppen sidovägg	Nej
----------------	-----

## Miljö- och livslängdsvillkor

### Omgivningsförhållanden

Drifttemperatur	-60 °C ... 105 °C (Max. kortvarig drifttemperatur se RTI Elec.)
Omgivningstemperatur (lagring/transport)	-25 °C ... 60 °C (för kort tid, inte över 24 timmar, -60 °C till +70 °C)
Omgivningstemperatur (montering)	-5 °C ... 70 °C
Omgivningstemperatur (manövrering)	-5 °C ... 70 °C
Tillåten luftfuktighet (lagring/transport)	30 % ... 70 %

## Standarder och bestämmelser

Anslutning enligt norm	IEC 60947-7-2
------------------------	---------------

## Montering

Monteringssätt	NS 35/7,5
	NS 35/15
	NS 32
Klämfäste	0,6 Nm ... 0,8 Nm (PE-bas med montageskruv, M3)

# UKKB 5-PE - Skyddsledarplint

3007123


E-nummer: 2910764

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3007123>



## Ritningar

Kopplingsschema



# UKKB 5-PE - Skyddsledarplint



3007123

E-nummer: 2910764

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3007123>

## Godkännanden

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3007123>

### DNV

Godkännande-ID: TAE00001CT



### CSA

Godkännande-ID: 13631

	Märkspänning $U_N$	Märkström $I_N$	Area AWG	Area $\text{mm}^2$
	-	-	28 - 10	-



### IECEE CB Scheme

Godkännande-ID: NL-39916

	Märkspänning $U_N$	Märkström $I_N$	Area AWG	Area $\text{mm}^2$
	-	-	-	- 4



### EAC

Godkännande-ID: RU C-DE.BL08.B.00534



### cULus Recognized

Godkännande-ID: E60425

	Märkspänning $U_N$	Märkström $I_N$	Area AWG	Area $\text{mm}^2$
Usegroup B	-	-	24 - 10	-
Usegroup C	-	-	24 - 10	-



### LR

Godkännande-ID: 96/20013

	Märkspänning $U_N$	Märkström $I_N$	Area AWG	Area $\text{mm}^2$
	-	-	-	- 4



### NK

Godkännande-ID: 09 ME 141

# UKKB 5-PE - Skyddsledarplint



3007123

E-nummer: 2910764

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3007123>

## Klassifikationer

### ECLASS

ECLASS-11.0	27141141
ECLASS-13.0	27250104

### ETIM

ETIM 8.0	EC000901
----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

# UKKB 5-PE - Skyddsledarplint

3007123

E-nummer: 2910764

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3007123>



## Environmental product compliance

China RoHS

Tidsrymd för ändamålsenlig användning: obegränsad = EFUP-e

Inga farliga ämnen ligger över gränsvärdena

# UKKB 5-PE - Skyddsledarplint

3007123

E-nummer: 2910764

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3007123>



## Tillbehör

### SBS 6:UNBEDRUCKT - Märkkarta

1007222

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1007222>



Märkkarta, Kort, vit, omärkt, kan märkas med: Märkpenna, monteringsätt: montering, montering i lågt skyltspår, för plintbredd: 6 mm, textfältets storlek: 6 x 6,1 mm, Antal enskilda skyltar: 250

---

### NS 32 PERF 2000MM-VPE 10 - DIN-skena med hål

1201002

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1201002>



DIN-skena med hål, Förpackningsvariant med 10 stycken (20 m), enligt EN 60715, material: Stål, förzinkad, passiverad, G-Profil, färg: silver



# UKKB 5-PE - Skyddsledarplint

3007123

E-nummer: 2910764

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3007123>



## NS 32 UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN-skena utan hål

1201015

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1201015>



DIN-skena utan hål, Förpackningsvariant med 10 stycken (20 m), enligt EN 60715, material: Stål, förzinkad, passiverad, G-Profil, färg: silverfärgad

---

## NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - DIN-skena med hål

0801733

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/0801733>



DIN-skena med hål, Förpackningsvariant med 25 stycken (50 m), enligt EN 60715, material: Stål, förzinkad, passiverad, Standardprofil, färg: silver

# UKKB 5-PE - Skyddsledarplint

3007123

E-nummer: 2910764

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3007123>



## NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - DIN-skena utan hål

0801681

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/0801681>



DIN-skena utan hål, Förpackningsvariant med 25 stycken (50 m), enligt EN 60715, material: Stål, förzinkad, passiverad, Standardprofil, färg: silverfärgad

---

## NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - DIN-skena med hål

1204119

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1204119>



DIN-skena med hål, Förpackningsvariant med 25 stycken (50 m), enligt EN 60715, material: Stål, förzinkad, vit-passiverad, Standardprofil, färg: silverfärgad

# UKKB 5-PE - Skyddsledarplint

3007123

E-nummer: 2910764

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3007123>



## NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN-skena utan hål

1204122

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1204122>



DIN-skena utan hål, Förpackningsvariant med 10 stycken (20 m), enligt EN 60715, material: Stål, förzinkad, vit-passiverad, Standardprofil, färg: silverfärgad

---

## NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - DIN-skena utan hål

0801704

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/0801704>



DIN-skena utan hål, Förpackningsvariant med 25 stycken (50 m), enligt EN 60715, material: Aluminium, obehandlad, Standardprofil, färg: silverfärgad

# UKKB 5-PE - Skyddsledarplint

3007123

E-nummer: 2910764

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3007123>



## NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - DIN-skena med hål

1206421

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1206421>



DIN-skena med hål, Förpackningsvariant med 25 stycken (50 m), enligt EN 60715, material: Stål, förzinkad, Standardprofil, färg: silverfärgad

---

## NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - DIN-skena utan hål

1206434

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1206434>



DIN-skena utan hål, Förpackningsvariant med 25 stycken (50 m), enligt EN 60715, material: Stål, förzinkad, Standardprofil, färg: silverfärgad

# UKKB 5-PE - Skyddsledarplint

3007123

E-nummer: 2910764

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3007123>



## NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN-skena utan hål

0801762

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/0801762>



DIN-skena utan hål, Förpackningsvariant med 10 stycken (20 m), enligt EN 60715, material: Koppar, obehandlad, Standardprofil, färg: kopparfärg

---

## NS 35/ 7,5 CAP - Ändkåpa

1206560

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1206560>

Ändstycke för DIN-skena, till DIN-skena NS 35/7,5



# UKKB 5-PE - Skyddsledarplint

3007123

E-nummer: 2910764

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3007123>



## NS 35/15 PERF 2000MM - DIN-skena med hål

1201730

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1201730>



DIN-skena med hål, Förpackningsvariant med 25 stycken (50 m), enligt EN 60715:, material: Stål, förzinkad, passiverad, Standardprofil, färg: silverfärgad

---

## NS 35/15 UNPERF 2000MM - DIN-skena utan hål

1201714

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1201714>



DIN-skena utan hål, Förpackningsvariant med 25 stycken (50 m), enligt EN 60715:, material: Stål, förzinkad, passiverad, Standardprofil, färg: silverfärgad

# UKKB 5-PE - Skyddsledarplint

3007123

E-nummer: 2910764

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3007123>



## NS 35/15 WH PERF 2000MM - DIN-skena med hål

0806602

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/0806602>



DIN-skena med hål, Förpackningsvariant med 25 stycken (50 m), enligt EN 60715:, material: Stål, förzinkad, vit-passiverad, Standardprofil, färg: vit

---

## NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN-skena utan hål

1204135

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1204135>



DIN-skena utan hål, Förpackningsvariant med 10 stycken (20 m), enligt EN 60715:, material: Stål, förzinkad, vit-passiverad, Standardprofil, färg: silverfärgad

# UKKB 5-PE - Skyddsledarplint

3007123

E-nummer: 2910764

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3007123>



## NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - DIN-skena utan hål

1201756

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1201756>



DIN-skena utan hål, enligt EN 60715:, material: Aluminium, obehandlad, Standardprofil, färg: silverfärgad

---

## NS 35/15 ZN PERF 2000MM - DIN-skena med hål

1206599

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1206599>



DIN-skena med hål, Förpackningsvariant med 25 stycken (50 m), enligt EN 60715:, material: Stål, förzinkad, Standardprofil, färg: silverfärgad



# UKKB 5-PE - Skyddsledarplint

3007123

E-nummer: 2910764

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3007123>



## NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - DIN-skena utan hål

1206586

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1206586>



DIN-skena utan hål, Förpackningsvariant med 25 stycken (50 m), enligt EN 60715:, material: Stål, förzinkad, Standardprofil, färg: silverfärgad

---

## NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN-skena utan hål

1201895

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1201895>



DIN-skena utan hål, Förpackningsvariant med 10 stycken (20 m), enligt EN 60715:, material: Koppar, obehandlad, Standardprofil, färg: kopparfärgad

# UKKB 5-PE - Skyddsledarplint

3007123

E-nummer: 2910764

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3007123>



## NS 35/15 CAP - Ändkåpa

1206573

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1206573>

Ändstycke för DIN-skena, till DIN-skena NS 35/15



---

## ZB 6:UNBEDRUCKT - Märkbandsremsa

1051003

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1051003>



Märkbandsremsa, Remsor, vit, omärkt, kan märkas med: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, monteringsätt: montering, för plintbredd: 6,2 mm, textfältets storlek: 6,15 x 10,5 mm, Antal enskilda skyltar: 10

# UKKB 5-PE - Skyddsledarplint

3007123

E-nummer: 2910764

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3007123>



## ZB 6 CUS - Märkbandsremsa

0824992

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/0824992>



Märkbandsremsa, beställbar: remsvis, vit, märkning enligt kunduppgifter, monteringsätt: montering i högt skyltspår, för plintbredd: 6,2 mm, textfältets storlek: 6,15 x 10,5 mm, Antal enskilda skyltar: 10

---

## ZB 6,LGS:FORTL.ZAHLEN - Märkbandsremsa

1051016

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1051016>



Märkbandsremsa, Remsor, vit, märkt, kan märkas med: CMS-P1-PLOTTER, märkt på längden: löpande tal 1 ... 10, 11 ... 20, osv. till 491 ... 500, monteringsätt: montering, för plintbredd: 6,2 mm, textfältets storlek: 6,15 x 10,5 mm, Antal enskilda skyltar: 10



# UKKB 5-PE - Skyddsledarplint

3007123

E-nummer: 2910764

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3007123>



## ZB 6,LGS:L1-N,PE - Skylt för plintar

1051414

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1051414>



Skylt för plintar, Remsor, vit, märkt, kan märkas med: CMS-P1-PLOTTER, på längden: L1, L2, L3, N, PE, L1, L2, L3, N, PE, monteringsätt: montering, för plintbredd: 6,2 mm, textfältets storlek: 6,15 x 10,5 mm, Antal enskilda skyltar: 10

---

## ZB 6,LGS:U-N - Skylt för plintar

1051430

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1051430>



Skylt för plintar, Remsor, vit, märkt, kan märkas med: CMS-P1-PLOTTER, märkt på längden: U, V, W, N, GND, U, V, W, N, GND, monteringsätt: montering, för plintbredd: 6,2 mm, textfältets storlek: 6,15 x 10,5 mm, Antal enskilda skyltar: 10

# UKKB 5-PE - Skyddsledarplint

3007123

E-nummer: 2910764

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3007123>



## UC-TM 6 - Skylt för plintar

0818085

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/0818085>



Skylt för plintar, Märkkarta, vit, omärkt, kan märkas med: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, monteringsätt: montering, för plintbredd: 6,2 mm, textfältets storlek: 5,6 x 10,5 mm, Antal enskilda skyltar: 80

---

## UC-TM 6 CUS - Skylt för plintar

0824589

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/0824589>



Skylt för plintar, beställbar: kartvis, vit, märkning enligt kunduppgifter, monteringsätt: montering i högt skyltspår, för plintbredd: 6,2 mm, textfältets storlek: 5,6 x 10,5 mm, Antal enskilda skyltar: 80

# UKKB 5-PE - Skyddsledarplint

3007123

E-nummer: 2910764

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3007123>



## UCT-TM 6 - Skylt för plintar

0828736

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/0828736>



Skylt för plintar, Märkkarta, vit, omärkt, kan märkas med: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, monteringsätt: montering, för plintbredd: 6,2 mm, textfältets storlek: 5,6 x 10,5 mm, Antal enskilda skyltar: 60

## UCT-TM 6 CUS - Skylt för plintar

0829602

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/0829602>



Skylt för plintar, beställbar: kartvis, vit, märkning enligt kunduppgifter, monteringsätt: montering i högt skyltspår, för plintbredd: 6,2 mm, textfältets storlek: 5,6 x 10,5 mm, Antal enskilda skyltar: 60

# UKKB 5-PE - Skyddsledarplint

3007123

E-nummer: 2910764

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3007123>



## E/UK - Ändstöd

1201442

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1201442>

Ändstöd, Montering på DIN-skena NS 32 eller NS 35, material: PA, färg: grå



---

## E/UK 1 - Ändstöd

1201413

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1201413>

Ändstöd, extra hög till tvåplans- och -treplansplintarna, bredd: 10 mm, färg: grå





# UKKB 5-PE - Skyddsledarplint

3007123

E-nummer: 2910764

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3007123>



## SF-SL 0,6X3,5-100 S-VDE - Skruvmejsel

1212587

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1212587>



Manöververktyg, för ST-plintar, VDE-isolerat, med smal isolation integrerad i klingan, även lämpligt som spårskruvmejsel, storlek: 0,6x3,5x100mm, 2-komponenthandtag, med avrullningsskydd

---

Phoenix Contact 2023 © – alla rättigheter förbehålles

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2

S-14144 Huddinge

+46 (0)8 - 608 64 00

[kundservice@phoenixcontact.com](mailto:kundservice@phoenixcontact.com)