

PSB 4/7/6 - Régua de conectores de teste



0303299

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/0303299>

Tenha em atenção que os dados exibidos neste documento PDF são gerados a partir de nosso catálogo online. Encontre os dados completos na documentação do usuário. Aplicam-se nossas Condições Gerais de Utilização para downloads.



Régua de conectores de teste, número de polos: 1, cor: cores prat.

Suas vantagens

- A conexão de teste segura é efetuada com tomadas de conectores de encaixe de teste PSB ...
- Todos os soquetes de conector de teste são parafusados na caixa de ponte
- Todos os soquetes de conector de teste são parafusados na caixa de ponte

Dados comerciais

Código	0303299
Unidades por embalagem	10 Unidade
Chave comercial	BE1Z
Chave de produto	BE1Z3X
GTIN	4017918000417
Peso por unidade (inclusive embalagem)	2,25 g
Peso por unidade (exclusive embalagem)	2,17 g
País de origem	PL

PSB 4/7/6 - Régua de conectores de teste



0303299

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/0303299>

Dados técnicos


Propriedades do artigo

Tipo de produto	Soquete de conector de teste
Número de pólos	1

Dados de conexão

Tipo de conexão	Conexão de encaixe
-----------------	--------------------

Medidas

Desenho de medidas	
Largura	6 mm
Altura	6 mm
Diâmetro do pino	4,1 mm

Dados de material

Cor	prateado
Material de contato	Latão prateado

Condições ambientais e de vida útil operacional

Condições ambientais

Temperatura ambiente (funcionamento)	-40 °C ... 80 °C
--------------------------------------	------------------

PSB 4/7/6 - Régua de conectores de teste


0303299

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/0303299>



Desenhos

Desenho de medidas



PSB 4/7/6 - Régua de conectores de teste



0303299

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/0303299>

Classificações

ECLASS

ECLASS-13.0	27250304
ECLASS-15.0	27250304

ETIM

ETIM 9.0	EC002555
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	20122000
-------------	----------

PSB 4/7/6 - Régua de conectores de teste



0303299

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/0303299>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumpra os requisitos segundo a diretiva RoHS	Sim, Sem regras de exceção
--	----------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nenhuma substância perigosa acima dos valores-limite

EU REACH SVHC

Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS)	Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1%
---	--

Phoenix Contact 2025 © - Todos os direitos reservados
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Av. das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Brooklin Paulista
CEP:04578-000 - São Paulo/SP - Brasil
(11) 3871-6400
vendas@phoenixcontact.com.br