

# PSBJ 4/15/6 RD - Régua de conectores de teste



0303325

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/0303325>

Tenha em atenção que os dados exibidos neste documento PDF são gerados a partir de nosso catálogo online. Encontre os dados completos na documentação do usuário. Aplicam-se nossas Condições Gerais de Utilização para downloads.



Régua de conectores de teste, número de polos: 1, cor: vermelho

## Suas vantagens

- O soquete de conector de teste PSBJ... é aplicado para ligar o parafuso de ponte normal e assegura a medição de tensão em um grupo de terminais jumpeados
- Para os casos de aplicação especiais na área de alimentação de energia se cortaram corretamente soquetes de conector de teste

## Dados comerciais

Código	0303325
Unidades por embalagem	10 Unidade
Chave comercial	BE1Z
Chave de produto	BE1Z3X
GTIN	4017918000431
Peso por unidade (inclusive embalagem)	3,46 g
Peso por unidade (exclusive embalagem)	3,27 g
País de origem	PL

# PSBJ 4/15/6 RD - Régua de conectores de teste



0303325

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/0303325>

## Dados técnicos


### Propriedades do artigo

Tipo de produto	Soquete de conector de teste
Número de pólos	1

### Dados de conexão

Tipo de conexão	Conexão a parafuso
-----------------	--------------------

### Medidas

Desenho de medidas	
Largura	6 mm
Altura	6 mm
Diâmetro do pino	4 mm

### Dados de material

Cor	vermelho (RAL 3001)
Material	Latão
Material isolante	PA
Material de contato	PE-LD, latão prateado

### Condições ambientais e de vida útil operacional

#### Condições ambientais

Temperatura ambiente (funcionamento)	-40 °C ... 80 °C
--------------------------------------	------------------


# PSBJ 4/15/6 RD - Régua de conectores de teste



0303325

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/0303325>

## Desenhos



0303325

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/0303325>

## Classificações

### ECLASS

ECLASS-13.0	27250304
ECLASS-15.0	27250304

### ETIM

ETIM 9.0	EC002555
----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	20122000
-------------	----------

## Environmental product compliance

### EU RoHS

Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS	Sim, Sem regras de exceção
--	----------------------------

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nenhuma substância perigosa acima dos valores-limite

### EU REACH SVHC

Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS)	Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1%
---	--

Phoenix Contact 2025 © - Todos os direitos reservados  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.  
Av. das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Brooklin Paulista  
CEP:04578-000 - São Paulo/SP - Brasil  
(11) 3871-6400  
[vendas@phoenixcontact.com.br](mailto:vendas@phoenixcontact.com.br)