

PSBJ 3,5/18/6 YE - Régua de conectores de teste



0311346

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/0311346>

Tenha em atenção que os dados exibidos neste documento PDF são gerados a partir de nosso catálogo online. Encontre os dados completos na documentação do usuário. Aplicam-se nossas Condições Gerais de Utilização para downloads.



Régua de conectores de teste, número de polos: 1, cor: amarelo

Suas vantagens

- O soquete de conector de teste PSBJ... é aplicado para ligar o parafuso de ponte normal e assegura a medição de tensão em um grupo de terminais jumpeados
- Para os casos de aplicação especiais na área de alimentação de energia se cortaram corretamente soquetes de conector de teste

Dados comerciais

Código	0311346
Unidades por embalagem	10 Unidade
Chave comercial	BE1Z
Chave de produto	BE1Z3X
GTIN	4017918001438
Peso por unidade (inclusive embalagem)	3,77 g
Peso por unidade (exclusive embalagem)	3,51 g
País de origem	PL

PSBJ 3,5/18/6 YE - Régua de conectores de teste



0311346

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/0311346>

Dados técnicos


Propriedades do artigo

Tipo de produto	Soquete de conector de teste
Número de pólos	1

Dados de conexão

Tipo de conexão	Conexão a parafuso
-----------------	--------------------

Medidas

Desenho de medidas	
Largura	6 mm
Altura	6 mm
Profundidade em NS 35/7,5	15 mm
Diâmetro do pino	4 mm

Dados de material


Cor	amarelo (RAL 1018)
Material	Latão
Material isolante	PA
Material de contato	PE-LD, latão prateado

Condições ambientais e de vida útil operacional

Condições ambientais

Temperatura ambiente (funcionamento)	-40 °C ... 80 °C
--------------------------------------	------------------

Desenhos



Classificações

ECLASS

ECLASS-13.0	27250304
ECLASS-15.0	27250304

ETIM

ETIM 9.0	EC002555
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	20122000
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumpra os requisitos segundo a diretiva RoHS	Sim, Sem regras de exceção
--	----------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nenhuma substância perigosa acima dos valores-limite

EU REACH SVHC

Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS)	Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1%
---	--

Phoenix Contact 2025 © - Todos os direitos reservados
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Av. das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Brooklin Paulista
CEP:04578-000 - São Paulo/SP - Brasil
(11) 3871-6400
vendas@phoenixcontact.com.br