EU5C-SWD-CAN PXC - Interface de dados

2903098

https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2903098

Tenha em atenção que os dados exibidos neste documento PDF são gerados a partir de nosso catálogo online. Encontre os dados completos na documentação do usuário. Aplicam-se nossas Condições Gerais de Utilização para downloads.

Gateway SmartWire-DT™ para conexão ao CANopen® como slave, identificação automática da taxa de baud: 10 kBit/s até 1 Mbit/s, conexão de até 99 participantes SmartWire-DT™.

Dados comerciais

Código	2903098
Unidades por embalagem	1 Unidade
Quantidade mínima de pedido	1 Unidade
Chave de produto	DK7722
GTIN	4046356710695
Peso por unidade (inclusive embalagem)	223,1 g
Peso por unidade (exclusive embalagem)	223,1 g
País de origem	DE

Dados técnicos

Propriedades do artigo

Tipo de produto	Proxies e gateways

Propriedades de isolamento

Categoria de sobretensão	II
Grau de impurezas	2

Características elétricas

Alimentação

Tensão de alimentação U_{AUX}	24 V DC -15 % ... +20 %
Corrente nominal I_{AUX}	3 A
Tensão de alimentação U_{POW}	24 V DC -15 % ... +20 %
Corrente nominal I_{POW}	700 mA

Dados de conexão

Alimentação

Tipo de conexão	Conexão Push-in
Bitola do condutor, fixa	0,2 mm² ... 1,5 mm²
Bitola do condutor, flexível	0,2 mm² ... 1,5 mm²
Bitola do condutor AWG	24 ... 16

SmartWire™-DT

Tipo de conexão	Régua de pinos
Número de conexões	1
Número de pólos	8
Nota	para conector plano SmartWire™-DT-DT SWD4-8MF2 PXC

Interfaces

Dados: SmartWire™-DT

Taxa de dados	125 kBd / 250 kBd
Tipo de conexão	Régua de pinos, 8 pinos

Dados: CANopen®

Taxa de dados	1 MBit/s
Tipo de conexão	D-SUB-9

Medidas

Largura	35 mm
Altura	90 mm
Profundidade	127 mm

Dados de material

Cor	verde (RAL 6021)

Condições ambientais e de vida útil operacional

Condições ambientais

Grau de proteção	IP20
Temperatura ambiente (funcionamento)	-25 °C ... 55 °C
Temperatura ambiente (armazenamento/transporte)	-40 °C ... 70 °C

Normas e disposições

Normas / Determinações	EN 50178

Montagem

Tipo de montagem	Montagem em trilho de fixação
Posição de montagem	opcional

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS	Não aplicável, nenhum equipamento elétrico e eletrônico

EU REACH SVHC

Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS)	Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1%

Phoenix Contact 2025 © - Todos os direitos reservados
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Av. das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Brooklin Paulista
CEP:04578-000 - São Paulo/SP - Brasil
(11) 3871-6400
vendas@phoenixcontact.com.br