

# PMH 1:GROSSBUCHSTABEN A - Luva de identificação para condutores



0800475:A

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/0800475:A>

Tenha em atenção que os dados exibidos neste documento PDF são gerados a partir de nosso catálogo online. Encontre os dados completos na documentação do usuário. Aplicam-se nossas Condições Gerais de Utilização para downloads.



Luva de identificação para condutores, impresso longitudinalmente com a maiúscula: Letras, apropriado para diâmetros de 1,9 ... 3,8 mm, amarelo, tipo de montagem: de enfiar

## Dados comerciais

|                                        |               |
|----------------------------------------|---------------|
| Código                                 | 0800475:A     |
| Unidades por embalagem                 | 100 Unidade   |
| Chave comercial                        | BG22          |
| Chave de produto                       | BG222B        |
| GTIN                                   | 4017918558826 |
| Peso por unidade (inclusive embalagem) | 0,104 g       |
| Peso por unidade (exclusive embalagem) | 0,094 g       |
| País de origem                         | PL            |

# PMH 1:GROSSBUCHSTABEN A - Luva de identificação para condutores



0800475:A

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/0800475:A>

## Dados técnicos

### Propriedades do artigo

|                 |                                    |
|-----------------|------------------------------------|
| Tipo de produto | Marcador do condutor com inscrição |
|-----------------|------------------------------------|

### Identificação

|            |        |
|------------|--------|
| Compressão | Letras |
|------------|--------|

### Montagem

|                  |           |
|------------------|-----------|
| Tipo de montagem | de enfiar |
|------------------|-----------|

### Dados de material

|                                          |                                  |
|------------------------------------------|----------------------------------|
| Cor                                      | amarelo (RAL 1018)               |
| Material                                 | Etileno-vinil-acetato (EVA)      |
| Classe de inflamabilidade conforme UL 94 | V0                               |
| Substâncias                              | sem silicone, halogênio e cádmio |

### Medidas

|             |         |
|-------------|---------|
| Largura     | 3,2 mm  |
| Comprimento | 4,50 mm |

### Medida externa

|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| Diâmetro externo | 1,9 mm ... 3,8 mm |
|------------------|-------------------|

### Campo de texto

|                           |         |
|---------------------------|---------|
| Largura do campo de texto | 3,20 mm |
| Altura do campo de texto  | 2,60 mm |

### Normas e disposições

|                       |                             |
|-----------------------|-----------------------------|
| Resistência à limpeza | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
|-----------------------|-----------------------------|

# PMH 1:GROSSBUCHSTABEN A - Luva de identificação para condutores



0800475:A

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/0800475:A>

## Classificações

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27281102 |
|-------------|----------|

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC001530 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39131500 |
|-------------|----------|

Phoenix Contact 2025 © - Todos os direitos reservados

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.

Av. das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Brooklin Paulista

CEP:04578-000 - São Paulo/SP - Brasil

(11) 3871-6400

[vendas@phoenixcontact.com.br](mailto:vendas@phoenixcontact.com.br)