

# PMH 1:SYMBOLE L2 - Luva de identificação para condutores



0800488:L2

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/0800488:L2>

Tenha em atenção que os dados exibidos neste documento PDF são gerados a partir de nosso catálogo online. Encontre os dados completos na documentação do usuário. Aplicam-se nossas Condições Gerais de Utilização para downloads.



Luva de identificação para condutores, impresso longitudinalmente com o símbolo: Símbolos, apropriado para diâmetros de 1,9 ... 3,8 mm, amarelo, tipo de montagem: de enfiar

## Dados comerciais

|  |               |
|--|---------------|
| Código                                 | 0800488:L2    |
| Unidades por embalagem                 | 100 Unidade   |
| Quantidade mínima de pedido            | 100 Unidade   |
| Chave de produto                       | BG222B        |
| GTIN                                   | 4017918489830 |
| Peso por unidade (inclusive embalagem) | 0,136 g       |
| Peso por unidade (exclusive embalagem) | 0,136 g       |
| País de origem                         | CZ            |

# PMH 1:SYMBOLE L2 - Luva de identificação para condutores



0800488:L2

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/0800488:L2>

## Dados técnicos

### Propriedades do artigo

|                 |                          |
|-----------------|--------------------------|
| Tipo de produto | Marcadores de condutores |
|-----------------|--------------------------|

### Identificação

|            |          |
|------------|----------|
| Compressão | Símbolos |
|------------|----------|

### Medidas

|             |         |
|-------------|---------|
| Largura     | 3,2 mm  |
| Comprimento | 4,50 mm |

### Medida externa

|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| Diâmetro externo | 1,9 mm ... 3,8 mm |
|------------------|-------------------|

### Campo de texto

|                           |         |
|---------------------------|---------|
| Largura do campo de texto | 3,20 mm |
| Altura do campo de texto  | 2,60 mm |

### Dados de material

|  |                                  |
|--|----------------------------------|
| Cor                                      | amarelo                          |
| Material                                 | Etileno-vinil-acetato (EVA)      |
| Classe de inflamabilidade conforme UL 94 | V0                               |
| Substâncias                              | sem silicone, halogênio e cádmio |

### Normas e disposições

|                       |                             |
|-----------------------|-----------------------------|
| Resistência à limpeza | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
|-----------------------|-----------------------------|

### Montagem

|                  |           |
|------------------|-----------|
| Tipo de montagem | de enfiar |
|------------------|-----------|

# PMH 1:SYMBOLE L2 - Luva de identificação para condutores



0800488:L2

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/0800488:L2>

## Classificações

### ECLASS

ECLASS-13.0

27281102

### ETIM

ETIM 9.0

EC001530

### UNSPSC

UNSPSC 21.0

39131500

# PMH 1:SYMBOLE L2 - Luva de identificação para condutores



0800488:L2

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/0800488:L2>

## Environmental product compliance

### EU REACH SVHC

Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS)

Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1%

Phoenix Contact 2026 © - Todos os direitos reservados

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.

Av. das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Brooklin Paulista

CEP:04578-000 - São Paulo/SP - Brasil

(11) 3871-6400

[vendas@phoenixcontact.com.br](mailto:vendas@phoenixcontact.com.br)