

EMLPR (26,5X14,5) - Proteção contra toque



0800546

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/0800546>

Tenha em atenção que os dados exibidos neste documento PDF são gerados a partir de nosso catálogo online. Encontre os dados completos na documentação do usuário. Aplicam-se nossas Condições Gerais de Utilização para downloads.

Proteção contra toque, Folha, transparente, não impresso, tipo de montagem: cola, Quantidade de plaquetas de identificação: 51



Suas vantagens

- Alta capacidade de carga mecânica e química
- Proteção contra contato muito grossa, mas flexível e transparente
- Adequado para uso exterior contínuo
- É colada ou encaixada para proteção das identificações de CARRIER ... gravadas

Dados comerciais

Código	0800546
Unidades por embalagem	10 Unidade
Nota	Produção ligada a pedido (sem retorno)
Chave comercial	BG24
Chave de produto	BG2414
GTIN	4046356612531
Peso por unidade (inclusive embalagem)	11,43 g
Peso por unidade (exclusive embalagem)	11,43 g
País de origem	DE

EMLPR (26,5X14,5) - Proteção contra toque



0800546

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/0800546>

Dados técnicos

Propriedades do artigo

Tipo de produto	Tampa
Identificação	
Quantidade de plaquetas de identificação	51
Número de anilhas de identificação por linha	3

Medidas

Largura	26,5 mm
Comprimento	14,5 mm

Dados de material

Espessura Película	210 µm
Cola	Acrilato
Cor	transparente
Material	PUR
Substâncias	sem halogênio

Condições ambientais e de vida útil operacional

Verificação de substâncias que interferem na pintura

Verificação de substâncias que interferem na pintura (conformidade LABS)	VW PV 3.10.7:2005-02
Resultado	Aprovado no teste

Resistência a UV

Especificação de teste	DIN EN ISO 4892-2:2013-06 (norma de referência)
Resultado	Aprovado no teste
Duração do teste	4000 h

Teste em ambiente com variação de água de condensação com atmosfera contendo dióxido de enxofre

Especificação de teste	DIN 50018:2013-05 (norma de referência)
Resultado	Aprovado no teste
Nível de atmosfera	AHT 1,0 S
Ciclos	2

Condições ambientais

Temperatura ambiente (funcionamento)	-40 °C ... 90 °C
Condições de armazenagem recomendadas	18 ... 26 °C / 60 % de umidade relativa do ar.
Capacidade de armazenamento	12 meses

Montagem

Tipo de montagem	cola
------------------	------

EMLPR (26,5X14,5) - Proteção contra toque



0800546

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/0800546>

Classificações

ETIM

ETIM 8.0	EC002113
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39131500
-------------	----------

EMLPR (26,5X14,5) - Proteção contra toque



0800546

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/0800546>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumpra os requisitos segundo a diretiva RoHS	Sim, Sem regras de exceção
--	----------------------------

EU REACH SVHC

Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS)	Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1%
---	--

Phoenix Contact 2025 © - Todos os direitos reservados

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.

Av. das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Brooklin Paulista

CEP:04578-000 - São Paulo/SP - Brasil

(11) 3871-6400

vendas@phoenixcontact.com.br