

# PMH 4:SYMBOLE L1 - Luva de identificação para condutores



0800608:L1

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/0800608:L1>

Tenha em atenção que os dados exibidos neste documento PDF são gerados a partir de nosso catálogo online. Encontre os dados completos na documentação do usuário. Aplicam-se nossas Condições Gerais de Utilização para downloads.



Luva de identificação para condutores, impresso longitudinalmente com o símbolo: Símbolos, apropriado para diâmetros de 8,5 ... 12,0 mm, amarelo, tipo de montagem: de enfiar

## Dados comerciais

|                                        |               |
|----------------------------------------|---------------|
| Código                                 | 0800608:L1    |
| Unidades por embalagem                 | 50 Unidade    |
| Chave comercial                        | BG22          |
| Chave de produto                       | BG222B        |
| GTIN                                   | 4017918568191 |
| Peso por unidade (inclusive embalagem) | 1,299 g       |
| Peso por unidade (exclusive embalagem) | 1,299 g       |
| País de origem                         | PL            |

# PMH 4:SYMBOLE L1 - Luva de identificação para condutores



0800608:L1

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/0800608:L1>

## Dados técnicos

### Propriedades do artigo

|                 |                          |
|-----------------|--------------------------|
| Tipo de produto | Marcadores de condutores |
|-----------------|--------------------------|

### Identificação

|            |          |
|------------|----------|
| Compressão | Símbolos |
|------------|----------|

### Medidas

|             |          |
|-------------|----------|
| Largura     | 6,2 mm   |
| Altura      | 16,5 mm  |
| Comprimento | 11,00 mm |

### Medida externa

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| Diâmetro externo | 8,5 mm ... 12 mm |
|------------------|------------------|

### Campo de texto

|                           |         |
|---------------------------|---------|
| Largura do campo de texto | 6,20 mm |
| Altura do campo de texto  | 4,00 mm |

### Dados de material

|                                          |                                  |
|------------------------------------------|----------------------------------|
| Cor                                      | amarelo (RAL 1018)               |
| Material                                 | Etileno-vinil-acetato (EVA)      |
| Classe de inflamabilidade conforme UL 94 | V0                               |
| Substâncias                              | sem silicone, halogênio e cádmio |

### Normas e disposições

|                       |                             |
|-----------------------|-----------------------------|
| Resistência à limpeza | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
|-----------------------|-----------------------------|

### Montagem

|                  |           |
|------------------|-----------|
| Tipo de montagem | de enfiar |
|------------------|-----------|

# PMH 4:SYMBOLE L1 - Luva de identificação para condutores



0800608:L1

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/0800608:L1>

## Classificações

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27281102 |
|-------------|----------|

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC001530 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39131500 |
|-------------|----------|

Phoenix Contact 2025 © - Todos os direitos reservados

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.

Av. das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Brooklin Paulista

CEP:04578-000 - São Paulo/SP - Brasil

(11) 3871-6400

[vendas@phoenixcontact.com.br](mailto:vendas@phoenixcontact.com.br)