

THERMOMARK-RIBBON 110/50 - Fita de gravação



0800687

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/0800687>

Tenha em atenção que os dados exibidos neste documento PDF são gerados a partir de nosso catálogo online. Encontre os dados completos na documentação do usuário. Aplicam-se nossas Condições Gerais de Utilização para downloads.



Fita de gravação, para impressora de rolos para impressão dos grupos de produtos TML..., TMT..., WML..., WML HF..., WML-FLAG..., WMT..., WMTB..., EML..., EMLC ..., EML-ESD..., EMLF ..., EML-HA ..., EML-LPR(D) ..., EML-LT ..., EMLP..., EML-RM..., EML-RS ..., EMLS..., EMT..., PML-GHS..., PML-T..., PML-P..., PML-W..., PMM..., comprimento: 50 m, comprimento do rolo: 50 m, largura: 110 mm, cor: preto

Dados comerciais

Código	0800687
Unidades por embalagem	1 Unidade
Chave comercial	BG12
Chave de produto	BG1223
GTIN	4046356644822
Peso por unidade (inclusive embalagem)	114 g
Peso por unidade (exclusive embalagem)	111,6 g
País de origem	CN

THERMOMARK-RIBBON 110/50 - Fita de gravação



0800687

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/0800687>

Dados técnicos

Propriedades do artigo

Tipo de produto	Fita de impressão
-----------------	-------------------

Identificação

Tecnologia de identificação	Termotransferência
-----------------------------	--------------------

Medidas

Largura	110 mm
Comprimento	50 m
Comprimento do rolo	50 m

Dados de material

Cor	preto (RAL 9005)
Material	Poliéster

Condições ambientais e de vida útil operacional

Condições ambientais

Temperatura ambiente (funcionamento)	5 °C ... 35 °C
Umidade do ar admissível (funcionamento)	30 % ... 85 %
Temperatura ambiente recomendada (armazenamento/transporte)	23 °C
Umidade do ar recomendada (armazenamento/transporte)	50 % (Recomenda-se a armazenagem na embalagem original em local seco e escuro)
Capacidade de armazenamento	24 meses após a data de produção.

THERMOMARK-RIBBON 110/50 - Fita de gravação



0800687

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/0800687>

Classificações

ECLASS

ECLASS-13.0	19140614
ECLASS-15.0	19140614

ETIM

ETIM 9.0	EC001694
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	44103100
-------------	----------

THERMOMARK-RIBBON 110/50 - Fita de gravação



0800687

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/0800687>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumpe os requisitos segundo a diretiva RoHS

Não aplicável, nenhum equipamento elétrico e eletrônico

EU REACH SVHC

Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS)

Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1%

Phoenix Contact 2025 © - Todos os direitos reservados

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.

Av. das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Brooklin Paulista

CEP:04578-000 - São Paulo/SP - Brasil

(11) 3871-6400

vendas@phoenixcontact.com.br